



Philips
Téléviseur LED
professionnel

- Studio 48 cm (19")
- LED
- DVB-T/C MPEG 2/4

19HFL2807D



Excellent rapport qualité/prix et design moderne

avec technologie LED d'économie d'énergie

Ce téléviseur LED pour hôtel faible consommation bénéficie d'une installation efficace grâce au clonage USB et offre des fonctionnalités adaptées aux hôtels, tels que le verrouillage des commandes et le menu.

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Des images LED éclatantes et une faible consommation d'énergie
- Idéal pour les prisons
- Clonage par USB de tous les paramètres pour une installation rapide
- Faible consommation d'énergie
- Limitation du volume
- Verrouillage du menu d'installation
- Verrouillage des commandes (avant/côté)

PHILIPS

Points forts

Clonage par USB

Cette fonction permet de copier en toute simplicité les paramètres de programmation et les chaînes de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

Limitation du volume

Cette fonction permet de prédéfinir la plage de volume du téléviseur pour empêcher tout réglage démesuré de celui-ci et éviter ainsi de déranger le voisinage.

Verrouillage du menu d'installation

Empêche l'accès aux paramètres de configuration et d'installation, pour garantir le confort optimal des clients et éviter des coûts de reprogrammation superflus.

Faible consommation d'énergie

Les téléviseurs Philips sont conçus pour limiter la consommation d'énergie. Ils ont par conséquent un impact moindre sur l'environnement, mais permettent également de réduire les coûts d'exploitation.

Mode Prison

Pour contrôler la communication, ce téléviseur pour hôtel est équipé d'un mode Prison. Ce mode avancé de sécurité permet de désactiver certains paramètres non requis dans le secteur carcéral tels que le télétexte, le guide électronique des programmes, les sous-titres ou encore les ports USB.

LED



Doté d'une technologie d'éclairage LED de pointe, ce téléviseur associe un design minimaliste remarquable à la consommation d'énergie la plus basse de sa catégorie. En outre, l'éclairage LED ne contient aucun matériau dangereux. Ainsi, vous bénéficiez, avec le rétroéclairage LED, d'une consommation d'énergie basse, d'une luminosité importante, d'un contraste incroyable, d'une netteté parfaite et de couleurs éclatantes.



PRISON
MODE ##

Caractéristiques

Image/affichage

- Afficheur: Téléviseur LED HD
- Diagonale d'écran: 19 pouces / 48 cm
- Format d'image: 16/9
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 250 cd/m²
- Angle de visualisation: 170° (H)/160° (V)
- Contraste dynamique: 100 000:1
- Couleur du coffret: Noire

Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-C MPEG4*, TNT MPEG4*, DVB-C MPEG-2*, TNT (MPEG2)*
- Système TV: PAL, SECAM
- Lecture vidéo: PAL, SECAM, NTSC

Son

- Puissance de sortie (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Amélioration du son: Auto Volume Leveller

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2

Connectivité

- Nombre de connexions AV: 1
- Nombre de ports USB: 1
- Nombre de connexions HDMI: 1
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Sortie casque, USB 2.0
- Autres connexions: Antenne IEC75, Sortie S/PDIF (coaxiale), Entrée PC VGA, CI+ (Common Interface Plus)

Praticité

- Installation facile: Système de syntonisation auto (ATS), Installation auto. des chaînes (ACI), Dénomination automatique des programmes, Mémorisation automatique, Copie des paramètres du téléviseur via USB, Verrouillage du menu d'installation, Accès au menu de sécurité
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), 1 liste des chaînes (analogique + TNT ou Câble), Affichage à l'écran, Liste des programmes,

Commandes latérales

- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Page d'accueil (.png), Chaîne de mise en marche, Limitation du volume, Mise en veille programmable
- Mode Prison: Télétexte, blocage des sous-titres USB
- Télétexte: Smart Text 1 000 pages
- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j., EPG « Now & Next »
- Réglages du format d'écran: 4/3, 14/9, Zoom 14/9, 16/9, Automatique, Sous-titres, Cinéma
- Télécommande: 22AV1107A/12
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB

Soins de santé

- Contrôle: Télécommandes multiples
- Praticité: Sortie casque

Applications multimédias


- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture de vidéos: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Conteneurs : AVI, MKV
- Formats de lecture de musique: MP3
- Formats de lecture de photos: JPEG

Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V, 50/60 Hz
- Classe énergétique européenne: 18 W
- Classe énergétique: A
- Consommation énergétique annuelle: 26 kWh
- Consommation en veille: < 0,3 W
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 463 x 302 x 35 mm
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 463 x 338 x 135 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 579 x 380 x 120 mm
- Poids du produit: 2,7 kg
- Poids du produit (support compris): 2,9 kg
- Poids (emballage compris): 3,8 kg
- Compatible avec fixations murales VESA: 75 x 75 mm



Date de publication
2013-08-01

Version: 10.0.5

12 NC: 8670 001 01785
EAN: 87 12581 68304 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation, Support de table, Livret de garantie