

Philips  
Professional LED-TV

19" Studio

LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

19HFL2807D



## Optimale prestaties in een modern ontwerp

met energiebesparende LED-technologie

Deze energiezuinige Hospitality LED-TV biedt efficiënte installatie via USB-cloning en speciale functies voor de hotelbranche zoals menu- en bedieningsvergrendeling.

### **Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig**

- Prachtige LED-beelden en een lager energieverbruik
- Ideaal voor gevangenissen
- Duplicatie van alle instellingen via USB voor een snelle installatie
- Laag energieverbruik
- Volumebeperking
- Vergrendeling installatiemenu
- Vergr. bedien.elem. voor-/zijkant

# PHILIPS

## Kenmerken

### Dupliceren via USB

U kunt in minder dan een minuut eenvoudig alle (kanaal)programmeringsinstellingen van het ene TV-toestel kopiëren naar andere TV-toestellen. De functie zorgt voor synchroniciteit tussen TV-toestellen en vermindert de tijd en kosten die nodig zijn voor de installatie aanzienlijk.

### Volumebeperking

Deze functie stelt vooraf het volumebereik van de TV in, waardoor buitensporige volumeaanpassingen onmogelijk worden en er geen geluidsoverlast wordt veroorzaakt voor de burens.

### Vergrendeling installatiemenu

Hiermee wordt niet-geautoriseerde toegang tot installatie- en configuratie-instellingen voorkomen zodat maximaal gebruiksgemak voor de gast kan worden gegarandeerd en

onnodige kosten voor het opnieuw programmeren kunnen worden voorkomen.

### Laag energieverbruik

De TV's van Philips zijn zo ontworpen dat ze een minimaal energieverbruik hebben. Dit is niet alleen beter voor het milieu, maar zorgt ook voor lagere gebruikskosten.

### Gevangenismodus

Voor optimale controle over het kijkgedrag is deze Hospitality-TV voorzien van een speciale gevangensmodus. In deze modus voor geavanceerde beveiliging worden bepaalde functies uitgeschakeld die niet specifiek zijn vereist voor het gevangeniswezen, waaronder teletekst, elektronische programmagidsen, ondertiteling en USB-poorten.

### LED



Deze TV is uitgerust met de meest geavanceerde LED-verlichtingstechnologie en biedt een opvallende, minimalistische vormgeving gecombineerd met een verbluffende beeldkwaliteit en het laagste energieverbruik in deze categorie. Met LED-achtergrondverlichting bent u verzekerd van een laag energieverbruik en beelden die helder, contrastrijk en scherp zijn en zeer levendige kleuren hebben. Bovendien is het geruststellend om te weten dat LED-verlichtingstechnologie geen schadelijke materialen bevat.



**PRISON**  
MODE ##

# Specificaties

## Beeld/scherm

- Display: LED HD-TV
- Schermdiameter: 19 inch / 48 cm
- Beeldformaat: 16:9
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Helderheid: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kijkhoek: 170° (H)/160° (V)
- Dynamisch schermcontrast: 100.000:1
- Kleur van de behuizing: Zwart

## Ondersteunde beeldschermresolutie

- Computeraansluitingen: tot 1920 x 1080 bij 60 Hz
- Video-ingangen: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, tot 1920 x 1080p

## Tuner/ontvangst/transmissie

- Digitale TV: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- Telesysteem: PAL, SECAM
- Videoweergave: PAL, SECAM, NTSC

## Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar

## Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

## Connectiviteit

- Aantal AV-aansluitingen: 1
- Aantal USB-aansluitingen: 1
- Aantal HDMI-aansluitingen: 1
- Aantal scart-aansluitingen (RGB/CVBS): 1
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio L/R in, CVBS in, Hoofdtelefoonuitgang, USB 2.0
- Andere aansluitingen: IEC75-antenne, S/PDIF-uitgang (coaxiaal), PC-ingang VGA, Common Interface Plus (CI+)

## Gemak

- Gemakkelijk te installeren: Automatisch tuningsysteem (ATS), Automatische zenderinstelling, Automatische programmanamen, Automatisch opslaan, TV-instellingen dupliceren via USB, Vergrendeling installatiemenu, Beveiligde toegang tot het menu
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), 1 Ch-List (Analog+DVB-T of C), Weergave

- op het scherm, Programmalijs, Zijbediening
- Comfort: Hotelgastfuncties, Welkomspagina (.png), Kanaal voor inschakeling, Volumebeperking, Sleeptimer
- Gevangenismodus: Ondertiteling via teletekst en USB blokkeren
- Teletekst: Smart Text-geheugen voor 1000 pagina's
- Elektronische programmagids: Elektronische programmagids voor 8 dagen, Nu + Straks EPG
- Aanpassingen van beeldformaat: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatisch, Ondertiteling, Cinema
- Afstandsbediening: 22AV1107A/12
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware te upgraden via USB

## Gezondheidszorg

- Controle: Afstandsbediening voor meerdere apparaten
- Gemak: Hoofdtelefoonuitgang

## Multimediatoepassingen


- Multimedia-aansluitingen: USB
- Videoweergaveformaten: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Containers: AVI, MKV
- Muziekweergaveformaten: MP3
- Beeldweergaveformaten: JPEG

## Vermogen

- Netstroom: 220 - 240 V, 50/60 Hz
- Europees energielabel (vermogen): 18 W
- Energieklasse: A
- Jaarlijks energieverbruik: 26 kWh
- Stroomverbruik in stand-bystand: < 0,3 W
- Omgevingstemperatuur: 5 °C tot 35 °C

## Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 463 x 302 x 35 mm
- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 463 x 338 x 135 mm
- Afmetingen van doos (B x H x D): 579 x 380 x 120 mm
- Gewicht van het product: 2,7 kg
- Gewicht (incl. standaard): 2,9 kg
- Gewicht (incl. verpakking): 3,8 kg
- Compatibel met VESA-wandmontagesysteem: 75 x 75 mm



Publicatiedatum  
2014-02-26

Versie: 10.0.5

12 NC: 8670 001 01785  
EAN: 87 12581 68304 7

© 2014 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

[www.philips.com](http://www.philips.com)