

Philips  
Profesjonell LED-TV

- 19" Studio
- LED
- DVB-T/C MPEG 2/4

19HFL2807D



## Mye for pengene i en moderne design

med strømbesparende LED-teknologi

Med denne energieffektive LED hotell-TVen får du effektiv installering via USB-kloning og egne hotellfunksjoner som meny og kontrollås.

### Avanserte hotellfunksjoner og fremtidskompatibel

- Brilljante LED-bilder med lavt strømforbruk
- Passer i fengsler
- USB-kloning av alle innstillinger for hurtiginstallasjon
- Lavt strømforbruk
- Volumbegrensning
- Låse installasjonsmenyen
- Låse front-/sidekontroller

# PHILIPS

## Høydepunkter

### USB-kloning

Gir deg muligheten til enkelt å kopiere alle programmerings- og kanalprogrammeringsinnstillinger fra én TV til andre TVer på under et minutt. Funksjonen sikrer enhetlighet mellom TVene og reduserer installasjonstid og -kostnader betydelig.

### Volumbegrensning

Denne funksjonen forhåndsdefinerer volumområdet TV-apparatet kan brukes med, noe som forhindrer overdrevent mange volumjusteringer, og du unngår å forstyrre gjestene i naborommet.

### Låse installasjonsmenyen

Forhindrer uautorisert tilgang til installerings- og konfigureringsinnstillinger. Det sikrer

maksimal nytte for gjestene, og du unngår unødvendige omprogrammeringskostnader.

### Lavt strømforbruk

Philips' TVer er utformet for å minimere strømforbruket. Dette reduserer ikke bare miljøpåvirkningen, men det gir også lavere driftskostnader.

### PrisonMode

Denne hotell-TVen er utstyrt med en bestemt innstilling for fengselsmodus for å kontrollere kommunikasjon. Denne avanserte sikkerhetsmodusen slår av bestemte innstillinger som ikke er nødvendige for de som sitter i forvaring, som tekst-TV, elektronisk programguide, teksting og USB-porter.

### LED



Denne TVen har den mest avanserte LED-belysningsteknologien som finnes, i kombinasjon med en oppsiktsvekkende minimalistisk design, en praktfull bildekvalitet og det laveste strømforbruket i sin kategori. I tillegg finnes det ingen farlige stoffer i LED-belysningsteknologien. Med LED-bakbelysning kan du dermed glede deg over lavt strømforbruk, stor lysstyrke, utrolig kontrast, skarphet og levende farger.



**PRISON**  
MODE ##

# Spesifikasjoner

## Bilde/skjerm

- Skjerm: LED HD-TV
- Diagonal skjermstørrelse: 19 tommer / 48 cm
- Sideforhold: 16:9
- Paneloppløsning: 1366 x 768p
- Lysstyrke: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Visningsvinkel: 170° (H) / 160° (V)
- Dynamisk skjermkontrast: 100 000 : 1
- Kabinettfarge: Sort

## Støttet skjermopløsning

- Datamaskininnnganger: opptil 1920 x 1080 ved 60 Hz
- Videoinnnganger: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, opptil 1920 x 1080p

## Tuner/mottak/overføring

- Digital-TV: DVB-C MPEG4\*, DVB-T MPEG4\*, DVB-C MPEG2\*, DVB-T MPEG2\*
- TV-system: PAL, SECAM
- Videoavspilling: PAL, SECAM, NTSC

## Lyd

- Utgangseffekt (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Lydforbedring: Automatisk volumutjevning

## Høytalere

- Innebygde høyttalere: 2

## Tilkoblingsmuligheter

- Antall AV-tilkoblinger: 1
- Antall USB-kontakter: 1
- Antall HDMI-kontakter: 1
- Antall scart-kontakter (RGB/CVBS): 1
- Front-/sidetilkoblinger: Audio v/h inn, CVBS inn, Hodetelefonutgang, USB 2.0
- Andre tilkoblinger: Antenne IEC75, S/PDIF ut (koaksial), PC inn VGA, Common Interface Plus (CI+)

## Anvendelighet

- Enkel installering: ATS (Automatic Tuning System), Automatisk kanalinnstilling (ACI), Automatisk programnavngiving, Automatisk lagring, Kloning av TV-innstillinger via USB, Låse installasjonsmenyen, Tilgang til sikkerhetsmeny
- Enkel bruk: Automatisk volumutjevning, 1 Ch-List

- (analog+DVB-T eller C), Visning på skjermen, Programliste, Sidekontroll
- Komfort: Hotellgjest-funksjoner, Velkommen-side (.png), Slå på kanal, Volumbegrensning, Sleep timer
- Fængselsmodus: TXT, USB-blokkering av teksting
- Tekst-tv: 1000-siders Smart Text
- Elektronisk programguide: 8-dagers elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Skjermformatjusteringer: 4:3, 14:9, 14:9 zoom, 16:9, Automatisk, Teksting, Kino
- Fjernkontroll: 22AV1107A/12
- Fastvareoppgraderbar: Fastvare kan oppgraderes via USB

## Helsetjeneste

- Kontroll: Multifjernkontroll
- Anvendelighet: Hodetelefonutgang

## Multimedieprogrammer

- Multimedietilkoblinger: USB
- Formater for videoavspilling: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, Beholdere: AVI, MKV
- Formater for musikkavspilling: MP3
- Formater for bildeavspilling: JPEG

## Drift


- Strømnett: 220–240 V, 50/60 Hz
- EUs energimerke for strøm: 18 W
- Energimerkeklasse: A
- Årlig energiforbruk: 26 kWh
- Effektforbruk i standby: < 0,3W
- Omgivelsestemperatur: 5 °C til 35 °C

## Mål

- Mål på apparat (B x H x D): 463 x 302 x 35 mm
- Mål for apparat med stativ (B x H x D): 463 x 338 x 135 mm
- Eskemål (B x H x D): 579 x 380 x 120 mm
- Produktvekt: 2,7 kg
- Produktvekt (+stativ): 2,9 kg
- Vekt, inkl. emballasje: 3,8 kg
- VESA-veggfeste kompatibel: 75 x 75 mm

## Tilbehør

- Vedlagt tilbehør: Fjernkontroll, Batterier til fjernkontroll, Nettledning, Bordstativ, Garantibevis



Utgivelsesdato  
2013-07-25

Versjon: 10.0.5

12 NC: 8670 001 01785  
EAN: 87 12581 68304 7

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Alle rettigheter forbeholdt.

Spesifikasjonene kan endres uten varsel. Varemerker tilhører Koninklijke Philips N.V. eller deres respektive eiere.

[www.philips.com](http://www.philips.com)