

Philips  
Profesjonalny telewizor  
LED

48 cm (19") Studio  
LED  
DVB-T/C MPEG 2/4

19HFL2819P



## Wysoka jakość i nowoczesny wygląd

dzięki energooszczędnej technologii LED

Wydajny energetycznie telewizor dla hoteli z funkcją klonowania ustawień przez złącze USB umożliwia szybką instalację w miejscu przeznaczenia. Jest wyposażony w specjalne funkcje hotelarskie, takie jak blokada określonych pozycji w menu i blokada sterowania.

### Wspaniałe wrażenia podczas oglądania i wygoda dla gości

- Telewizor LED zapewnia obraz o niewiarygodnym kontraście
- Niskie zużycie energii
- Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimediiów

### Zaawansowane funkcje hotelowe i możliwość rozbudowy

- Powitaj gości za pomocą strony powitalnej, której zawartość można dostosować samodzielnie
- Klonowanie wszystkich ustawień przez złącze USB zapewnia szybką instalację
- Edytor kanałów offline pozwala edytować listę kanałów na komputerze
- Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych
- Blokowanie menu instalacyjnego
- Funkcja blokady joysticka zapobiega nieupoważnionemu użytkownikowi
- Funkcja zaawansowanej kontroli głośności dla wygody i spokoju klientów
- Idealny do zastosowania w więzieniach
- Przezroczysta pokrywa tylna ułatwia odkrycie ukrytych przedmiotów

A+

PHILIPS

## Zalety

### Telewizor LED


Najważniejsze zalety technologii LED to niskie zużycie energii i wysoka jakość obrazu, który cechuje się dużą jasnością, niewiarygodnym kontrastem i żywymi kolorami.

### Strona powitalna



Strona powitalna jest wyświetlana przy każdym uruchomieniu telewizora. Stronę powitalną można łatwo oznaczyć i dostosować w momencie instalacji, ładując prosty obraz powitalny w formacie .png.

### Klonowanie ustawień przez złącze USB



Umożliwia proste kopiowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów i ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia

jednakowe ustawienia w różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

### Tryb więzienia

Ten telewizor hotelowy jest wyposażony w funkcję trybu więzienia w celu kontrolowania komunikacji. Ten zaawansowany tryb zabezpieczający wyłącza niektóre ustawienia niewymagane przez instytucje penitencjarne, np. telegazetę, elektroniczny przewodnik telewizyjny, napisy i porty USB.

### Przezroczysta pokrywa tylna

Przezroczysta pokrywa tylna ułatwia odkrycie przedmiotów ukrytych w telewizorze. Rozwiązanie przeznaczone do montażu w więzieniach i ośrodkach tymczasowego przechowywania.

### USB (zdjęcia, muzyka, filmy)



Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki.

### Jedna zbiorcza lista kanałów

Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych umożliwia gościom niezauważalne przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami kanałów.

### Zaawansowana kontrola głośności

Funkcja zaawansowanej kontroli głośności pozwala dostosować poziom głośności uruchamianego telewizora oraz określić dozwolony zakres regulacji, uniemożliwiając klientom wybranie zbyt wysokiego ustawienia, które przeszkadzałoby sąsiadom.

### Blokada joysticka

Administrator może włączyć lub wyłączyć blokadę joysticka, aby zapobiec nieupoważnionej obsłudze telewizora za pomocą joysticka, odciążając obsługę hotelową.

### Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

### Niskie zużycie energii

Telewizory firmy Philips zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii. Pozwala to nie tylko zmniejszyć wpływ produktu na środowisko, ale także obniżyć koszty zasilania.

## Dane techniczne

### Obraz/wyświetlacz

- Wyświetlacz: Telewizor LED HD
- Długość przekątnej ekranu: 19 cali / 47 cm
- Format obrazu: 16:9
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Kąt widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.)
- Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

### Audio

- Moc emisji dźwięku: 5 (2x2,5) W
- Głośniki: 2.0, Skierowane w dół
- Parametry dźwięku: Korektor, Balance, AVL

### Wzornictwo

- Kolor ramy przedniej: Czarny
- Właściwości: Przezroczysta pokrywa tylna

### Tuner/Odbiór/Transmisja

- Telewizja cyfrowa: DVB-T/C
- Telewizja analogowa: PAL, SECAM

### Gniazda połączeniowe z tyłu

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.3
- Cyfrowe wyjście audio: Koncentryczne (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Wejście VGA: 15 pinowe D-sub

### Gniazda połączeniowe z boku

- Gniazdo Common Interface: CI+ 1.3
- Wejście audio-wideo: CVBS+L/P (Cinch)
- Wyjście na słuchawki: Gniazdo minijack
- USB1: USB 2.0

### Właściwości

- Usługi cyfrowe: Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni, MHEG, Telegazeta
- Łatwa obsługa: Styl obrazu, Styl dźwięku

### Funkcje hotelowe

- Tryb hotelowy: Blokada joysticka, Blokada menu, Blokada menu instalacji, Ograniczenie głośności
- Tryb ograniczony: Tryb wysokiego bezpieczeństwa, Blokada funkcji teletekstu/MHEG/USB/przewodnika elektronicznego/napisów
- Własna marka: Logo powitalne
- Klonowanie i aktualizacja oprogramowania

- sprzętowego: za pośrednictwem przewodu USB
- Zegar: Wyłącznik czasowy, Budzik, Budzenie kanałem telewizyjnym
- Kanały: Lista łączona, Edytor kanałów offline
- Kontrola: Blokada automatycznej aktualizacji kanałów
- System antykradzieżowy: Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii, Blokada Kensington

### Funkcje szpitalne

- Kontrola: Uniwersalny pilot zdalnego sterowania
- Udogodnienia: Wyjście na słuchawki

### Multimedia

- Połączenia multimedialne: USB
- Obsługa odtwarzania wideo: AVI, MKV, Formaty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Obsługiwane formaty napisów: SRT, SSA SUB
- Obsługiwane formaty plików muzycznych: MP3, AAC
- Obsługiwane formaty plików obrazu: BMP, JPG, PNG
- Obsługiwana rozdzielczość materiałów odtwarzanych z USB: do 1920x1080p@30Hz

### Akcesoria


- W zestawie: Pilot zdalnego sterowania 22AV1407A/12, 2 baterie AAA, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Podstawa na biurko, Broszura gwarancyjna
- Opcjonalne: Instalacja RC 22AV8573/00

### Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Klasa energetyczna: A+
- Etykieta energetyczna UE: 14 W
- Roczne zużycie energii: 20 kWh
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W
- Funkcje oszczędzania energii: Tryb EcoMode
- Temperatura otoczenia: 5°C–45°C

### Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 451 x 296 x 35/43 mm
- Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 451 x 331 x 134 mm
- Waga produktu: 2,6 kg
- Waga produktu (z podstawą): 2,8 kg
- Uchwyt ścienny zgodny ze standardem VESA: 75 x 75 mm



Data wydania 2016-12-07

Wersja: 1.0.2

12 NC: 8670 001 27496  
EAN: 87 18863 00566 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia.  
Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V.  
lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dostępność funkcji będzie zależna sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.

\* Typowy pobór energii włączonego urządzenia pomierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

\* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.