

Philips
Profesjonalny telewizor
LED

48 cm (19") Studio
LED
DVB-T2/T/C

19HFL2829P



Wysoka jakość i nowoczesny wygląd

dzięki energooszczędnej technologii LED

Wydajny energetycznie telewizor dla hoteli z funkcją klonowania ustawień przez złącze USB umożliwia szybką instalację w miejscu przeznaczenia. Jest wyposażony w specjalne funkcje hotelarskie, takie jak blokada określonych pozycji w menu i blokada sterowania.

Wspaniałe wrażenia podczas oglądania i wygoda dla gości

- Telewizor LED zapewnia obraz o niewiarygodnym kontraście
- Niskie zużycie energii
- Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimedialnych plików

Zaawansowane funkcje hotelowe i możliwość rozbudowy

- Powitaj gości za pomocą strony powitalnej, której zawartość można dostosować samodzielnie
- Klonowanie wszystkich ustawień przez złącze USB zapewnia szybką instalację
- Edytor kanałów offline pozwala edytować listę kanałów na komputerze
- Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych
- Blokowanie menu instalacyjnego
- Funkcja blokady joysticka zapobiega nieupoważnionemu użytkownikowi
- Funkcja zaawansowanej kontroli głośności dla wygody i spokoju klientów
- Idealny do zastosowania w więzieniach
- Przezroczysta pokrywa tylna ułatwia odkrycie ukrytych przedmiotów

A+

PHILIPS

Zalety

Telewizor LED


Najważniejsze zalety technologii LED to niskie zużycie energii i wysoka jakość obrazu, który cechuje się dużą jasnością, niewiarygodnym kontrastem i żywymi kolorami.

Strona powitalna



Strona powitalna jest wyświetlana przy każdym uruchomieniu telewizora. Stronę powitalną można łatwo oznaczyć i dostosować w momencie instalacji, ładując prosty obraz powitalny w formacie .png.

Klonowanie ustawień przez złącze USB



Umożliwia proste kopiowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów i ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia

jednakowe ustawienia w różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Tryb więzienia

Ten telewizor hotelowy jest wyposażony w funkcję trybu więzienia w celu kontrolowania komunikacji. Ten zaawansowany tryb zabezpieczający wyłącza niektóre ustawienia niewymagane przez instytucje penitencjarne, np. telegazetę, elektroniczny przewodnik telewizyjny, napisy i porty USB.

Przezroczysta pokrywa tylna

Przezroczysta pokrywa tylna ułatwia odkrycie przedmiotów ukrytych w telewizorze. Rozwiązanie przeznaczone do montażu w więzieniach i ośrodkach tymczasowego przechowywania.

USB (zdjęcia, muzyka, filmy)



Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki.

Jedna zbiorcza lista kanałów

Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych umożliwia gościom niezauważalne przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami kanałów.

Zaawansowana kontrola głośności

Funkcja zaawansowanej kontroli głośności pozwala dostosować poziom głośności uruchamianego telewizora oraz określić dozwolony zakres regulacji, uniemożliwiając klientom wybranie zbyt wysokiego ustawienia, które przeszkadzałoby sąsiadom.

Blokada joysticka

Administrator może włączyć lub wyłączyć blokadę joysticka, aby zapobiec nieupoważnionej obsłudze telewizora za pomocą joysticka, odciążając obsługę hotelową.

Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

Niskie zużycie energii

Telewizory firmy Philips zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii. Pozwala to nie tylko zmniejszyć wpływ produktu na środowisko, ale także obniżyć koszty zasilania.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Wyświetlacz: Telewizor LED HD
- Długość przekątnej ekranu: 19 cali / 47 cm
- Format obrazu: 16:9
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 250 cd/m²
- Kąt widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.)
- Funkcje poprawy obrazu: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

Audio

- Moc emisji dźwięku: 5 (2x2,5) W
- Głośniki: 2.0, Skierowane w dół
- Parametry dźwięku: Korektor, Balance, AVL, Funkcja Incredible Surround, Dynamiczny bas

Wzornictwo

- Kolor ramy przedniej: Czarny
- Właściwości: Przejroczysta pokrywa tylna

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/C
- Telewizja analogowa: PAL, SECAM

Gniazda połączeniowe z tyłu

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Cyfrowe wyjście audio: Koncentryczne (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Wejście VGA: 15 pinowe D-sub

Gniazda połączeniowe z boku

- Gniazdo Common Interface: CI+ 1.3
- Wejście audio-wideo: CVBS +L/R (minijack)
- Wyjście na słuchawki: Gniazdo minijack
- USB1: USB 2.0

Funkcje dotyczące połączeń

- EasyLink HDMI CEC: Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości
- HDMI: ARC (we wszystkich gniazdach)

Właściwości

- Usługi cyfrowe: Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni, MHEG, Telegazeta
- Łatwa obsługa: Styl obrazu, Styl dźwięku

Funkcje hotelowe

- Tryb hotelowy: Blokada joysticka, Blokada menu,

- Blokada menu instalacji, Ograniczenie głośności
- Tryb ograniczony: Tryb wysokiego bezpieczeństwa, Blokada funkcji teletekstu/MHEG/USB/przewodnika elektronicznego/napisów
- Własna marka: Logo powitalne
- Klonowanie i aktualizacja oprogramowania sprzętowego: za pośrednictwem przewodu USB, Instant Initial Cloning
- Zegar: Wyłącznik czasowy, Budzik, Budzenie kanałem telewizyjnym
- Kanały: Lista łączona, Edytor kanałów offline
- Kontrola: Blokada automatycznej aktualizacji kanałów
- System antykradzieżowy: Zabezpieczenie przed kradzieżą baterii, Blokada Kensington

Funkcje szpitalne

- Kontrola: Uniwersalny pilot zdalnego sterowania
- Udogodnienia: Wyjście na słuchawki

Multimedia


- Połączenia multimedialne: USB
- Obsługa odtwarzania wideo: AVI, MKV, Formaty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Obsługiwane formaty napisów: SRT, SSA SUB
- Obsługiwane formaty plików muzycznych: MP3, AAC
- Obsługiwane formaty plików obrazu: BMP, JPG, PNG
- Obsługiwana rozdzielczość materiałów odtwarzanych z USB: do 1920x1080p@30Hz

Akcesoria

- Dołączone: Pilot zdalnego sterowania 22AV1407A/12, 2 baterie AAA, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa, Podstawa na biurko, Broszura gwarancyjna
- Opcjonalne: Instalacja RC 22AV8573/00

Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Klasa energetyczna: A+
- Etykieta energetyczna UE: 14 W
- Roczne zużycie energii: 20 kWh
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W
- Funkcje oszczędzania energii: Tryb EcoMode
- Temperatura otoczenia: 5°C-45°C



Data wydania 2015-11-16

Wersja: 3.0.1

12 NC: 8670 001 24906
EAN: 87 18863 00391 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 451 x 296 x 35/43 mm
- Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 451 x 331 x 134 mm
- Waga produktu: 2,6 kg
- Waga produktu (z podstawą): 2,8 kg
- Uchwyt ścienny zgodny ze standardem VESA: 75 x 75 mm, M4

* Dostępność funkcji będzie zależna sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.

* Typowy pobór energii włączonego urządzenia pomierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.

* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.