

Philips
Профессиональный
светодиодный LED-
телевизор

19" EasySuite
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

19HFL3007D



Широкие возможности плюс современный тонкий дизайн

благодаря энергосберегающей светодиодной LED-технологии

Этот тонкий энергоэффективный светодиодный LED-телевизор с ЖК-экраном для гостиниц открывает доступ ко всем преимуществам цифрового телевидения. Ваши клиенты смогут покупать премиальный контент и пользоваться новейшими технологиями беспроводного управления для удобства установки.

Ориентирован на будущее и имеет современные функции для гостиниц

- Отличное изображение на базе светодиодов и низкое энергопотребление
- Совместимость с MyChoice для регулярного дохода
- Функция SmartInstall для простой удаленной настройки и обслуживания
- Встроенная панель подключения
- Режимы для гостиниц, медицинских и пенитенциарных учреждений

Индивидуальный просмотр для каждого гостя

- SmartInfo для доступа к информационным страницам отеля даже в режиме офлайн
- Дополнительное подключение наушников для индивидуального прослушивания
- Функция ThemeTV Lite для легкого перемещения по каналам

Стабильность и безопасность

- Низкое энергопотребление
- Экологически безвредная конструкция и корпус из негорючего материала
- Green Button позволяет сократить расход электроэнергии

PHILIPS

Основные особенности

Совместимость с MyChoice



MyChoice — это простой и недорогой способ предложить вашим постояльцам лучшие телеканалы. Через эту систему можно также подключать дополнительные платные каналы, что позволит вам возместить затраты на приобретение телевизоров.

Встроенная панель подключения

Встроенная панель подключения позволяет гостям с легкостью подключать устройства к телевизору без внешней панели подключения.

LED



В этом телевизоре самая совершенная светодиодная технология сочетается с привлекательным минималистичным дизайном и потрясающим качеством изображения, а также у этой модели минимальное энергопотребление в своей категории. Кроме того, светодиодная

технология исключает использование вредных материалов. Светодиодная подсветка обеспечивает низкое энергопотребление, высокую яркость и контрастность изображения, четкость и насыщенные цвета.

Экологически безвредная конструкция

Стабильность — неотъемлемая черта бизнеса компании Philips. Телевизоры Philips спроектированы и изготовлены согласно принципам EcoDesign, рассчитанными на то, чтобы уменьшить общее воздействие на окружающую среду за счет снижения потребления электроэнергии, отсутствия вредных веществ, небольшого веса, более компактной упаковки и большей пригодности к переработке. Кроме того, корпус телевизоров Philips выполнен из специального негорючего материала. Независимые испытания, проведенные противопожарными службами, показали, что, несмотря на то что телевизоры иногда усиливают пожар, вызванный внешними источниками, телевизоры Philips не способствуют возгоранию.


ThemeTV Lite

В функции ThemeTV Lite используется понятный пользовательский интерфейс, благодаря которому гости могут с легкостью осуществлять поиск каналов своей страны, просматривать новости и получать информацию об отеле с помощью гостевого меню, без необходимости использования интерактивной системы развлечений.

Green Button

Кнопка Green Button позволяет гостям еще больше сократить расход электроэнергии благодаря возможности большего затемнения подсветки или выключению экрана при прослушивании радио. Еще один способ сократить расходы отеля, взаимодействуя с гостями.

Функция SmartInstall



Функция SmartInstall позволяет легко выполнить настройку и обслуживание телевизоров. Простое интернет-приложение разработано для удаленной конфигурации телевизоров, а значит, вы сэкономите время и не будете беспокоить постояльцев. SmartInstall справится с любой задачей — будь то обновление информационных страниц отеля или установка новых каналов.

SmartInfo

Функция SmartInfo позволяет разместить сведения об отеле или городе с помощью информационного сервиса отеля. Ваши постояльцы всегда смогут ознакомиться с актуальными информационными страницами и будут в курсе последних новостей.



Характеристики

Изображение/дисплей

- Дисплей: Светодиодный HD-телевизор
- Диагональ экрана: 19 дюйма / 48 см
- Формат изображения: 16:9
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Яркость: 250 кд/м²
- Угол просмотра: 170° (Г) / 160° (В)
- Улучшение изображения: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Гц
- Динамическая контрастность экрана: 150 000:1
- Цвет корпуса: Черный

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920x1080 при 60 Гц
- Видеовходы: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-S MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- ТВ-система: PAL, SECAM
- Воспроизведение видео: PAL, SECAM, NTSC
- Вход антенны: Коаксиальный кабель 75 Ом (IEC75)

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 6 Вт (2 x 3 Вт)
- Улучшение звука: Автоограничение громкости, Incredible Surround, Регулировка ВЧ и НЧ, Clear Sound

Громкоговорители

- Встроенные АС: 2

Подключения

- Количество разъемов USB: 1
- Количество разъемов HDMI: 3
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Запуск воспроизведения одним нажатием, Режим ожидания системы, Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы
- Другие подключения: Антенна, IEC75, Выход для наушников, VGA вход ПК + аудиовход левый/правый, Общий интерфейс CI+, Выход для цифрового аудиосигнала (коаксиальный)
- Возможности HDMI: Канал возврата

- аудиосигнала
- Количество A/V подключений: 1
- Количество компонентных входов (YPbPr): 1

Функции управления

- Простота установки: Подключение Plug & Play, Улучшенный "гостиничный" режим, Система автоматической настройки (ATS), Цифровая настройка PLL, Автоматическая установка каналов (ACI), Автоименование программ, Автосохранение, Клонирование настроек ТВ через USB, Дублирование настроек ТВ через PC, Блокировка меню установки, Доступ к меню безопасности, Блокировка клавиатуры
- Удобство использования: Автоограничение громкости (AVL), 1-кан. список аналог./цифр., Вывод на экран, Список программ, Управление на боковой панели, Графический интерфейс пользователя
- Комфорт: Функции постояльца отеля, Приветственное сообщение, Включение канала, Ограничение громкости, Таймер отключения
- Интерактивные возможности для гостиничных служб: Блокировка автообновления каналов, Функция MyChoice, ThemeTV Lite
- Режим ограничения для особых учреждений: Телетекст, MHEG, USB, EPG, частичная блокировка
- Часы: Таймер отключения
- Телетекст: Режим Smart Text (1000 стр.)
- Электронный гид телепередач: Электронный гид телепередач на 8 дней, Электронный гид телепрограмм "Сейчас + Далее"
- Регулировка формата экрана: 4:3, Расширение формата 14:9, Расширение формата 16:9, Широкий экран, Увеличение субтитров, Режим Super Zoom, Автоформатирование
- Тип пульта ДУ: 22AV1108A (RC6)
- Пульт ДУ: индикация разряда батарей, замок, предотвращающий кражу батареек
- Обновление встроенного ПО: Обновление встроенного ПО через USB, Обновление встроенного ПО через PC-канал
- Другие удобства: Замок Kensington
- Расширенные функции часов: Синхронизация времени через телетекст/DVB

- дистанционного управления
- Функции управления: Выход для наушников, Независимое отключение звука основного динамика
- Безопасность: Двойная изоляция Класс II

Мультимедийные приложения

- Мультимедийные подключения: USB
- Форматы воспроизведения видео: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, Контейнеры: AVI, MKV, MPEG-4, WMV9/VC1
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, MP3
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG

Питание

- Электропитание: 220-240 В, 50/60 Гц
- Потребление электроэнергии в год: 30 кВт/ч
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт
- Температура окружающей среды: 5 °C – 35 °C
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 20 Вт

Экохарактеристики


- Безопасность: Корпус из негорючего материала
- Энергоэкономичный режим ожидания: Да
- Режим потребления SmartPower Eco: Да

Размеры

- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 447 x 285 x 45 мм
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 447 x 323 x 132 мм
- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 500 x 365 x 126 мм
- Вес продукта: 2,75 кг
- Вес изделия с подставкой: 2,98 кг
- Вес, включая упаковку: 3,6 кг
- Совместимое настенное крепление VESA: 75 x 75 мм

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Батарейки для пульта ДУ, Шнур питания, Настольная подставка, Гарантийный талон
- Дополнительные аксессуары: Установочный ПДУ 22AV8573/00



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 3.2.4

12 NC: 8670 000 91921
EAN: 87 12581 65055 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com