



Philips
Profesionalni LCD-
televizor

48 cm EasySuite

LCD DVB-T/C MPEG 2/4

19HFL3233D



Učinkovito navdušite svoje goste

Hotelski LCD-televizor Philips

S tem sodobnim in energijsko učinkovitim hotelskim LCD-televizorjem lahko izkoristite vse prednosti digitalne televizije. Majhen zaslon je idealen za zapore, bolnišnice in manjše hotele.

Napredne hotelske funkcije in možnost nadgradnje

- Zaklepanje menija za namestitvev
- Idealno za zapore
- Enoten kombinirani seznam kanalov za analogne in digitalne kanale

Za povsem novo doživetje gostov

- Dodatni priključek za slušalke za osebno izkušnjo poslušanja
- Napredni elektronski programski vodnik in seznam kanalov
- Uživate v prikazu fotografij in predvajanju glasbe prek vmesnika USB

Prijazno do okolja in varno

- Majhna poraba energije
- Okolju prijazna zasnova in ognjevarno ohišje

PHILIPS


dovršeno **in** preprosto

Značilnosti

Način za zaporniške ustanove

Hotelski televizor ima tudi način zaporniških ustanov, s katerim lahko nadzirate komunikacijo. Napredna varnostna funkcija izključi določene nastavitve za potrebe zaporniških ustanov, na primer teletekst, elektronski programski vodnik, podnapise in vhode USB.

Vmesnik USB za prikaz fotografij in predvajanje glasbe



Priključek USB omogoča prikaz fotografij JPEG in predvajanje glasbenih datotek MP3 z večine ključev USB (pomnilniških naprav USB). Napravo USB priključite v režo na stranskem

delu televizorja. Do večpredstavne vsebine lahko dostopate prek enostavnega brskalnika na zaslonu. Nato lahko predvajate in delite fotografije ter poslušate glasbo.

Napredni elektronski programski vodnik in seznam kanalov

Privlači elektronski programski vodnik in seznam kanalov vključujeta intuitivne gumbе z jasnimi grafičnimi prikazom za enostavno iskanje najljubših kanalov.

Okolju prijazna zasnova

Prijaznost do okolja je ključno vodilo pri poslovanju družbe Philips. Televizorji Philips so zasnovani in izdelani v skladu z našimi načeli EcoDesign, s katerimi zmanjšujemo vpliv na okolje z manjšo porabo energije, odstranitvijo nevarnih snovi, nižjo težo, učinkovitejšo embalažo in večjo možnostjo recikliranja. Imajo tudi posebna ohišja iz ognjevarnih materialov. Neodvisni preizkusi, ki so jih opravile posebne gasilske službe, so pokazali, da čeprav televizorji včasih požar zaradi

zunanjih virov še okrepijo, televizorji Philips zmanjšujejo požarno nevarnost.

Energija

Philips že več let razvija tehnologijo za nižjo porabo energije svojih izdelkov. Kot rezultat tega je večina Philipsovih izdelkov prejela zelene energetske oznake. Temnejša zelena oznaka označuje nižjo porabo energije, zato je vaš račun za elektriko nižji, izdelek pa je prijaznejši do okolja.



Specifikacije

Slika/zaslon

- Diagonalna velikost zaslona: 19 palec / 48 cm
- Razmerje stranic: 16:9
- Vrsta zaslona: LCD WXGA z aktivno matriko TFT
- Ločljivost zaslona: 1366 x 768 točk
- Svetlost: 250 cd/m²
- Odzivni čas (običajno): 5 ms
- Izboljšava slike: Digital Crystal Clear
- Dinamični kontrast zaslona: 30,000:1
- Kot gledanja: 170° (vodoravno) / 160° (navpično)

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Antenski vhod: 75 Ohm koaksialni (IEC75)
- Število prednastavljenih kanalov: 999
- Frekvenčna področja sprejemnika: Hyperband, S-kanalni, UHF, VHF
- TV sistem: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Predvajanje videa: PAL, SECAM, NTSC
- Digitalni televizor: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 2 x 3 W
- Izboljšava zvoka: Samodejno uravnavanje glasnosti, Smart Sound, regulacija visokih in nizkih tonov

Zvočniki

- Vgrajeni zvočniki: 2

Povezljivost

- Število Scart priključkov: 1
- Število priključkov HDMI: 1
- Ext 1 Scart priključek: Avdio L/D, RGB, Vhod CVBS
- Sprednji/stranski priključki: USB 2.0
- EasyLink (HDMI-CEC): Predvajanje z enim dotikom, preklap sistema v stanje pripravljenosti
- Ostali priključki: Antena IEC75, Izhod S/PDIF (koaksialni), Izhod za slušalke, Vhod za komponentni video (YPBPR), PC vhod VGA + avdio L/D vhod, Standardni vmesnik plus (CI+)
- Izboljšave povezljivosti: USB 2.0

Priročnost

- Enostavna namestitve: Vstavi in poženi, Automatic Tuning System (ATS), Fina nastavitvev, Digitalna nastavitvev PLL, Automatic Channel Install (ACI), Samodejno poimenovanje programov, Razvrščanje,

Autostore, Kloniranje nastavitvev televizorja prek povezave USB, Zaklepanje menija za namestitvev, Dostop do varnostnega menija

- Enostavna uporaba: Samodejno uravnavanje glasnosti (AVL), 1 seznam analognih in digitalnih kanalov, Prikaz na zaslonu, Seznam programov, Nadzor s strani
- Udobje: Izklopni časovnik
- Način za zaporniške ustanove: TXT, MHEG, USB, EPG, SubBlock
- Ura: Izklopni časovnik
- Teletext: 1000-stranski Smart Text
- Elektronski programski vodnik: 8-dnevni elektronski vodnik po programih, Programski vodnik za vsebino, ki se trenutno predvaja/ki sledi
- Nastavitve formata zaslona: 4:3, Razširitev filma na format 14:9, Razširitev filma na format 16:9, Široki zaslon, Povečava podnapisov, Super Zoom, Samodejna nastavitvev formata
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB, Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika RF
- Druge prednosti: Ključavnica Kensington
- Daljinski upravljalnik: PF01E11B

Večpredstavnostne aplikacije

- Večpredstavnostne povezave: USB
- Formati predvajanja: MP3, Fotografije JPEG

Napajanje


- Omrežno napajanje: 220–240 V, 50/60 Hz
- Poraba energije (tipično): 21 W
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: 0,3 W
- Temperatura okolja: 5 °C do 40 °C
- Letna poraba energije: 31 kWh
- Vsebnost svinca: Da*

Specifikacije zelenega okolja

- Nizka poraba energije v stanju pripravljenosti

Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 462,8 x 297,4 x 57 mm
- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 462,8 x 330,9 x 149,3 mm
- Dimenzije škatle (Š x V x G): 525 x 410 x 133 mm
- Teža izdelka: 2,94 kg
- Teža izdelka (s stojalom): 3,13 kg



Datum izdaje 2012-04-10

Različica: 2.1.4

12 NC: 8670 000 75934
EAN: 87 12581 60234 5

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips Electronics N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

- Teža vključno z embalažo: 3,64 kg
- Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: 75 x 75 mm

Pribor

- Priložena dodatna oprema: daljinski upravljalnik, baterije za daljinski upravljalnik, napajalni kabel, Namizno stojalo, Garancijski list
- Izbirna dodatna oprema: Stenski nosilec (nagibni) 22AV3100/10, Namestitveni daljinski upravljalnik 22AV8573/00