

Philips
Profesionalni LED-
televizor

48 cm HeartLine

LED
DVB-T2/T/C in IPTV

19HFL4010W



Edinstven televizor za uporabo ob postelji

Neverjetna funkcionalnost za paciente

Edinstveni bolnišnični televizor je idealna rešitev za namestitev ob pacientovi postelji.

Dopolnjuje bolnišnična okolja, ne moti drugih pacientov in z zasebnim gledanjem zagotavlja popolno udobje

Udobno gledanje in prijetno počutje

- LED-televizor za slike neverjetnega kontrasta
- Nizka poraba energije

Posebej zasnovano za zdravstvene ustanove

- Bela estetska zasnova za bolnišnično okolje
- Osvetljene sprednje tipke za upravljanje na dotik z zaznavanjem bližine
- Protimikrobno ohišje aktivno zavira razvoj bakterij
- Galvansko izoliran priključek za slušalke
- Medicinski napajalnik zagotavlja varnost z nizko emisijo

Napredne bolnišnične funkcije in možnost nadgradnje

- SmartInstall za enostavno oddaljeno namestitev in vzdrževanje
- SmartInfo za določene interaktivne zdravstvene informativne strani
- Aplikacije Smart TV s številnimi posebnimi hotelskimi storitvami
- Podpora za MyChoice za ponavljajoče prihodke
- Serial Xpress Protocol za interaktivne sisteme



PHILIPS

Značilnosti


LED-televizor

LED-osvetlitev ozadja zagotavlja nizko porabo energije, čudovite linije ter sliko izjemne svetlosti, neverjetnega kontrasta in živahnih barv.

Bela estetska zasnova

Bela zasnova z zaobljenimi vogali je prijetnejšega videza v bolnišničnih okoljih.

SmartInstall



SmartInstall omogoča enostavno namestitvev in vzdrževanje televizorjev. Z enostavnim spletnim orodjem lahko oddaljeno konfigurirate in namestite televizorje brez obiska sob. S tem prihranite pri času in ne motite gostov. Ko posodabljate informativne strani hotela ali nameščate nove kanale, SmartInstall zmore vse.

SmartInfo



SmartInfo vam omogoča enostavno posredovanje bolnišničnih ali zdravstvenih informacij pacientom. Pacienti imajo dostop do te interaktivne bolnišnične spletne strani tudi, ko televizor ni povezan z intranetom ali internetom. Informacije lahko redno

spreminjate in paciente enostavno obveščate z najnovejšimi podatki.

Sprednje upravljanje na dotik

Inovativni televizor za uporabo ob postelji ima na spodnjem delu pametno ploščo za upravljanje na dotik za prilagojeno uporabniško izkušnjo. Osvetljene tipke omogočajo enostavno uporabo tudi v temi. Ravna površina in zaklep tipkovnice omogočata enostavno čiščenje.

Medicinski napajalnik

Osnovna varnost, potrebna zmogljivost in zanesljivost so bistvene zahteve profesionalnega kliničnega okolja. Televizor Philips HeartLine za razliko od standardnih zaslonov napaja medicinski napajalnik, zato izpolnjuje te zahteve. Je v skladu s standardom EN/IEC 60601-1, kar zagotavlja osnovno varnost in potrebno zmogljivost. Je tudi v skladu s standardom EN/IEC 60601-1-2 za medicinske elektromagnetne teste in združljivost. V številnih državah, bolnišnicah in klinikah je skladnost s temi standardi obvezna.

Priključek za slušalke

Priključek za slušalke je galvansko izoliran, kar zagotavlja najvarnejšo povezavo pacientovih slušalk s televizorjem Philips HeartLine. Galvanska izolacija zagotavlja zanesljivo ločitev priključka za slušalke od električnega okolja v bližini pacientove postelje.

Protimikrobno ohišje

Mikrobi so vedno večja težava v bolnišnicah in kliničnih okoljih po vsem svetu, saj lahko povzročajo smrtno nevarne okužbe. Televizorji Philips HeartLine to težavo odpravljajo s protimikrobnim dodatkom JIS Z2801, ki je sestaven del ohišja zaslona. Ta zaščitna plast zagotavlja dobro počutje vas in pacientov, saj preprečuje razvoj večine pogostih mikroorganizmov, kot so na primer "staphylococcus aureus (gastroenteritis)",

"escherichia coli (E. coli)" in "klebsiella (pljučnica)".

Podpora za MyChoice



S funkcijo MyChoice lahko gostom omogočite enostavno in cenovno ugodno spremljanje plačljivih TV-kanalov. Hkrati pa omogoča dodaten pritok dohodkov, s katerim si lahko povrnete stroške naložbe v televizor.

Aplikacije Smart TV

Nabor Philipsovih aplikacij Smart TV je vedno večji in vključuje YouTube, aplikacije za družabna omrežja itd. Posebna različica je prilagojena za hotelsko uporabo in ima številne dodatne funkcije, kot sta varno brisanje informacij o gostih po uporabi in preprečevanje posredovanja nezakonitih vsebin.

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor s Serial Xpress Protocol (SXP) lahko povežete z zunanjimi odkodirniki in sprejemniki vseh pomembnih ponudnikov interaktivnih sistemov.

Prikaz ure na zaslonu

Gostje z novim prikazom ure na zaslonu enostavno lahko spremljajo čas. Ob pritisku gumba se ura prikaže na TV-zaslonu z boljšo vidljivostjo in nižjo porabo energije.

Nizka poraba energije

Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšajte vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Zaslon: LED-televizor HD
- Diagonalna velikost zaslona: 19 palec / 47 cm
- Razmerje stranic: 16:9
- Ločljivost zaslona: 1366 x 768 slikovnih pik
- Svetlost: 200 cd/m²
- Kot gledanja: 170° (vodoravno) / 160° (navpično)
- Izboljšava slike: 200Hz Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD

Zvok

- Izhodna moč zvoka: 5 (2 x 2,5) W
- Zvočniki: 2,0, Sprednje proženje
- Izhod za kopalniški zvočnik: 1,5 W mono, 8 ohmov
- Zvočne funkcije: AVL, Incredible Surround, Dynamic Bass, Dolby MS10

Zasnova

- Barva: Bela

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/C
- Analogna televizija: PAL
- Predvajanje IP: Multicast, Unicast

Zadnji priključki

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Izhod za kopalniški zvočnik: Mini vtič
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Zunanje upravljanje: RJ-48

Stranski priključki

- HDMI2: HDMI 1.4
- USB1: USB 2.0
- Izhod za slušalke: Mini vtič

Izboljšave povezljivosti

- USB: Način "samo vrata za polnjenje"
- HDMI: ARC (vsa vrata)
- EasyLink (HDMI CEC): Predvajanje z enim dotikom, Stanje pripravljenosti sistema, Prehod RC, Nadzor zvoka sistema
- LAN: Prebujanje ob povezavi LAN
- RJ48: Infrardeči vhod/izhod, Vmesnik Serial Xpress

Značilnosti

- Digitalne storitve: 8-dnevni elektronski programski vodnik, Zdaj in sledi, MHEG, Teletext, HbbTV
- Enostavna uporaba: Slog slike, Slog zvoka
- Lokalno upravljanje: Kapacitivno upravljanje na dotik

Hotelske funkcije

- Hotelski način: Zaklepanje menija, Zaklepanje menija za namestitev, Omejitev glasnosti, Zaklep lokalnega upravljanja
- Način za zaporniške ustanove: Varnostni način, Zaklep teletexta/MHEG/USB/elektronskega programskega vodnika/podnapisov
- SmartInfo: Brskalnik HTML5, Interaktivne predloge, Slikovna diaproyekcija
- Ustvarjanje in upravljanje CMND: Urejevalnik kanalov brez povezave, Urejevalnik nastavitvev brez povezave, Stanje televizorja v realnem času (IP), Daljinsko upravljanje prek povezave IP/RF, Ustvarjanje vsebin, Skupinsko upravljanje televizorjev
- Vaša blagovna znamka: SmartInfo, Pozdravni logotip, Ozadje po meri za SmartTV, Pozdravno sporočilo, Prilagodljiva upravljalna plošča (HTML), Sistem IPTV
- Aplikacije: AppControl, Aplikacije v oblaku
- Ustvarjanje prihodka: AppRevenue, MyChoice
- Kloniranje in posodobitev vdela programske opreme: Takojšnja začetno kloniranje, Prek povezav USB/RF/IP
- Časovnik: Izklonni časovnik, Alarm za bujenje, Prebujanje ob kanalu, Zvoki za bujenje
- Ura: Ura v stanju pripravljenosti, Ura na zaslonu, Dodatna zunanja ura
- Kanali: Kombinirani seznam
- Interaktivni DRM: VSecure, Tekoče pretakanje PlayReady
- Upravljanje: Blokiranje samodejne posodobitve kanalov, Serial Xpress Protocol, JSON API za upravljanje televizorja-JAPIT
- Regulator moči: Samodejni vklop, Okolju prijazen/hiter zagon, WoLAN
- Upravljanje vklopa: Kanal, Funkcija, Format slike, Glasnost
- Proti kraji: Zaščita proti kraji Kensington

Bolnišnične funkcije

- Upravljanje: Osvetljeni gumbi za upravljanje na dotik, Enotni daljinski upravljalnik, Primerno za bolnišnično uporabo, Združljivost s sistemom za klicanje medicinske sestre
- Priročnost: Izhod za slušalke, Senzor bližine, Funkcija zaklepa za čiščenje, Izklon zvoka neodvisnega glavnega zvočnika, Drog televizorja
- Varnost: IEC/EN60601-1, Ognjevarno, Galvanska izolacija. Izhod za slušalke, Dvojna izolacija razreda II
- EMC: IEC/EN60601-1-2
- Higijensko: Protimikrobne ohišje JISZ2801, Gladka

zasnova hrbtnega pokrova

Večpredstavnost

- Večpredstavnostne povezave: USB, LAN
- Podprti formati videoposnetkov: Formati: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Datoteke: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Podprti formati podnapisov: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Podprti glasbeni formati: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 do v9.2)
- Podprti slikovni formati: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podprta ločljivost na USB-ju: do 1920 x 1080p pri 60 Hz

Dodatna oprema



- Priloženo: Napajalnik, Garancijski list, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami
- Izbirno: Za bolnišnično uporabo RC 22AV1109H/12, Nastavitvev RC 22AV8573/00, Zunanja ura 22AV1120C/00

Napajanje

- Vhod: 12 V DC
- Zunanji napajalnik: 50–60 Hz, AC 100–240 V, Napajalni kabel dolžine 3,5 m, Medicinski cert. IEC/EN60601-1
- Razred na energetski oznaki: A+
- Moč na energetski oznaki EU: 13 W
- Letna poraba energije: 19 kWh
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,5 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco
- Temperatura okolja: 0 °C do 40 °C

Dimenzije

- Dimenzije televizorja (brez droga): (Š x V x G): 446 x 293 x 38 mm
- Teža izdelka: 2,4 kg
- Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: M4, 75 x 75 mm
- Teža izdelka (z drogom): 2,6 kg



Datum izdaje 2016-05-11

Različica: 1.1.1

12 NC: 8670 001 26332
EAN: 87 18863 00423 4

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

- * Daljinski upravljalnik ni priložen. Med namestitvijo televizorja potrebujete dodaten daljinski upravljalnik. Nekaterih funkcij ne morete uporabljati brez dodatnega daljinskega upravljalnika.
- * Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.
- * Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.
- * Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.