



Philips
Televisor LED-LCD serie
2000

Clase 19"



19PFL2409

Rendimiento LED

LED Brilliance con un diseño delgado

Disfruta de un estilo elegante con los controles sensibles al tacto de este televisor LED. Gracias a la máxima nitidez, detalles y colores llenos de vida del Philips LED Brilliance, tus programas favoritos se verán mejor que nunca. Una gran elección y tamaño para cualquier habitación.

Mejora tu experiencia de entretenimiento

- Imágenes LED brillantes con bajo consumo de energía
- Digital Crystal Clear para más detalles y nitidez
- Resolución de alta definición
- Disfruta de un sonido enriquecido y diálogos claros con el SRS TruSurround

La conectividad digital completa, ahora es simple

- 2 entradas HDMI con EasyLink para conexión HD
- La entrada de PC permite utilizar el televisor como monitor de la PC
- USB para una reproducción multimedia increíble

Fácil de configurar y usar

- Ahora la configuración de imagen es más rápida y fácil gracias al Asistente de configuración
- Modo de Autoimagen para obtener una experiencia de visualización optimizada



PHILIPS


Destacados

Tecnología LED con bajo consumo de energía



La tecnología LED es el método de iluminación más avanzado del mercado. Este televisor combina un atractivo diseño minimalista con una excelente calidad de imagen y el menor consumo de energía de su categoría. Además, esta tecnología de iluminación no contiene materiales perjudiciales para el medio ambiente. Con la retroiluminación LED puedes reducir el consumo de energía y disfrutar de un gran brillo, alto contraste, una nitidez increíble y colores más vivos.

Digital Crystal Clear



Digital Crystal Clear es un conjunto de innovaciones de imagen que ajustan y optimizan digitalmente la calidad de las

imágenes mejorando los niveles de contraste, color y nitidez. Es como si se miraran vividas imágenes cinematográficas.

Configuración de imagen con Asistente

Asistente de configuración para personalizar los ajustes del televisor sin esfuerzo. El nuevo asistente de configuración personalizada te ayuda a adaptar la configuración con una facilidad inigualable. No solo se enfoca en la configuración de la imagen, sino en la experiencia visual completa, incluido el sonido. El asistente muestra pantallas con opciones fáciles de elegir para definir los ajustes más importantes. Así, podrás personalizar rápidamente el rendimiento del televisor sin ajustes ni términos complicados.

DTS TruSurround



DTS TruSurround genera una atrapante experiencia de sonido envolvente gracias a dos altavoces con graves potentes, detalles de alta frecuencia y diálogos claros. Zona óptima extremadamente amplia para máximo realismo y disfrute, definidas graves para optimizar rendimiento en las frecuencias bajas de los pequeños controladores y los alojamientos

mejora de diálogos y garantizar una e inteligible voces claras y control de definición alta frecuencia para obtener el máximo realismo y claridad.

2 entradas HDMI con EasyLink

EasyLink utiliza el protocolo estándar HDMI CEC para que los dispositivos conectados y el televisor compartan las mismas funciones. Con EasyLink, sólo necesitas un control remoto para ejecutar las principales funciones del televisor y los dispositivos conectados. HDMI realiza una conexión RGB digital sin comprimir desde la fuente a la pantalla para lograr una excelente calidad de imagen, y utiliza la protección contra copias HDCP. Con 1 entrada HDMI en la parte posterior del televisor y 1 HDMI en la parte lateral, puedes conectar varias fuentes de alta definición, como un sintonizador de alta definición, un reproductor Blu-ray y una consola de juegos o filmadora digital.

Reproducción de archivos de multimedia a través de USB

El conector USB te permite acceder a fotografías y videos en formato JPEG (320 x 240 30 cps, PCM) de la mayoría de dispositivos USB (dispositivos de clase de memoria USB). Conecta el dispositivo USB en la ranura lateral del televisor y accede a los archivos multimedia mediante el sencillo buscador de contenidos en pantalla. Ahora puedes visualizar y compartir tus videos y fotografías.



Especificaciones

Imagen / pantalla

- Resolución de panel: 1366 x 768 p
- Relación de aspecto: Pantalla panorámica
- Tiempo de respuesta (típico): 5 ms
- Relación de contraste (típico): 1000:1
- Tamaño diagonal de pantalla: 19 pulgadas / 47 cm
- Pantalla visible en diagonal (pulg.): 19,45 pulgadas
- Ángulo de visualización: 170° (H) / 160° (V)
- Mejoramiento de la imagen: Digital Crystal Clear, Filtro peine 3D, Digital Noise Reduction, Exploración progresiva
- Tipo de pantalla de visualiz.: Pantalla LED HD+

Resolución de pantalla soportada

Formatos de computadora

Resolución	Frecuencia de actualización
640 x 480	60 Hz
720 x 480	60Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Formatos de video

Resolución	Frecuencia de actualización
480 i	60 Hz
480 p	60 Hz
720 p	60 Hz
1080 i	60 Hz
1080p	24, 30, 60 Hz

Sonido

- Ecualizador: 5 bandas
- Potencia de salida (RMS): 2 x 2 W
- Sistema de sonido: DTS TruSurround™, Dolby Digital (AC-3), Estéreo, SAP

Altavoces

- Altavoces integrados: 2

Comodidad

- Protección para niños: Bloqueo infantil + control para padres
- Reloj: Temporizador
- Instalación simplificada: almacenamiento automático de canales
- Fácil de usar: Nivelador automático de volumen (AVL), AutoPicture, AutoSound, Asistente de configuración, EasyLink
- Control remoto: TV

- Ajustes del formato de pantalla: 16:9, Normal, Zoom, 4:3, Lleno, Expandir película, Ancha, sin escala (punto por punto)
- Multimedia: Presentación de diapositivas automática

Aplicaciones multimedia

- Conexiones multimedia: dispositivo de memoria USB
- Formatos de reproducción: Imágenes fijas JPEG, En movimiento JPEG 320 x 240 30 cps, PCM

Sintonizador/recepción/transmisión

- Entrada para antena: 75 ohms tipo F
- Sistema de TV: ATSC, NTSC
- Reproducción de video: NTSC
- Bandas del sintonizador: UHF, VHF

Conectividad


- AV 1: Entrada de CVBS, Entrada I/D de audio compartido
- AV 2: YPbPr, Entrada I/D de audio compartido
- HDMI 1: HDMI, Entrada I/D de audio compartido
- HDMI 2: HDMI, Entrada I/D de audio compartido
- Salida de audio: digital: Coaxial (cinch)
- Otras conexiones: Salida de audífonos, Entrada I/D de audio compartido, Entrada PC VGA
- USB: USB
- EasyLink (HDMI-CEC): Reproducción con un solo botón, Energía, Información del sistema (idioma de menú), Control de audio del sistema, Modo de espera del sistema, Control remoto de gran alcance

Energía

- Alimentación: 120 V, 50/60 Hz
- Consumo de energía: 25 W
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,5 W
- Temperatura ambiente: 5 °C a 40 °C (41 °F a 104 °F)

Dimensiones

- Dimensiones del aparato en pulg. (An x Al x Pr): 17,65 x 11,36 x 2,19 pulgadas
- Dimensiones del aparato con soporte en pulg. (An x Al x Pr): 17,65 x 12,96 x 6,16 pulgadas
- Peso del producto (en libras): 7,39 libras lb
- Peso del producto (+ soporte; lb): 7,72 lb
- Dimensiones de la caja en pulg. (An x Al x Pr):



Fecha de publicación
2016-05-12

Versión: 1.2.1

12 NC: 8670 001 27905
UPC: 6 09585 24889 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones quedan sujetas a modificaciones sin previo aviso. Las marcas comerciales son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o sus respectivos titulares.

www.philips.com