

Philips 2900 series  
Téléviseur LED ultra-plat  
avec Digital Crystal Clear

48 cm (19")  
TVHD  
DVB-T/C

19PFL2908H



## Que du divertissement

### Téléviseur LED ultraplat

Le téléviseur LED Philips série 2908 avec technologie Digital Crystal Clear offre des images éclatantes et un design minimaliste. Installez-le chez vous pour une expérience visuelle mémorable dans n'importe quelle pièce.

#### Contrôlez l'enregistrement et le partage de contenus

- Pause TV et enregistrement USB — interrompez vos programmes et enregistrez-les
- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC

#### Des divertissements vivants

- Téléviseur LED pour des images avec un contraste incroyable
- Perfect Motion Rate (PMR) à 100 Hz pour des mouvements incroyablement nets
- Digital Crystal Clear pour améliorer la qualité d'image
- Une entrée HDMI pour la connectivité intégrée
- USB pour une lecture multimédia exceptionnelle
- Clear Sound, parce que chaque mot a son importance

# PHILIPS

## Points forts

### Pause TV et enregistrement USB

Besoin de faire une pause et de continuer à regarder la télévision plus tard ? Avec la fonction Pause, vous n'avez plus besoin d'attendre (ou de regarder) la publicité. Vous voulez enregistrer des émissions de télévision numérique en direct et les regarder quand bon vous semble ? Grâce au guide électronique des programmes, recherchez vos émissions préférées et programmez facilement leur enregistrement. Connectez simplement un disque dur USB à votre téléviseur pour enregistrer l'émission et la regarder plus tard.

### Entrée PC

Utilisez votre téléviseur comme un moniteur. Il vous suffit de connecter un câble/ convertisseur HDMI-DVI et le tour est joué.

### Téléviseur LED

Avec le rétroéclairage LED, vous pouvez apprécier une consommation électrique réduite et de belles lignes combinées à une luminosité élevée, un contraste incroyable et des couleurs vivantes. En outre, la technologie

d'éclairage LED ne contient pas de matériaux dangereux, ce qui en fait également une solution plus écologique.

### 100 Hz PMR

Pour que les images en mouvement soient précises, fluides et naturelles, Philips a créé les Hertz PMR, notre norme en matière de mesure de la netteté de l'image en mouvement. Perfect Motion Rate est l'effet combiné de notre traitement vidéo unique, d'un nombre adéquat d'images par seconde et de la fréquence de rafraîchissement de chaque image, pour une gestion parfaite des mouvements et un taux de contraste profond. Plus le nombre de Hertz PMR est élevé, plus la qualité d'image sera d'exception.

### Digital Crystal Clear

Profitez d'images extrêmement nettes, quelle que soit la source. Ce condensé de technologies d'image innovantes offre une qualité optimale d'image, de contraste et de netteté.

### Une entrée HDMI

Évitez la multiplication de câbles avec un câble unique pour transmettre à la fois l'image et les signaux audio de vos appareils à votre télévision. HDMI utilise des signaux non compressés, garantissant ainsi le maintien de la qualité optimale de la source.

### USB (photos, musique, vidéo)

Connectez votre carte mémoire USB, votre appareil photo numérique, votre lecteur mp3 ou un autre périphérique multimédia au port USB sur le côté de votre téléviseur pour apprécier des photos, les vidéos et la musique à l'aide d'un navigateur d'une grande simplicité d'utilisation.

### TV Clear Sound

Clear Sound est une technologie audio innovante qui augmente de manière significative la clarté de la voix, qu'elle soit parlée ou chantée. Ainsi, vous entendrez chaque mot et profiterez pleinement de votre émission.

# Caractéristiques

## Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, 2 piles AAA, Support de table, Manuel d'utilisation, Guide de mise en route, Brochure légale et de sécurité, Livret de garantie

## Connectivité

- Nombre de connexions HDMI: 1
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Nombre de connexions AV: 1
- Nombre de ports USB: 1
- Autres connexions: Antenne IEC75, CI+ (Common Interface Plus), Sortie audio numérique (coaxiale), Entrée PC VGA + entrée audio G/D, Sortie casque

## Dimensions

- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 579 x 380 x 120 mm
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 450 x 296 x 35 mm
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 450 x 332 x 134 mm
- Poids du produit: 2,7 kg
- Poids du produit (support compris): 2,9 kg
- Poids (emballage compris): 3,8 kg
- Support mural compatible: 75 x 75 mm

## Image/affichage

- Afficheur: Téléviseur LED HD
- Diagonale d'écran: 19 pouces / 48 cm
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Format d'image: 16/9
- Luminosité: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Contraste dynamique: 100 000:1
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate

## Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V CA ; 50-60 Hz

- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Classe énergétique: A
- Classe énergétique européenne: 18 W
- Consommation énergétique annuelle: 26 kWh
- Consommation en veille: < 0,3 W

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 5 W (2 x 2,5 W)
- Amélioration du son: Auto Volume Leveller, Clear Sound, Amélioration dynamique des basses, Egaliseur

## Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

## Applications multimédias

- Formats de lecture de vidéos: Conteneurs : AVI, MKV, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formats de lecture de musique: MP3
- Formats de lecture de photos: JPEG


## Tuner/réception/transmission

- TV numérique: DVB-T/C
- Prise en charge MPEG: MPEG-2, MPEG-4
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM


## Praticité

- Facilité d'utilisation: Touche Home (Accueil) unique
- Réglages du format d'écran: 16/9, 4/3, 14/9, Zoom 14/9, Automatique, Cinéma, Sous-titres
- Télétexte: Smart Text 1 000 pages
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB
- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j.

Side



Rear



Date de publication  
2019-06-18

Version: 6.0.28

12 NC: 8670 000 99163  
EAN: 87 12581 67356 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Enregistrement USB uniquement pour les chaînes numériques. Les enregistrements peuvent être limités par des droits de reproduction télévisuelle (CI+). Des restrictions sont susceptibles de s'appliquer selon le pays ou la chaîne.

\* Le téléviseur prend en charge la réception DVB pour les chaînes gratuites. Certains opérateurs DVB peuvent ne pas être pris en charge. Vous trouverez une liste à jour dans la section FAQ du site Web d'assistance de Philips. Pour certains opérateurs, un abonnement et un accès conditionnel sont exigés. Pour plus d'informations, contactez votre opérateur.

\* Consommation électrique en kWh par an, sur la base d'un téléviseur fonctionnant 4 heures par jour pendant 365 jours. La consommation électrique réelle dépend de l'utilisation du téléviseur.

\* Le Guide électronique des programmes et la visibilité (jusqu'à 8 jours) varient selon le pays et l'opérateur.