


Philips  
TV numérique 16/9 avec  
Digital Crystal Clear

19 po  
ACL  
numérique intégré



19PFL5622D

## Vous en aurez plein la vue avec le lecteur de DVD DivX<sup>®</sup> intégré

TV haute définition! Le 19PFL5622D offre un syntoniseur HD intégré, un lecteur de DVD DivX<sup>®</sup> intégré pour regarder vos films préférés, la technologie Digital Crystal Clear pour des images vives et d'une netteté sans égal, ainsi que le superbe son Incredible Surround<sup>™</sup>, en plus de servir d'écran d'ordinateur.

### Des images vives, naturelles et des plus nettes

- Écran ACL haute définition WXGA+, 1 440 x 900p
- HDTV intégré prêt pour la haute définition et le câble numérique
- Des images aussi vivantes qu'au cinéma!
- Contraste dynamique amélioré pour des images encore plus nettes

### Un son réaliste époustoufflant

- Pour un plus grand plaisir audio

### Design compact et élégant qui s'harmonise avec votre intérieur

- Compact, mince et élégant, il convient à toutes les pièces

### Conçu pour votre commodité

- Le lecteur de DVD intégré avec DivX<sup>®</sup> optimise l'expérience de visualisation
- Réglage automatique pour personnaliser votre visionnement!

### Performance hors pair

- Entrée numérique HDMI avec un seul câble



# PHILIPS

# Caractéristiques

## Écran ACL WXGA+, 1 440 x 900p

Cet écran WXGA+ intègre la technologie ACL de pointe pour offrir une résolution de 1 440 x 900p. Vous obtenez des images ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales.

## HDTV intégré prêt pour le câble

Le syntoniseur HDTV intégré décode les signaux hertziens ATSC et les signaux non codés du câble.

## Digital CrystalClear

Digital Crystal Clear est un ensemble d'innovations en matière d'image. Par un réglage et une optimisation numériques des images, vous obtenez des niveaux de netteté, de contraste et de couleur inégalés. Comme au cinéma!

## Contraste dynamique amélioré

Vous voulez un écran plat ACL offrant le meilleur contraste et les images les plus vives possible, même avec un grand angle de vision? Le contraste dynamique amélioré de Philips utilise le traitement vidéo et une technologie de rétroéclairage à gradation unique. Vous obtenez ainsi des niveaux de noirs profonds qui rehaussent les détails. Le rétroéclairage à gradation multiplie le contraste par 5\* tout en

améliorant l'angle de vision. Le résultat est une image lumineuse et réaliste, avec des couleurs contrastées et vives (\* facteur entre 2 et 5, en fonction du type d'écran et de l'image).

## Incredible Surround™

Incredible Surround™ est une technologie audio Philips améliorant remarquablement le son pour une immersion totale. Elle intègre un système de déphasage électronique entre le signal son gauche et le signal son droit puis les mixe, augmentant ainsi la distance virtuelle entre ceux-ci. Cette distance élargit l'effet stéréo et crée une dimension sonore plus naturelle. Grâce à la technologie Incredible Surround™, votre téléviseur restitue un son ambiophonique plus profond et puissant, sans haut-parleurs supplémentaires.

## Compact et mince

Son design compact aux lignes pures permet non seulement d'économiser de l'espace, mais s'intègre également à tous les intérieurs.

## Lecteur de DVD intégré avec DivX®

Avec leurs lignes élégantes, ces téléviseurs excitants et innovateurs à lecteur de DVD intégré offrent une combinaison agréable. En associant un téléviseur haute performance à un lecteur de DVD qui permet la lecture dans de

nombreux formats, les amateurs de vidéo et les mélomanes peuvent profiter des formats DVD et CD largement répandus tout en appréciant des films dans le format de plus en plus populaire MPEG4 acceptant la technologie DivX. Le lecteur intégré accepte les formats DVD, DVD+R/+RW, DVD-R/-RW, DivX, MP3-DVD, CD, CD-R/CD-RW, Video CD/SVCD, MP3-CD, WMA-CD, CD photos et Kodak Picture CD.

## Réglage automatique de l'image

La touche Auto Picture de la télécommande vous permet de sélectionner plusieurs modes d'image optimisés pour différentes émissions.

## Entrée HDMI

L'interface HDMI garantit une connexion numérique RVB non comprimée, de la source à l'écran. La conversion analogique étant éliminée, elle garantit une image sans tache (à savoir un signal non dégradé), plus nette et moins scintillante. Intelligente, elle transmet à l'appareil source la résolution de sortie la plus élevée. L'entrée HDMI est totalement rétrocompatible avec les sources DVI et inclut le son numérique. L'interface HDMI utilise le système de protection contre la copie HDCP.



# Spécifications

## Image/Affichage

- Format d'image: 16/9
- Luminosité: 300 cd/m<sup>2</sup>
- Rapport de contraste (type): 800:1
- Temps de réponse (type): 8 ms
- Angle de visualisation (h / v): 160 / 160 °
- Type d'écran: Écran ACL WXGA à matrice active TFT
- Résolution d'écran: 1 440 x 900p
- Amélioration de l'image: Digital CrystalClear, Amélioration du contraste dynamique, Compensation de mouvements 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Désentrelacement 3D MA, Suramplification du bleu, Suramplification du noir, Étirement du blanc, Amélioration du vert, Réglage de la température de couleur, Balayage progressif, Correction automatique des tons de chair, Réduction de bruit 2D/3D
- Amélioration de l'écran: Écran traité antireflet

## Résolution maximale prise en charge

### Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60 Hz
720 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1 024 x 768	60 Hz
1 280 x 768	60 Hz

### Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
1280 x 720p	3Fh
1920 x 1080i	2Fh
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh

## Son

- Puissance de sortie (eff.): 2 haut-parleurs de 5 W chacun
- Accentuation du son: Incredible Surround
- Système audio: Mono, Stéréo, SPA

## Commodité

- Verrouillage enfant: Verrouillage enfant/contrôle parental
- Horloge: Programmation de mise en veille
- Facilité d'installation: Mise en mémoire automatique, Réglage avec précision, Réglage

numérique PLL, Prêt-à-brancher

- Facilité d'utilisation: Limite automatique de volume (AVL), AutoPicture, AutoSound, Affichage sur écran (OSD), Commandes sur le dessus, Sous-titrage codé (texte int.)
- Type de télécommande: RC2034305/01 B
- Réglages du format d'écran: 4/3, Réglage automatique du format, Extension 14/9, Extension 16/9, Zoom sous-titrage, Super zoom, 16/9

## Lecteur de DVD intégré

- Supports de lecture: CD audio, CD-R, CD-RW, DVD-Vidéo, DVD+R, DVD+RW, DVD-R, DVD-RW, SVCD, VCD, DVD-MP3, CD-MP3, CD-WMA, CD photos
- Système de lecture de disque vidéo: NTSC
- Format de compression vidéo: DivX 3 11, DivX 4.x, DivX 5.x, DivX 6.0, MPEG-1, MPEG-2
- Format de compression audio: Dolby Digital, MP3, PCM, WAV
- Débit numérique MP3: 32 - 256 kbps
- Format de compression des photos: JPEG
- Fonction de lecture d'images: Diaporama avec lecture MP3, Rotation, Rotation, Zoom

## Syntoniseur/Récepteur/Émetteur

- Entrée antenne: Type F (75 ohms)
- Système TV: ATSC, NTSC
- Lecture vidéo: NTSC
- Câble: Câble numérique non brouillé - QAM
- Bandes du syntoniseur: Hyperbande, S-Channel, UHF, VHF
- Nombre de chaînes prédéfinies: 125

## Connectivité

- AV 1: Entrée audio G/D, YPbPr
- AV 2: Entrée audio G/D, CVBS, S-Vidéo
- Connexions avant/latérales: Entrée audio, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo
- Autres connexions: Type F (75 ohms), HDMI, Entrée audio PC, Entrée PC VGA, Sortie S/PDIF (coaxiale)

## Alimentation


- Température ambiante: 5 °C à 40 °C
- Secteur: 90-240 V c. a. @ 50/60 Hz
- Consommation: < 60 W
- Consommation en veille: < 1 W

## Accessoires

- Accessoires inclus: Support pour installation sur table, Cordon d'alimentation, Guide de démarrage rapide, Manuel d'utilisation, Carte d'enregistrement, Télécommande, Piles pour télécommande

## Dimensions

- Couleur du boîtier: Argent, noir lustré
- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 19,33 x 14,57 x 3,03 po
- Dimensions de l'appareil avec support (l x H x P): 19,33 x 17,2 x 8,78 po
- Poids du produit en livres: 12,54
- Poids du produit (+ support) (lb): 15,62 lb
- Dimensions de la boîte en pouces (l x H x P): 21,3 x 19,8 x 11,18 po
- Poids en livres (emballage compris): 20,24
- Compatible aux fixations murales VESA: Non



Date de publication  
2019-07-19

Version: 2.1.32

12 NC: 8670 000 27364  
UPC: 6 09585 12637 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)