



Philips 4000 series
Тонкий LED TV с Digital
Crystal Clear

51 см (20")
LED TV
DVB-T/C



20PHH4109

Тонкий LED TV

С технологией Digital Crystal Clear

Все члены семьи оценят четкое изображение LED-телевизоров Philips малых диагоналей серии 4100. Минималистичный дизайн, яркие кадры и прекрасный звук — отличный выбор для любой комнаты в доме.

Универсальные решения

- Компактный портативный телевизор: безграничные возможности развлечений
- Тонкий дизайн прекрасно дополнит интерьер

Наслаждайтесь просмотром, где бы вы ни находились

- Digital Crystal Clear: невероятно четкое изображение, которым хочется поделиться
- Светодиодный LED TV: невероятная контрастность изображения
- 100 Гц PMR для плавной передачи динамичных сцен

Насладитесь комфортным просмотром

- Один вход HDMI и функция EasyLink для удобства подключения
- USB для воспроизведения мультимедийного контента
- Вход для компьютера позволяет использовать телевизор в качестве монитора

A

PHILIPS

Особенности

Портативный дизайн

Благодаря этому стильному, легкому и компактному телевизору с малой диагональю вы не пропустите любимую телепередачу. Установите его на кухне, следите за последними новостями, работая в гараже, или болейте за любимую команду во дворе за приготовлением барбекю. Портативный дизайн для безграничных возможностей развлечений!

Тонкий корпус

Телевизоры Philips в тонком корпусе не останутся незамеченными благодаря своим изящным линиям. Ведь дизайн телевизора так же важен, как и его функциональность!

Digital Crystal Clear

Технология Digital Crystal Clear, разработанная Philips, позволяет насладиться естественным изображением с любого источника. Смотрите любимые сериалы, новостные передачи или увлекательное видео в кругу друзей — вас

удивит превосходное изображение с оптимальной контрастностью, цветопередачей и четкостью.

LED TV

Благодаря LED-подсветке уровень энергопотребления снижается, а показатели яркости изображения, контрастности и цветопередачи улучшаются.

Perfect Motion Rate 100 Гц

Ничто не сравнится с настоящим адреналином во время игры, просмотра спортивного матча или увлекательного боевика. Телевизоры Philips с показателем Perfect Motion Rate 100 Гц обеспечивают плавную передачу динамичных сцен. Пусть от восторга замирает только ваше сердце!

Один вход HDMI с поддержкой EasyLink

Использование одного кабеля, передающего как видео-, так и аудиосигнал от устройства на телевизор, решает

проблему множества спутанных проводов. HDMI передает несжатые сигналы, обеспечивая самое высокое качество, передаваемое от источника к экрану. А благодаря функции Philips EasyLink вам потребуется лишь один пульт ДУ для выполнения большинства операций управления телевизором, DVD, Blu-Ray, телеприставкой или домашним кинотеатром.

USB (фото, музыка, видео)

Делитесь впечатлениями. Подключите USB-накопитель, цифровую камеру, MP3-плеер или другое мультимедийное устройство через USB-вход телевизора и смотрите фотографии, видео или слушайте музыку, используя удобного экранного обозревателя.

Вход для компьютера (VGA)

Используйте телевизор как монитор компьютера. Просто подключите кабель VGA и приступайте к работе.

Характеристики

Изображение/дисплей

- Экран: Светодиодный HD-телевизор
- Диагональ экрана: 20 дюйма / 50 см
- Разрешение панели: 1366 x 768p
- Формат изображения: 4:3/16:9
- Яркость: 250 кд/м²
- Улучшение изображения: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate 100 Гц

Продуманный интерфейс

- Программирование: Приостановка просмотра телепередачи, Запись на USB*
- Удобство использования: Кнопка домашнего меню
- Обновление встроенного ПО: Мастер обновления встроенной программы, Обновление встроенного ПО через USB
- Регулировка формата экрана: Расширенный - Сдвиг, Базовый - Широкоэкранный, Автозаполнение, Растянуть, Увеличить
- Индикатор уровня сигнала: Да
- Телетекст: 1000-страничный гипертекст
- Электронный гид телепередач*: Электронный гид телепередач на 8 дней

Звук

- Выходная мощность (среднеквадр.): 5 Вт
- Улучшение звука: Incredible Surround, Clear Sound, Автоограничение громкости, Динамическое усиление НЧ

Подключения

- Количество разъемов HDMI: 1
- Количество разъемов SCART (RGB/CVBS): 1
- Количество разъемов USB: 1
- Другие подключения: Сертификация CI+1.3, Антенна, IEC75, Общий интерфейс CI+, Вход VGA с ПК, Аудиовход (VGA/DVI), Цифровой выход аудиосигнала (оптический), Выход для наушников, Разъем для сервисного обслуживания
- EasyLink (HDMI-CEC): Прямое управление с помощью пульта ДУ, Управление аудиопараметрами системы, Режим ожидания системы, Автоматический сдвиг субтитров (Philips)*, Pixel Plus link (Philips)*, Запуск воспроизведения одним нажатием

Мультимедийные приложения

- Форматы воспроизведения видео: Контейнеры: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2,

MPEG-4, WMV9/VC1

- Поддерживаемый формат субтитров: .AAS, .SMI, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT
- Форматы воспроизведения музыки: AAC, Технология AMR, LPCM, M4A, MP3, MPEG1, L1/2, WMA версии 2 до версии 9.2
- Форматы воспроизведения изображений: JPEG, BMP, GIF, JPS, PNG, PNS

Поддерживаемое разрешение дисплея

- Компьютерные входы: до 1920x1080 при 60 Гц
- Видеовходы: 24, 25, 30, 50, 60 Гц, до 1920x1080p

Тюнер/прием/передача

- Цифровое ТВ: DVB-T/C
- Поддержка MPEG: MPEG2, MPEG4
- Воспроизведение видео: NTSC, PAL, SECAM

Питание

- Электропитание: 220-240 В переменного тока, 50/60 Гц
- Температура окружающей среды: 5 °C – 35 °C
- Маркировка энергоэффективности ЕС: 21 Вт
- Потребление электроэнергии в год: 31 кВт/ч
- Энергопотребление в режиме ожидания: < 0,3 Вт
- Функции энергосбережения: Таймер автоматического выключения, Режим Эко, Отключение изображения (для радио)
- Энергопотребление в выключенном состоянии: < 0,3 Вт
- Маркировка класса энергоэффективности: A

Размеры


- Размеры комплекта (Ш x В x Г): 560 x 375 x 106 мм
- Размеры корпуса (Ш x В x Г): 460 x 299 x 53 мм
- Размеры устройства с подставкой (Ш x В x Г): 460 x 344 x 145 мм
- Вес продукта: 2,6 кг
- Вес изделия с подставкой: 2,8 кг
- Вес, включая упаковку: 3,8 кг
- Совместимое настенное крепление VESA: 75 x 75 мм

Аксессуары

- Входящие в комплект аксессуары: Пульт ДУ, Настольная подставка, Шнур питания, Краткое руководство, Брошюра с важной юридической

информацией и сведениями о безопасности, Гарантийный талон

Connections



Дата выпуска 2019-07-19

Версия: 8.0.2

12 NC: 8670 001 11168
EAN: 87 12581 70829 0

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Все права защищены.

Характеристики могут меняться без предварительного уведомления. Торговые марки являются собственностью Koninklijke Philips N.V. или соответствующих владельцев.

www.philips.com



* Необходимо обновить ПО для функций Pause TV и записи на USB. Для получения более подробной информации об обновлении ПО посетите веб-сайт www.philips.com/TV и перейдите в раздел поддержки.

* Запись на USB доступна только для цифровых каналов, возможность записи может быть ограничена на основании защиты трансляций от копирования (CI+). Возможны ограничения для некоторых стран и каналов.

* Этот телевизор поддерживает прием DVB для просмотра программ бесплатного ТВ. Отдельные операторы DVB могут не поддерживаться. Новый список поддерживаемых операторов можно найти в разделе FAQ на сайте технической поддержки Philips. Для некоторых операторов необходимы условный доступ и подписка. За дополнительными сведениями обращайтесь к операторам.

* Годовое потребление электроэнергии (кВт/ч) основано на энергопотреблении телевизором 4 часа в день, 365 дней в году. Фактическое потребление электроэнергии зависит от условий использования телевизора.

* Электронный гид телепередач и фактическая доступность для просмотра (до 8 дней) зависят от страны и поставщика услуг.

* (Philips) совместимо только с некоторыми моделями проигрывателей Philips.