



Philips Standard  
Señalización e interior  
convencional

Tipo de lámpara: T 4 W  
12 V  
4 W; Paquete de: 10  
BA9s



21979473

## Conduzca con seguridad

### Lámparas de señalización Philips

Nuestras lámparas de señalización son la primera elección de los principales fabricantes de vehículos. Ofrecen la mejor calidad a un precio competitivo.

#### **Fabricante de equipos originales**

- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las aplicaciones
- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

# PHILIPS

# Especificaciones

## Características eléctricas

- Voltaje: 12 V
- Potencia: 4 W

## Datos del empaque

- EAN1: 8711500219794
- EAN3: 8711500219817
- Tipo de empaque: CP

## Descripción del producto

- Aplicación: Indicador frontal, Indicador lateral, Matrícula, Luces de posición
- Alcance: Estándar
- Tecnología: Convencional
- Tipo: T4W
- Denominación: PER-12929-CI
- Base: BA9s

## Información de embalaje exterior

- Peso bruto por unidad: 0,550 kg
- Alto: 11,6 cm
- Longitud: 16,9 cm

- Peso neto por unidad: 400 g
- Ancho: 10,4 cm

## Información del producto embalado

- Peso bruto por unidad: 2 g
- Alto: 3,2 cm
- Longitud: 2,4 cm
- Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 200
- Peso neto por unidad: 2 g
- Cantidad por paquete: 1
- Ancho: 10,5 cm

## Información de solicitud

- Entrada de solicitud: 12929CP
- Código de solicitud: 21979473

## Especificaciones de marketing

- Beneficios anticipados: Larga vida útil
- Características destacadas del producto: Fabricación de equipos originales

# Destacados

## Diseñadas para varios usos

¿Cuál es la aplicación de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las funciones específicas del vehículo: luces de matrícula, luz de posición/estacionamiento trasera, luces de la guantera, señalización interior, luces de estacionamiento delanteras.

## La elección de los fabricantes de automóviles

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

## Homologación ECE

Philips Automotive se dedica a la producción de productos y servicios líderes en su clase dentro del mercado de fabricantes de equipos originales y del mercado de piezas de repuesto. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban según las especificaciones más exigentes con el fin de maximizar la seguridad y comodidad de nuestros clientes durante la conducción. Toda nuestra producción se prueba, controla y certifica meticulosamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos de la ECE.

