

PHILIPS

Señalización e interior convencional

Standard

Tipo de lámpara: T 2 W

Pack de: 10

12 V, 4 W

BA9s



21997873



Conduzca con seguridad

Lámparas de señalización Philips

Nuestras lámparas de señalización son la primera elección de los principales fabricantes de vehículos. Ofrecen la mejor calidad a un precio competitivo.

Fabricante de equipos originales

- Amplia gama de lámparas de 12 V para todas las aplicaciones
- Philips es la elección de los fabricantes de vehículos más importantes
- Respetamos los elevados estándares de calidad de la homologación ECE

Destacados

Diseñadas para varios usos

¿Cuál es la aplicación de cada lámpara de 12 V? La oferta de Philips Automotive incluye todas las funciones específicas del vehículo: luces de matrícula, luz de posición/estacionamiento trasera, luces de la guantera, señalización interior, luces de estacionamiento delanteras.

La elección de los fabricantes de automóviles

Durante 100 años, Philips ha estado a la vanguardia de la industria de iluminación para automóviles y ha presentado innovaciones tecnológicas que se han convertido en el estándar para los automóviles modernos. Actualmente, uno de cada dos automóviles en Europa y uno de cada tres en el mundo cuenta con iluminación de Philips

Homologación ECE

Philips Automotive se dedica a la producción de productos y servicios líderes en su clase dentro del mercado de fabricantes de equipos originales y del mercado de piezas de repuesto. Nuestros productos se fabrican con materiales de alta calidad y se prueban según las especificaciones más exigentes con el fin de maximizar la seguridad y comodidad de nuestros clientes durante la conducción. Toda nuestra producción se prueba, controla y certifica meticulosamente (ISO 9001, ISO 14001 y QSO 9000) según los requisitos más estrictos de la ECE.

Características eléctricas

Voltaje: 12 V
Potencia: 2 W

Datos del empaque

EAN1: 8711500219978
EAN3: 8711500219992
Tipo de empaque: CP

Descripción del producto

Aplicación: Indicador frontal, Indicador trasero, Luces de posición
Alcance: Estándar
Tecnología: Convencional
Tipo: T2W
Denominación: PER-12913-CI
Base: BA9s

Información de embalaje exterior

Peso bruto por unidad: 0,553 kg
Alto: 11,6 cm
Longitud: 16,9 cm
Peso neto por unidad: 200 g
Ancho: 10,4 cm

Información del producto embalado

Peso bruto por unidad: 1 g
Alto: 3,2 cm
Longitud: 10,5 cm
Cantidad mínima que se puede pedir (para profesionales): 200
Peso neto por unidad: 1 g
Cantidad por paquete: 1
Ancho: 2,4 cm

Información de solicitud

Entrada de solicitud: 12913CP
Código de solicitud: 21997873

Especificaciones de marketing

Beneficios anticipados: Estándar
Características destacadas del producto:
Fabricación de equipos originales

