


POWER
VISION

Televisor Powervision
21PT434A

Televisor Powervision 21"

- **Estilo Moderno e Arrojado**
Uma verdadeira obra de arte.
- **Dual Sound**
2 alto-falantes para um som mais vibrante e distribuído.
- **Smart Picture e Smart Sound**
Vários ajustes prontos de som e imagem, um para cada tipo de programa.
- **Closed Caption**
Decodifica e apresenta legendas quando estas estiverem disponíveis.
- **Entradas e saídas de áudio e vídeo**
Muita facilidade para ligar seu videocassete ou videogame.
- **Smart Lock**
Bloqueio de canais para evitar que crianças assistam programas impróprios.
- **Dynamic Noise Reduction**
Atenua os ruídos tornando a imagem mais limpa e nítida.



Let's make things better.



PHILIPS

Televisor Powervision 21"

Benefícios

- **Sintonia total: 181 canais - VHF/UHF e TV a Cabo**

- **Dual Sound**

2 alto-falantes para um som mais vibrante e distribuído.

- **Entradas traseiras e frontais para áudio e vídeo**

- **Saídas de áudio e vídeo**

- **Saída para fone de ouvido**

- **Closed Caption**

Apresenta na forma de legendas o conteúdo dos diálogos (somente quando esta informação for disponível no programa). Muito útil no aprendizado de outros idiomas e para pessoas com deficiência auditiva.

- **Smart Picture e Smart Sound**

Ajustes prontos de imagem e som, que podem ser escolhidos de acordo com o tipo de programa. No modo pessoal, o TV memoriza automaticamente a cada minuto, os ajustes realizados pelo usuário.

- **Surf / AC**

A função AC retorna ao último canal assistido. No modo Surf pode-se retornar alternadamente aos 8 últimos canais assistidos. Esta função facilita o "Zapping" de canais.

- **Dynamic Noise Reduction**

Atenua os ruídos tornando a imagem mais límpida e nítida.

- **Contrast Plus**

Aumenta o contraste melhorando a imagem.

- **Tom de cor**

Escolha a tonalidade de cor que mais lhe agrada: normal, quente ou frio.

- **Blue Mute**

Apresenta um fundo azul quando a emissora sair do ar.

- **Seleção automática de canais**

Memoriza automaticamente os canais disponíveis em sua região, "saltando" os canais não disponíveis.

- **Auto Switch Off**

Desliga o TV, 10 minutos após a emissora sair do ar.

- **Relógio**

Indica o horário na tela do TV.

Televisor Powervision

21PT434A

- **Sleeptimer**

Programa o TV para desligar automaticamente em até 240 minutos, em intervalos de 15 minutos.

- **Timer / Autoliga**

Liga o televisor automaticamente no horário e canal desejados.

- **Smart Lock**

Permite o bloqueio de canais selecionados com o uso de uma senha. Evita que crianças assistam canais impróprios.

- **Controle Remoto Total**

Fácil acesso a todas as funções.

Características e Recursos

(Sujeitos a alterações)

Sistema:

PAL-M / NTSC (automático)

Alimentação:

110/220V, 50/60 Hz (automático)

Consumo aprox.:

61 W; stand-by: menos de 10 W

Tubo de imagem:

21" - Flat Square - Blackmatrix

51cm- diagonal visual aprox.-NBR 5258

Recepção de canais:

VHF/UHF: 2 a 69; TV a cabo: 1 a 125

Sintonia:

Digital PLL sintetizado

Conexões:

2 entradas para áudio e vídeo (frontal e traseira), saída de áudio e vídeo, entrada de antena (75 Ohms), saída de fone de ouvido

Potência som / áudio:

4 W RMS - 2 alto-falantes

Menu:

Português, Inglês e Espanhol

Dimensão aprox.

LxAxP:

62 x 49 x 49 cm

Peso aproximado:

20 kg

Acessórios

- Controle Remoto
- 2 pilhas "AA"
- Adaptador 75/300 Ohm

Atenção: algumas funções, como o relógio e o autoliga, necessitam que o TV fique no modo stand-by para funcionar adequadamente. Para isso, ligue e desligue o televisor somente pelo controle remoto.

POWER
VISION



PRODUZIDO NO
PÓLO INDUSTRIAL
DE MANAUS
CONHEÇA A AMAZÔNIA

Visite nosso site na Internet: <http://www.philips.com.br>

Importante: As informações deste material são resumidas. Maiores detalhes constam do Manual de Instruções que acompanha o respectivo produto. Proibida a reprodução das imagens contidas nesta publicação, no todo ou em parte, sem prévia autorização expressa da Philips da Amazônia Ind. Eletrônica Ltda.

Let's make things better.



PHILIPS