



Philips
Brilliance 221B6QPYE
LED-backlit LCD monitor

性能卓越

- 借助无闪烁技术减少眼部疲劳
- SmartImage 预设可轻松优化图像设置
- AH-IPS 显示屏，享受具有逼真色彩的卓越画质

设计以人为本

- 边框到书桌高度低，可带给您最舒适的阅读体验
- SmartErgoBase 可实现人性化的人体工程学调节

可持续的环保设计

- 零功耗特性，0 瓦硬开关
- PowerSensor 节省多达 80% 的能源成本


易于使用

- 带 4 个端口的 USB 集线器，连接更方便
- 内置立体声扬声器支持多媒体功能
- DisplayPort 高带宽接口带来更佳音视频体验

PHILIPS


产品亮点

AH-IPS 技术



这款最新的飞利浦显示屏采用先进的 AH-IPS 面板，从而带来非凡的色彩再现、极短的响应时间和极低的功耗。与标准 TN 面板不同，AH-IPS 面板可在 178 度广角和枢轴模式下显示一致的颜色。由于其卓越的性能，AH-IPS 最适合用于对颜色精确度和恒定亮度始终有严格要求的应用，例如照片修饰、图形应用和 Web 浏览等。

无闪烁技术



由于在 LED 背光屏幕上控制亮度，某些用户会在屏幕上看到闪烁，这会导致眼部疲劳。飞利浦无闪烁技术应用新的解决方案来调节亮度，同时消除闪烁，带给您更舒适的观看体验。


SmartImage



SmartImage 是飞利浦独一无二的前沿技术，它通过分析屏幕上显示的内容，带给您优

化的显示性能。此用户友好的界面允许您选择“办公软件”、“图片”、“电影”、“游戏”、“省电”等多种模式，以适应使用中的应用程序。SmartImage 会根据您的选择动态优化对比度、色彩饱和度以及图像和视频的清晰度，以获得卓越的显示性能。“省电”模式选项主要为您提供节能能力。只需您轻按一下按钮，一切功能立即实现！

SmartErgoBase



SmartErgoBase 是一款彰显人体工程学带来的观赏舒适感并且具有线缆管理装置的显示器底座。底座可以旋转、倾斜和转动到各种角度，以确保最大的舒适度。高度可调节的支架保证了最佳的观看高度，减少了长时间工作带来的身体压力，线缆管理装置改善了因线缆过多而导致的零乱情况，还您一片整洁、专业的工作空间。

边框到书桌高度低



得益于先进的 SmartErgoBase，飞利浦显示器可降低到接近书桌的高度，以便为您提供最舒适的观看角度。如果您佩戴双光眼镜、三光眼镜或渐进片眼镜从事计算机工作，那么边框到书桌的低高度是适合您的完美解决方案。此外，它还允许不同身高的用户在使用显示器时设置自己偏爱的角度和高度，以帮助他们降低疲惫和劳累感。

内置立体声扬声器



显示设备中内置有一对高品质立体声扬声器。它可能采用隐形前向式设计，也可能是隐形下向式、上向式或后向式设计，具体取决于型号和设计。

4 端口 USB 2.0 集线器

USB 集线器让用户可以方便地连接即插即用多媒体设备，如 USB 存储设备、相机、移动硬盘、网络摄像头、PDA、打印机和许多其它具有 USB 连接的设备。USB 2.0 集线器位于显示器上的便利位置，可方便地将 USB 2.0 信号传导至电脑。请注意，许多设备（如相机和硬盘）可能需要单独启动，因为显示器 USB 集线器不能满足它们的功率要求

DisplayPort 连接



DisplayPort 是一种数字链接，可从 PC 到显示器实现双向连接，而无需任何转换。借助比 DVI 标准更强大的功能，其完全支持 15 米长线缆和 10.8 Gbps/秒的数据传输。凭借其高性能和零滞后时间，您可获得快速的成像率和刷新率——使得 DisplayPort 不仅成为普通办公室或家庭使用的理想选择，而且也是高端游戏和电影及视频编辑等的不二之选。本产品通过使用各种适配器始终遵从互操作理念。



规格

连接

- 信号输入：DisplayPort x 1, DVI-D（数字, HDCP）, VGA（模拟）
- USB: USB 2.0 x 4
- 同步输入：单独同步, 同步时呈绿色
- 音频（输入 / 输出）：电脑音频输入, 耳机输出

图片 / 显示

- 宽高比：16:9
- LCD 面板类型：AH-IPS LCD
- 视角：178°（水平）/178°（垂直）, @ C/R > 10
- 画面效果增强：SmartImage

便利性

- 即插即用兼容性：DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 8.1 / 8 / 7
- 方便用户：SmartImage, 音量, PowerSensor, 菜单, 打开 / 关闭电源
- OSD 语言：巴西葡萄牙语, 捷克语, 荷兰语, 简体中文, 芬兰语, 法语, 德语, 希腊语, 匈牙利语, 意大利语, 日语, 韩语, 波兰语, 葡萄牙语, 俄

- 语, 简体中文, 西班牙语, 瑞典语, 繁体中文, 土耳其语, 乌克兰语
- 其它便利性：Kensington 锁, VESA 安装架（100 x 100 毫米）
- 控制软件：SmartControl Premium

功率

- 电源：内置, 100-240 伏交流, 50-60 赫兹
- 电源 LED 指示灯：工作 - 白色, 待机模式 - 白色（闪烁）

可持续发展

- 环境和能源：能源之星 6.0, PowerSensor, EPEAT*, RoHS
- 消费后可回收塑料：65%
- 可回收包装材料：100 %
- 具体物质：不含 PVC/BFR 的外壳, 不含汞

合规性和标准

- 审批机构：BSMI, CE 标记, cETLus, FCC B 级, GOST, SASO, SEMKO, TUV Ergo, TUV/GS, WEEE, CCC



发行日期 2024-03-26

版本：2.0.1

EAN: 69 51613 90991 1

© 2024 Koninklijke Philips N.V.
保留所有权利。

规格如有更改, 恕不另行通知。所有商标是 Koninklijke Philips N.V. 或它们各自所有者的财产。

www.philips.com