

フィリップス  
SmartControl Lite 搭載液  
晶モニター

V Line  
21.5 インチ (54.6 cm)

223V5LHSB



## 色鮮やかな高品質 LED 映像

この大型フィリップスディスプレイで、鮮明な LED 画質をお楽しみください。HDMI 端子と SmartControl Lite を搭載したこのディスプレイは、魅力的な選択肢となるでしょう。

### いつでも鮮明な映像

- 鮮やかな色彩を実現する LED 技術
- リッチブラック（混色の黒）の細部の表示に対応する SmartContrast
- 最適な視聴体験を実現する 16:9 フル HD ディスプレイ
- SmartControl Lite により、ディスプレイパフォーマンスの調整が簡単に

### マルチメディアを体験

- フル HD エンターテインメントを楽しめる HDMI 対応

### 魅力的な選択肢

- 場所を取らないコンパクトなデザイン
- 環境に配慮した水銀フリーのディスプレイ
- VESA マウントによる使いやすさの向上

**PHILIPS**

## 特長


### LED テクノロジー

フル点灯までの起動時間が短く、点灯後は安定した明るさを維持するホワイトLEDを搭載しています。LEDは減光の制御に優れ、高いコントラスト比を実現するほか、画面全体の明るさが均一なため、色の再現性にも優れています。また水銀が含まれておらず、リサイクルや廃棄処理が可能な環境に優しいデバイスです。

### SmartControl Lite

SmartControl Liteは、3Dアイコンで操作する次世代のGUIモニターコントロールソフトウェア技術です。SmartControl Liteにより、色、明るさ、スクリーンキャリブレーション、マルチメディア、ID管理など、モニターのほとんどのパラメーターをマウスで微調整することができますようになりました。

### SmartContrast



SmartContrastは、表示するコンテンツを分析するフィリップスのテクノロジーで

す。色の調整やバックライトの強度の抑制を自動的に行い、デジタルの画像やビデオの品質を高めたり、色合いが暗いゲームをプレイしたりする場合にコントラストを動的に調整します。エコノミーモードの選択時には、日常的なオフィスアプリケーションと省エネに適した表示になるように、コントラストを調整し、バックライトを微調整します。

### 16:9 フル HD



このフルHD画面の解像度は、ワイドスクリーンサイズの1920 x 1080pです。これは、最高の画質を実現するHDソースの最も高い解像度であり、Blu-ray、最先端HDゲームコンソールといった最新のあらゆるソースの信号1080pをサポートし、将来も確実にご使用いただけます。信号の処理が大幅にアップグレードされ、極めて高い信号品質と解像度をサポートします。明るく、色鮮やかな、ちらつきのない優れたプログレッシブスキャン画像を実現します。

### HDMI 対応



HDMI対応デバイスは、High-Definition Multimedia Interface (HDMI)の入力を受け付けるために必要なすべてのハードウェアを装備しています。1本のHDMIケーブルを通じて、PCまたはAVの任意のソースから高品質のデジタルビデオとオーディオを送信することが可能になります(セットトップボックス、DVDプレイヤー、A/V受信機、ビデオカメラを含む)。

### 水銀フリー

LEDバックライト搭載フィリップスモニターは、人間と動物に対して極めて毒性が高い天然物質の1つである水銀を含みません。したがって、製造から廃棄までのライフサイクルを通して、環境にやさしいディスプレイです。



# 仕様

## 画像／表示

- 液晶パネルの種類: TFT 液晶
- バックライトの種類: W-LED システム
- パネルサイズ: 21.5 インチ / 54.6 cm
- 有効表示領域: 476.64 (H) × 268.11 (V)
- 縦横比: 16:9
- 最適分解能: 60Hz で 1920 × 1080
- 応答時間 (標準値): 5 ms
- 明るさ: 250 cd/m<sup>2</sup>
- SmartContrast: 10,000,000:1
- コントラスト比 (標準値): 1000:1
- ピクセルピッチ: 0.248 × 0.248 mm
- 表示角度: 170° (横) / 160° (縦), C / R > 10 の場合
- 表示色数: 約 1677 万色
- スキャン周波数: 30 ~ 83kHz (横) / 56 ~ 76Hz (縦)
- sRGB: 有

## アプリ対応

- 信号入力: HDMI (デジタル、HDCP), VGA (アナログ)
- 同期入力: 個別の同期, グリーンで同期
- オーディオ (入/出): HDMI オーディオ出力

## 利便性

- ユーザーの利便性: 自動/下, 横縦比 4:3 / 上, 明るさ/戻る, メニュー/OK, 電源オン/オフ
- OSD 言語: ポルトガル語 (ブラジル), チェコ語, オランダ語, 英語, フィンランド語, フランス語, ドイツ語, ハンガリー語, イタリア語, 日本語, 韓国語, ポーランド語, ポルトガル語, ロシア語, 簡体字中国語, スペイン語, スウェーデン語, トルコ語, ウクライナ語
- その他の特長: Kensington ロック, VESA 取り付け金具 (100 × 100 mm)
- プラグアンドプレイ対応: DDC / CI, Mac OS X, sRGB, Windows 7, Windows 8

## スタンド

- 傾斜: -5 / 20 度

## 電源

- 通常動作時: 15.3 W (typ.) (EnergyStar 7.0 テスト方式)
- スタンバイモード: 0.5 W
- オフモード: 0.5 W
- 電源 LED 表示: 稼働 - ホワイト, スタンバイモード - ホワイト (点滅)
- 電源: 内蔵, 100 ~ 240VAC, 50 ~ 60Hz

## 質量／寸法

- スタンド使用時 (mm): 503 × 376 × 213 mm
- スタンド未使用時 (mm): 503 × 316 × 50 mm
- 梱包, mm (幅 × 高さ × 奥行き): 555 × 414 × 107 mm

## 重量

- スタンド使用時 (kg): 2.61 kg
- スタンド未使用時 (kg): 2.35 kg
- 梱包 (kg): 3.87 kg

## 動作条件

- 動作温度範囲: 0 ~ 40° C °C
- 保管温度範囲: -20 ~ 60° C °C
- 相対湿度: 20 ~ 80% %
- 高度: 動作時: 12,000 フィート (3,658 m)、非動作時: 40,000 フィート (12,192 m)
- MTBF: 30,000 時間

## 耐久性

- 環境およびエネルギー: EnergyStar 7.0, EPEAT シルバー, RoHS, 鉛フリー, 水銀フリー
- リサイクル可能な梱包素材: 100 %

## 適合性および規格

- 規制認可: BSMI, CE マーク, FCC Class B, GOST, PSB, SASO, SEMKO, TCO 認定, TUV/ISO9241-307, cETLus, WEEE, J-Moss, PSE, VCCI

## キャビネット

- 色: ブラック
- 仕上げ: ヘアライン (フロントベゼル) / テクチャー (リアカバー)



発行日 2018-10-04

バージョン: 5.0.1

12 NC: 8670 001 09181  
UPC: 6 09585 23926 5

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
All rights reserved.

仕様は、事前に通知することなく変更されることがあります。商標は Koninklijke Philips N.V. または各所有者に帰属します。

[www.philips.com](http://www.philips.com)