

Philips
Profesionalni LED-
televizor

56-cm Studio
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

22HFL2819P



Odlična naložba sodobne zasnove

z energijsko varčno tehnologijo LED

Energijsko učinkoviti hotelski televizor omogoča učinkovito namestitev s kloniranjem prek povezave USB in posebne hotelske funkcije, kot sta meni in zaklepanje funkcij.

Privlačna slika in prijetno počutje

- LED-televizor za slike neverjetnega kontrasta
- Nizka poraba energije
- USB za predvajanje večpredstavnostnih vsebin

Napredne hotelske funkcije in možnost nadgradnje

- Pozdravite goste s prilagodljivo pozdravno stranjo
- Kloniranje vseh nastavitvev prek povezave USB za hitro namestitev
- Urejevalnik kanalov za urejanje seznama kanalov prek osebnega računalnika
- Enoten kombinirani seznam kanalov za analogne in digitalne kanale
- Zaklepanje menija za namestitev
- Preprečite uporabo nepooblaščenim z zaklepom upravljanja s krmilno ročico
- Napredna nastavitvev glasnosti, ki preprečuje motenje gostov
- Idealno za zapore
- Prozoren hrbtni pokrov, ki razkriva skrite predmete

PHILIPS

Značilnosti

LED-televizor


LED-osvetlitev ozadja zagotavlja nizko porabo energije, čudovito in izjemno svetlo sliko, neverjeten kontrast in živahne barve.

Pozdravna stran



Ob vsakem vklopu televizorja se prikaže pozdravna stran. Na pozdravno stran lahko ob namestitvi brez težav dodate podobo lastne blagovne znamke s preprosto pozdravno sliko v obliki .png.

Kloniranje prek povezave USB



Omogoča enostavno kopiranje vseh nastavitvev programov in kanalov med televizorji v manj kot minuti. Ta funkcija omogoča enake

nastavitve različnih televizorjev in znatno zniža čas in stroške namestitve.

Način za zaporniške ustanove

Hotelski televizor ima tudi način zaporniških ustanov, s katerim lahko nadzirate komunikacijo. Napredna varnostna funkcija izključi določene nastavitve za potrebe zaporniških ustanov, na primer teletekst, elektronski programski vodnik, podnapise in vhode USB.

Prozoren hrbtni pokrov

Prozorni hrbtni pokrov razkrije predmete, ki bi se lahko skrivali v televizorju. Popolna rešitev za uporabo v zaporih ali centrih za pridržanje.

USB (fotografije, glasba, videoposnetki)



Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparati, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije, videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.

Enoten kombinirani seznam kanalov

Enoten kombinirani seznam kanalov za digitalne in analogne kanale. To gostom omogoča enostavno preklapljanje med analognimi in digitalnimi kanali.

Napredna nastavitvev glasnosti

Napredna nastavitvev glasnosti omogoča določitev glasnosti, pri kateri se televizor vklopi, in razpona glasnosti, pri kateri lahko televizor deluje, s čimer uporabnikom preprečite, da bi s preglasno nastavitvijo motili sosednje goste.

Zaklep upravljanja s krmilno ročico

Skrbnik lahko omogoči ali onemogoči upravljanje s krmilno ročico, s čimer nepooblaščenim prepreči upravljanje televizorja s krmilno ročico in hotelirjem prihrani dodatne stroške.

Zaklepanje menija za namestitvev

Preprečuje nepooblaščen dostop do namestitvev in konfiguracijskih nastavitvev, kar gostom zagotavlja priročno uporabo in preprečuje nepotrebne stroške zaradi naknadnih namestitvev.

Nizka poraba energije

Televizorji Philips porabijo manj energije. Z njimi zmanjšajte vpliv na okolje in znižate stroške delovanja.

Specifikacije

Slika/zaslon

- Zaslon: LED Full HD
- Diagonalna velikost zaslona: 22 palec / 55 cm
- Razmerje stranic: 16:9
- Ločljivost zaslona: 1920 x 1080 slikovnih pik
- Svetlost: 250 cd/m²
- Kot gledanja: 170° (vodoravno) / 160° (navpično)
- Kontrastno razmerje (običajno): 1000:1
- Odzivni čas (običajno): 5 ms
- Izboljšava slike: Digital Crystal Clear, 100Hz Perfect Motion Rate

Zvok

- Izhodna moč zvoka: 5 (2 x 2,5) W
- Zvočniki: 2,0, Navzdol usmerjeni
- Zvočne funkcije: Izenačevalnik, Balance, AVL

Zasnova

- Barva sprednje strani: Črna
- Značilnosti: Prozoren hrbtni pokrov

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/C
- Analogna televizija: PAL, SECAM
- Število kanalov: 1000

Zadnji priključki

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1,3
- Digitalni avdio izhod: Koaksialni (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Vhod VGA: 15-pinski D-sub

Stranski priključki

- Skupna vmesniška reža: CI+ 1.3
- AV vhod: CVBS + L/D (činč)
- Izhod za slušalke: Mini vtič
- USB1: USB 2.0

Značilnosti

- Digitalne storitve: 8-dnevni elektronski programski vodnik, MHEG, Teletext
- Enostavna uporaba: Slog slike, Slog zvoka

Hotelske funkcije

- Hotelski način: Zaklep upravljanja s krmilno ročico, Zaklepanje menija, Zaklepanje menija za namestitve, Omejitev glasnosti
- Način za zaporniške ustanove: Varnostni način, Zaklep teleteksta/MHEG/USB/elektronskega programskega vodnika/podnapisov

- Vaša blagovna znamka: Pozdravni logotip
- Kloniranje in posodobitev vdelane programske opreme: prek USB
- Časovnik: Izklonni časovnik, Alarm za bujenje, Prebujanje ob kanalu
- Kanali: Kombinirani seznam, Urejevalnik kanalov brez povezave
- Upravljanje: Blokiranje samodejne posodobitve kanalov
- Proti kraji: Zaščita baterije proti kraji, Zaščita proti kraji Kensington

75 x 75 mm, M4

Bolnišnične funkcije

- Upravljanje: Enotni daljinski upravljalnik
- Priročnost: Izhod za slušalke

Večpredstavnost

- Večpredstavnostne povezave: USB
- Podprti formati videoposnetkov: Datoteke: AVI, MKV, Formati: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4
- Podprti formati podnapisov: SRT, SSA SUB
- Podprti glasbeni formati: MP3, AAC
- Podprti slikovni formati: BMP, JPG, PNG
- Podprta ločljivost na USB-ju: do 1920 x 1080p pri 30 Hz

Dodatna oprema



- Priloženo: Daljinski upravljalnik 22AV1407A/12, 2 x baterija AAA, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Namizno stojalo, Garancijski list
- Izbirno: Nastavitev RC 22AV8573/00

Napajanje

- Omrežno napajanje: AC 220–240 V; 50–60 Hz
- Razred na energetske oznaki: A+
- Moč na energetske oznaki EU: 17 W
- Letna poraba energije: 24 kWh
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Funkcije varčevanja z energijo: Način Eco
- Temperatura okolja: 5 °C do 45 °C

Dimenzije

- Dimenzije naprave (Š x V x G): 516 x 317 x 35/43 mm
- Dimenzije naprave s stoljalom (Š x V x G): 516 x 352 x 134 mm
- Teža izdelka: 2,8 kg
- Teža izdelka (s stoljalom): 3,0 kg
- Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce:



Datum izdaje 2016-09-11

Različica: 1.1.1

12 NC: 8670 001 32289
EAN: 87 18863 00655 9

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

- * Razpoložljivost funkcij je odvisna od možnosti, izbranih z integratorjem.
- * Tipična poraba energije v stanju delovanja, izmerjena skladno s standardom IEC62087 Ed 2. Dejanska poraba energije je odvisna od načina uporabe televizorja.
- * Ta televizor vsebuje svinec samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.