

Philips
TV profesional

Studio 22"
DVB-T2/T/C HEVC

22HFL2869P



Hibur tamu Anda

dengan penuh gaya

Tunjukkan kepedulian Anda kepada para tamu dengan TV Perhotelan yang terjangkau ini. Ada dapat menikmati fitur perhotelan khusus seperti halaman sambutan bermerek, instalasi melalui USB, dan penguncian kontrol.

Pengalaman menonton dan kenyamanan tamu terbaik

- TV LED untuk gambar berkontras mengagumkan
- Penggunaan daya rendah
- USB untuk pemutaran multimedia

Fitur perhotelan yang canggih dan masa pakai yang panjang

- Sambut tamu Anda dengan halaman yang dapat dikustomisasi
- Kloning USB dari semua pengaturan untuk instalasi cepat
- Editor saluran offline untuk mengedit daftar saluran di PC
- Satu daftar saluran gabungan untuk saluran Analog dan Digital
- Penguncian menu instalasi
- Mencegah penggunaan yang tidak diinginkan dengan mengunci kontrol joystick
- Kontrol volume canggih agar tamu tidak terganggu
- Ideal untuk digunakan di penjara

PHILIPS


Kelebihan Utama

Halaman sambutan



Halaman sambutan ditampilkan setiap kali set TV dinyalakan. Halaman sambutan dapat diberi merek dan dikustomisasi dengan mudah pada saat instalasi melalui gambar selamat datang yang sederhana dalam format .png.

Kloning USB



Menyediakan kemampuan untuk menyalin semua pengaturan program dan program saluran dengan mudah dari satu TV ke set TV lainnya dalam kurang dari 1 menit. Fitur ini memastikan keseragaman antar set TV serta

mengurangi waktu dan biaya instalasi secara signifikan.

PrisonMode

Untuk mengontrol komunikasi, TV Perhotelan ini dilengkapi dengan pengaturan PrisonMode khusus. Mode Keamanan Canggih ini mematikan pengaturan tertentu yang tidak dibutuhkan di lembaga penahanan seperti Teletext, Panduan Program Elektronik, Teks, dan port USB.

USB (foto, musik, video)



Berbagi keseruan. Hubungkan stik memori USB, kamera digital, pemutar mp3, atau perangkat multimedia lain ke port USB pada TV untuk menikmati foto, video, dan musik dengan browser konten pada layar yang mudah digunakan.

Satu daftar saluran gabungan

Satu daftar saluran terintegrasi untuk saluran digital dan analog. Tamu akan dapat berganti

antara saluran Analog dan Digital dengan mudah.

Kontrol volume canggih

Dengan kontrol volume canggih, Anda dapat menginstal volume saat TV dinyalakan dan mengatur rentang volume yang diizinkan untuk set TV, mencegah penyesuaian volume berlebihan, dan menghindari orang lain terganggu.

Penguncian kontrol joystick

Dengan menonaktifkan atau mengaktifkan penguncian kontrol joystick, administrator dapat mencegah penggunaan TV yang tidak diizinkan melalui joystick, sehingga menghemat pengeluaran pebisnis hotel.

Penguncian menu instalasi

Mencegah akses yang tidak diizinkan ke pengaturan instalasi dan konfigurasi, guna memastikan kenyamanan maksimum tamu dan menghindari biaya instalasi ulang yang tidak perlu.

Penggunaan daya rendah

TV Philips didesain untuk meminimalkan konsumsi daya. Selain mengurangi dampak lingkungan, juga menekan biaya operasi.

Spesifikasi

Gambar/Tampilan

- Layar: LED Full HD
- Ukuran layar diagonal: 22 inci / 55 cm
- Rasio Aspek: 16:9
- Resolusi panel: 1920x1080p
- Kecerahan: 250 cd/m²
- Sudut pandang: 178° (H) / 178° (V)
- Rasio kontras (khas): 3000

Audio

- Daya output suara: 5 (2x2,5) W
- Speaker: 2,0, Ke arah bawah
- Fitur Suara: Ekuwaliser, Keseimbangan, AVL, Incredible surround, Bass Dinamis

Desain

- Warna: Hitam

Tuner/Penerima/Transmisi

- TV digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (hingga 1080p60)
- TV Analog: PAL, SECAM

Konektivitas Belakang

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC, HDMI 2.0 dengan HDCP 2.2
- HDMI2: HDMI 1.4
- Keluaran Audio Digital: Koaksial (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Masukan VGA: D-sub 15 pin

Sisi Konektivitas

- Slot Antarmuka Umum: CI+ 1.3
- Masukan AV: CVBS+L/R (Cinch)
- Keluaran headphone: Jack-Mini
- USB1: USB 2.0

Peningkatan Konektivitas

- EasyLink (HDMI CEC): Pemutaran satu sentuhan, Sistem Siaga, RC pass-through

Fitur

- Layanan digital: Terjemahan, Teletext, MHEG, Now&Next, 8d EPG
- Mudah digunakan: Gaya Gambar, Gaya Suara
- Kontrol lokal: Joystick

Fitur Perhotelan

- Mode hotel: Kunci Kontrol Joystick, Kunci menu, Kunci Menu Instalasi, Batasan volume (termasuk HP)
- Mode Penjara: mode keamanan tinggi, Kunci TXT/MHEG/USB/EPG/Teks
- Merek Anda: Logo Selamat Datang
- Kloning dan Pembaruan Firmware: melalui USB, Kloning Awal Instan
- Kontrol Menyalakan: Saluran/Sumber, Gaya Gambar, Volume (termasuk HP)
- Timer: Timer Tidur, Alarm Bangun Tidur
- Saluran: Daftar Gabungan, Editor Saluran Offline
- Kontrol: Blokir Pembaruan Saluran Otomatis
- Kontrol daya: Pengaktifan hijau/cepat
- Remote Control: Tali Kabel Siap, Kunci Pintu Baterai RC
- Anti-Maling: Kunci Kensington

Fitur kesehatan

- Kontrol: Multi-Remote Control
- Nyaman: Keluaran headphone

Multimedia

- Koneksi multimedia: USB
- Pemutaran video yang didukung: Format: AVI, MKV, Format: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Format teks yang didukung: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Format musik yang didukung: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hingga v9.2)
- Format gambar yang didukung: BMP, JPG, PNG
- Resolusi Video yang didukung pada USB: hingga 1920x1080p@30Hz

Aksesori

- Termasuk: Remote Control 22AV1407A/12, 2x Baterai AAA, Dudukan Atas Meja, Pamflet Garansi, Brosur Legal dan Keselamatan
- Opsional: Pengaturan RC 22AV9573A, Remote Control 22AV1601A/12


Daya

- Stopkontak: AC 220-240V; 50-60Hz
- Kelas Label Energi: A+
- Daya Label Energi Eu: 19 W
- Konsumsi energi tahunan: 27 kW h
- Penggunaan daya siaga: <0,3 W

- Fitur Hemat Daya: Mode Eco
- Suhu sekitar: 5 °C hingga 45 °C

Dimensi

- Ukuran paket (L x T x D): 516 x 317 x 35/43 milimeter
- Ukuran paket dengan dudukan (L x T x D): 516 x 326 x 134 milimeter
- Berat produk: 3,3 kg
- Berat produk (+dudukan): 3,5 kg
- Kompatibel dengan dudukan dinding VESA: M4, 75 x 75 mm



Tanggal dikeluarkan
2017-09-14

Versi: 1.0.2

12 NC: 8670 001 47629
EAN: 87 18863 01380 9

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
Hak cipta dilindungi undang-undang.

Spesifikasi dapat berubah sewaktu-waktu tanpa pemberitahuan. Merek dagang adalah milik Koninklijke Philips N.V. atau pemiliknya masing-masing.

www.philips.com

* Ketersediaan fitur bergantung pada penerapan yang dipilih oleh integrator.

* Konsumsi daya mode-nyala biasa diukur sesuai IEC62087 Ed 2. Konsumsi energi aktual bergantung pada cara TV digunakan.

* Televisi ini mengandung timbal hanya di beberapa bagian atau komponen yang tidak memungkinkan alternatif teknologi sesuai dengan klausul pengecualian dalam Aturan RoHS.