

Philips
Profesjonalny telewizor

56 cm (22") Studio
DVB-T2/T/C HEVC

22HFL2869P



Zachwyć gości

nienaganną estetyką

Pokaż swoim gościom, jak bardzo troszczysz się o ich komfort, i wyposaż pokoje w profesjonalne, a zarazem przystępne cenowo telewizory. Korzystaj ze specjalnych funkcji, takich jak firmowa strona powitalna, instalacja za pomocą USB czy blokada sterowania.

Wspaniałe wrażenia podczas oglądania i wygoda dla gości

- Telewizor LED zapewnia obraz o niewiarygodnym kontraście
- Niskie zużycie energii
- Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimedialnych plików

Zaawansowane funkcje hotelowe z możliwością rozbudowy

- Powitaj gości za pomocą strony powitalnej, której zawartość można dostosować samodzielnie
- Klonowanie wszystkich ustawień przez USB zapewnia szybką instalację
- Edytor kanałów offline pozwala edytować listę kanałów na komputerze
- Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych
- Blokowanie menu instalacyjnego
- Funkcja blokady joysticka zapobiega nieupoważnionemu użytkownikowi
- Funkcja zaawansowanej kontroli głośności dla wygody i spokoju klientów
- Idealny do zastosowania w więzieniach

PHILIPS


Zalety

Strona powitalna



Strona powitalna jest wyświetlana przy każdym uruchomieniu telewizora. Stronę powitalną można łatwo personalizować i dostosować w momencie instalacji, ładując prosty obraz powitalny w formacie .png.

Klonowanie ustawień przez USB



Umożliwia proste kopiowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów i ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia jednakowe ustawienia w różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

Tryb więzienia

Ten przyjazny telewizor jest wyposażony w funkcje trybu więzienia w celu kontrolowania komunikacji. Zaawansowany tryb zabezpieczający pozwala wyłączyć wybrane przez instytucje penitencjarne funkcje, np. telegazetę, elektroniczny przewodnik telewizyjny, napisy i porty USB.

USB (zdjęcia, muzyka, filmy)



Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki treści.

Jedna zbiorcza lista kanałów

Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych umożliwia gościom niezauważalne przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami kanałów.

Zaawansowana kontrola głośności

Funkcja zaawansowanej kontroli głośności pozwala dostosować poziom głośności uruchamianego telewizora oraz określić dozwolony zakres regulacji, uniemożliwiając klientom wybranie zbyt wysokiego ustawienia, które przeszkadzałoby sąsiadom.

Blokada joysticka

Administrator może włączyć lub wyłączyć blokadę joysticka, aby zapobiec nieupoważnionej obsłudze telewizora za pomocą joysticka, odciążając obsługę hotelową.

Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

Niskie zużycie energii

Telewizory firmy Philips zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii. Pozwala to nie tylko zmniejszyć wpływ produktu na środowisko, ale także obniżyć koszty zasilania.

Dane techniczne

Obraz/wyświetlacz

- Wyświetlacz: LED Full HD
- Długość przekątnej ekranu: 22 cali / 55 cm
- Format obrazu: 16:9
- Rozdzielczość panelu: 1920 x 1080 pikseli
- Jasność: 250 cd/m²
- Kąt widzenia: 178° (poz.) / 178° (pion.)
- Współczynnik kontrastu (typowy): 3000

Audio

- Moc: 5 (2x2,5) W
- Głośniki: 2.0, Skierowane w dół
- Parametry dźwięku: Korektor, Balance, AVL, Funkcja Incredible Surround, Dynamiczny bas

Wykończenie

- Kolor: Czarny

Tuner/Odbiór/Transmisja

- Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p60)
- Telewizja analogowa: PAL, SECAM

Gniazda tylnie

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC, HDMI 2.0 z HDCP 2.2
- HDMI2: HDMI 1.4
- Cyfrowe wyjście audio: Koncentryczne (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Wejście VGA: 15 pinowe D-sub

Gniazda boczne

- Gniazdo Common Interface: CI+ 1.3
- Wejście audio-wideo: CVBS+L/P (Cinch)
- Wyjście na słuchawki: Gniazdo minijack
- USB1: USB 2.0

Funkcje dotyczące połączeń

- EasyLink HDMI CEC: Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości, Czujnik sygnału pilota

Właściwości

- Usługi cyfrowe: Napisy dialogowe, Telegazeta, MHEG, Now&Next, Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni
- Łatwa obsługa: Styl obrazu, Styl dźwięku
- Lokalne sterowanie: Joystick

Przyjazne funkcje

- Tryb hotelowy: Blokada joysticka, Blokada menu, Blokada menu instalacji, Ograniczenie głośności (dotyczy również słuchawek)
- Tryb więzienia: Tryb wysokiego bezpieczeństwa, Blokada funkcji teletekstu/MHEG/USB/przewodnika elektronicznego/napisów
- Własna marka: Logo powitalne
- Klonowanie i aktualizacja oprogramowania sprzętowego: przez USB, Instant Initial Cloning
- Kontrola uruchamiania: Kanał/źródło, Styl obrazu, Głośność (dotyczy również słuchawek)
- Zegar: Wyłącznik czasowy, Budzik
- Kanały: Lista łączona, Edytor kanałów offline
- Kontrola: Blokada automatycznej aktualizacji kanałów
- Regulacja mocy: Energooszczędne/szybkie uruchamianie
- Pilot: Możliwość zastosowania opaski kablowej, Blokada klapy komory baterii pilota
- System antykradzieżowy: Blokada Kensington

Funkcje szpitalne

- Kontrola: Uniwersalny pilot
- Udogodnienia: Wyjście na słuchawki

Multimedia

- Połączenia multimedialne: USB
- Obsługa odtwarzania wideo: Kontenery: AVI, MKV, Formaty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Obsługiwane formaty napisów: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Obsługiwane formaty audio: MP3, AAC, WAV, WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
- Obsługiwane formaty obrazów: BMP, JPG, PNG
- Obsługiwana rozdzielczość materiałów odtwarzanych z USB: do 1920x1080p@30Hz

Akcesoria

- W zestawie: Pilot 22AV1407A/12, 2 baterie AAA, Podstawa na biurko, Broszura gwarancyjna, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
- Opcjonalne: Instalacja RC 22AV9573A, Pilot 22AV1601A/12


Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Klasa energetyczna: A+

- Etykieta energetyczna UE: 19 W
- Roczne zużycie energii: 27 kWh
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W
- Funkcje oszczędzania energii: Tryb EcoMode
- Temperatura otoczenia: 5°C–45°C

Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 516 x 317 x 35/43 mm
- Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 516 x 326 x 134 mm
- Waga produktu: 3,3 kg
- Waga produktu (z podstawą): 3,5 kg
- Uchwyt ścienny zgodny ze standardem VESA: M4, 75 x 75 mm



Data wydania 2019-05-10

Wersja: 1.0.2

12 NC: 8670 001 47629
EAN: 87 18863 01380 9

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

www.philips.com

* Dostępność funkcji będzie zależna od sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.
* Typowy pobór energii włączonego urządzenia mierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.
* Ołów znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.