

Philips
Téléviseur LED
professionnel

EasySuite 56 cm
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

22HFL3007D



Excellent rapport qualité/prix et design moderne

avec technologie LED, pour un téléviseur fin et économe en énergie

Bénéficiez de tous les avantages de la télévision numérique avec ce téléviseur LCD LED pour hôtel, fin et économe en énergie. Vos hôtes pourront acheter des contenus premium.

L'installation est très simple grâce une technologie de télécommande de pointe.

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Images LED éclatantes au contraste incroyable
- Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents
- SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles
- Boîtier de connexion intégré
- Modes complets Hôtel, Hôpital et Prison

Une expérience client vraiment différente

- SmartInfo pour des pages d'information personnalisées sur votre hôtel, même hors connexion
- Prise casque supplémentaire pour une écoute personnelle
- ThemeTV pour parcourir facilement les chaînes

Durable et fiable

- Faible consommation d'énergie
- Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé
- Le bouton vert permet aux clients de réduire encore plus la consommation d'énergie

PHILIPS

Points forts

Compatible MyChoice

MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

Boîtier de connexion intégré

Le boîtier de connexion permet à vos clients de connecter facilement leurs périphériques à votre téléviseur sans boîtier externe.

Design respectueux de l'environnement

Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.

ThemeTV Lite

La fonction ThemeTV Lite offre une interface utilisateur simple grâce à laquelle vos clients peuvent naviguer dans le menu client et ainsi retrouver les chaînes de leur pays, visionner

l'actualité et consulter des informations sur l'hôtel en toute simplicité, et ce sans avoir besoin d'un système de divertissement interactif.

Téléviseur LED Full HD



Doté d'une technologie d'éclairage LED de pointe, ce téléviseur LED Full HD associe un design minimaliste remarquable à la consommation d'énergie la plus basse de sa catégorie. En outre, l'éclairage LED ne contient aucun matériau dangereux. Ainsi, vous bénéficiez, avec le rétroéclairage LED, d'une consommation d'énergie basse, d'une luminosité importante, d'un contraste incroyable, d'une netteté parfaite et de couleurs éclatantes.

Bouton vert

Le bouton vert donne aux clients la possibilité de réduire encore plus la consommation d'énergie du téléviseur en diminuant la luminosité du rétroéclairage ou en désactivant l'écran lorsqu'ils écoutent la radio. Cela permet de réduire les coûts d'exploitation de l'hôtel en impliquant directement les clients.

SmartInstall

SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.

SmartInfo

SmartInfo vous permet de communiquer à vos clients des informations sur votre hôtel ou votre ville via Hotel Info. Vos clients ont accès aux pages d'information de l'hôtel que vous pouvez modifier régulièrement afin d'avertir facilement vos clients de tout ce qui se passe dans votre hôtel.

Énergie

Depuis des années, Philips travaille de façon proactive sur l'efficacité énergétique, ce qui a valu à ses produits d'obtenir des éco-labels. Plus l'étiquette est verte, moins votre produit consomme et plus vous économisez et protégez l'environnement.



Caractéristiques

Image/affichage

- Afficheur: LED Full HD
- Diagonale d'écran: 22 pouces / 56 cm
- Format d'image: 16/9
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Luminosité: 250 cd/m²
- Angle de visualisation: 170° (H)/160° (V)
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Contraste dynamique: 100 000:1
- Couleur du coffret: Coffret noir laqué

Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Lecture vidéo: PAL, SECAM, NTSC
- TV numérique: DVB-C MPEG4*, TNT MPEG4*, DVB-C MPEG-2*, TNT (MPEG2)*
- Système TV: PAL, SECAM

Son

- Puissance de sortie (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Amélioration du son: Auto Volume Leveller, Incredible Surround, Réglage graves/aigus, Clear Sound

Connectivité

- Nombre de connexions AV: 1
- Nombre de ports USB: 1
- Nombre de connexions HDMI: 3
- Nombre d'entrées composantes (YPbPr): 1
- Nombre de prises péritel (RVB/CVBS): 1
- Fonctionnalités HDMI: Audio Return Channel (ARC)
- EasyLink (HDMI-CEC): Lecture 1 pression, Mise en veille du système, Intercommunication de la télécommande, Contrôle audio du système
- Autres connexions: Antenne IEC75, Sortie casque, Entrée PC VGA + entrée audio G/D, CI+ (Common Interface Plus), Sortie audio numérique (coaxiale)

Praticité

- Installation facile: Plug-and-play, Mode hôtel évolué, Système de syntonisation auto (ATS),

- Réglage numérique PLL, Installation auto. des chaînes (ACI), Dénomination automatique des programmes, Mémorisation automatique, Copie des paramètres du téléviseur via USB, Clonage des paramètres du téléviseur via RF, Verrouillage du menu d'installation, Accès au menu de sécurité, Verrouillage du clavier
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), 1 liste des chaînes analogiques/numériques, Affichage à l'écran, Liste des programmes, Commandes latérales, Interface utilisateur graphique
- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Message de bienvenue, Chaîne de mise en marche, Limitation du volume, Mise en veille programmable
- Fonctions interactives pour hôtel: Blocage de la mise à jour automatique des chaînes, MyChoice, ThemeTV Lite
- Mode Prison: Txt, MHEG, USB, EPG, sous-bloc
- Horloge - améliorations: Synchronisation de la durée via TXT/DVB
- Télétexte: Smart Text 1 000 pages
- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j., EPG « Now & Next »
- Réglages du format d'écran: 4/3, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Écran large, Zoom sous-titrage, Super zoom, Réglage automatique du format
- Type de télécommande: 22AV1108A (RC6)
- Télécommande: détection de batterie faible, protection contre le vol de la batterie
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par RF
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington
- Horloge: Mise en veille programmable

Soins de santé

- Contrôle: Télécommande multifonction
- Praticité: Sortie casque, Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante
- Sécurité: Double isolation conforme aux normes de classe II

Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture de vidéos: H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, Conteneurs : AVI, MKV,

- MPEG-4, WMV9/VC1
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3
- Formats de lecture de photos: JPEG

Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V, 50/60 Hz
- Consommation en veille: < 0,3 W
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C
- Consommation énergétique annuelle: 35 kWh
- Classe énergétique: A
- Classe énergétique européenne: 24 W

Caractéristiques environnementales

- Sécurité: Châssis ignifugé
- Mode veille permettant une faible consommation
- SmartPower Eco

Dimensions


- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 519,8 x 340,3 x 38,3 mm
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 519,8 x 380,3 x 144,5 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 576 x 426 x 108 mm
- Poids du produit: 3,07 kg
- Poids du produit (support compris): 3,28 kg
- Poids (emballage compris): 4,42 kg
- Compatible avec fixations murales VESA: 75 x 75 mm

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation, Support de table, Livret de garantie
- Accessoires en option: Télécommande de configuration 22AV8573/00

Enceintes

- Haut-parleurs intégrés: 2



Date de publication
2014-02-19

Version: 4.2.4

12 NC: 8670 000 91919
EAN: 87 12581 65054 4

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com