

Philips  
Televisor LED profissional

- 22", EasySuite
- LED
- DB-T/C MPEG 2/4

22HFL3008D



## Boa relação qualidade/preço num design moderno

com páginas informativas e instalação remota

Com este televisor LED com eficiência energética, desfrutará das vantagens de um televisor Hospitality dedicado. Permita que os seus hóspedes comprem conteúdo superior, forneça-lhes informações através das páginas informativas do hotel e utilize a tecnologia remota mais actual para uma instalação fácil.

### **Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro**

- Imagens de LED brilhantes com um contraste incrível
- Compatível com MyChoice para lucros recorrentes
- SmartInstall para instalação e manutenção remotas simples
- Painel de conectividade integrado
- Apresentação do relógio no ecrã para máxima conveniência do cliente
- Modos completos para Hotel, Cuidados de Saúde e Prisão

### **Diferenciar a experiência de clientes**

- SmartInfo para páginas informativas do hotel marcantes mesmo offline
- Ligação adicional para auscultadores, para audição individual
- Compatibilidade otimizada com sistemas de chamada de enfermeiros para o sector dos cuidados de saúde

### **Sustentável e seguro**

- Baixo consumo de energia
- Design amigo do ambiente e revestimento com retardador de chamas

A

**PHILIPS**

## Destques

### Compatível com MyChoice

O MyChoice disponibiliza uma forma simples e económica para oferecer aos seus clientes canais de TV premium. Em simultâneo, este proporciona um fluxo de lucros adicional que permite a recuperação do investimento inicial no televisor.

### Painel de conectividade integrado

O painel de conectividade integrado permite que os seus clientes liguem facilmente os seus dispositivos pessoais ao seu televisor sem necessitar de um painel de conectividade externo.

### Design amigo do ambiente

A sustentabilidade é parte integrante da filosofia comercial da Philips. Os televisores são concebidos e produzidos de acordo com os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. Os televisores Philips integram ainda um revestimento com material retardador de chamas. Testes independentes realizados por serviços de emergência demonstraram que, por vezes, os televisores contribuem para a intensificação de incêndios

provocados por fontes externas — ao passo que os televisores da Philips não contribuem para as chamas.

### Televisor LED Full HD



A tecnologia de iluminação LED mais avançada deste televisor LED Full HD combina um design minimalista atractivo com uma qualidade de imagem deslumbrante e dispõe do menor consumo de energia da sua categoria. Para além disso, a tecnologia de iluminação LED não inclui a utilização de materiais perigosos. Assim, com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo, alto brilho, contraste e nitidez inacreditáveis e cores vibrantes.

### SmartInfo

O SmartInfo permite-lhe disponibilizar informações do hotel ou da cidade aos seus hóspedes, através das informações do hotel.

Os seus hóspedes têm acesso a páginas informativas do hotel que podem ser alteradas regular e facilmente para manter os seus hóspedes a par de todas as novidades no seu hotel.

### SmartInstall

O SmartInstall torna a instalação e a manutenção de seus televisores numa tarefa fácil. Com uma ferramenta Web fácil de utilizar, pode configurar e instalar remotamente os seus televisores sem ter de entrar nos quartos! Isto permite-lhe poupar tempo e assegura que os seus hóspedes não são incomodados. Quer seja para actualizar as páginas informativas do hotel, quer seja para instalar novos canais, o SmartInstall pode tratar de tudo.

### Apresentação do relógio no ecrã

Com a nova funcionalidade de apresentação do relógio no ecrã, os clientes podem saber facilmente a hora. Basta premir um botão para que o relógio seja apresentado no ecrã do televisor, combinando maior visibilidade e baixo consumo de energia.



### Rótulo energético verde

A Philips trabalha proactivamente há muitos anos na redução do consumo de energia no modo ligado e em espera dos seus televisores. Consequentemente, isto permitiu a atribuição de rótulos energéticos verdes da UE à maioria dos televisores Philips em 2010. Quanto mais verde for o rótulo, menor é o consumo de energia, o que resulta numa conta de electricidade mais baixa e num televisor mais amigo do ambiente.



# Especificações

## Imagem/visualização

- Visor: LED Full HD
- Tamanho do ecrã na diagonal: 22 polegada / 55 cm
- Rácio de aspecto: 16:9
- Resolução do painel: 1920x1080p
- Brilho: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Ângulo de visualização: 170° (H) / 160° (V)
- Melhoramento de imagem: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate de 100 Hz
- Contraste dinâmico do ecrã: 100 000:1

## Resolução Suportada do Ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

## Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Televisão Digital: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- sistema TV: PAL, SECAM
- Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC

## Som

- Potência de saída (RMS): 8 W (3 W + 5 W)
- Melhoramento do som: Nivelador automático de volume, Incredible Surround, Controlos de Graves e Agudos, Som cristalino

## Conectividade

- Ligações laterais: Saída auscultador, Ranhura de interface comum (CI-CI+), USB, Entrada HDMI
- Ligações posteriores: Antena IEC75, Entrada HDMI, Entrada/saída de IV (mini ficha de 3,5 mm), Conector SCART, Entrada de vídeo componente + L / R, Entrada VGA, Saída S/PDIF (coaxial), Conector de serviço

## Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Modo avançado de hotel, ATS: Sistema Sintonização Automática, ACI: Instalação Automática de Canais, Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, Programação automática, Clonagem de definições do televisor via USB, Clonagem de definições do televisor via RF, Bloqueio do menu de instalação, Acesso seguro aos menus, Bloqueio de teclado
- Fácil de Utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), 1 lista de canais analógicos/digitais, Visualização no ecrã, Lista de Programas, Controlos posteriores, Interface Gráfica do Utilizador
- Natural: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Mensagem de boas-vindas, Canal de activação, Limitação de volume, Temporizador
- Funcionalidades interactivas para hotéis: Compatível com painel de conectividade, Bloqueio de actualização automática de canais, Bloqueio de download de software por rede sem fios, SmartInstall, MyChoice, ThemeTV Lite, SmartInfo (cenas)
- Modo de prisão: Txt, MHEG, USB, EPG, sub-campo
- Relógio: Apresentação do relógio no ecrã,

- Temporizador de despertar, Melodias de despertar, Temporizador
- Melhoramentos do Relógio: Tempo de sincronização via TXT/DVB
- Teletexto: 1000 páginas de Texto Inteligente
- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação electrónico, 8 dias, Agora + Próximo EPG
- Ajustes de Formato do Ecrã: 4:3, Expansão de filmes 14:9, Expansão de filmes 16:9, Panorâmico, Zoom das Legendas, Super Zoom, Formatação Automática
- Telecomando: Detecção de bateria fraca, Bateria com protecção anti-roubo
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB, Firmware actualizável através de RF
- Outras funcionalidades: Bloqueio Kensington

## Saúde

- Comando: Compatível com sistemas de chamada de enfermeiros, Telecomando multi-dispositivos
- Funcionalidades: Saída de auscultador, Anulação de som do altifalante principal independente
- Segurança: Isolamento duplo de Classe II

## Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução de vídeo: Suporte de codecs: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Recipientes: AVI, MKV
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WMA (v2 a v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Alimentação

- Alimentação eléctrica: CA 220-240 V, 50/60 Hz
- Potência com Rótulo energético da UE: 21 W
- Classe energética: A
- Consumo de energia anual: 31 kW h
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C

## Especificações ecológ.

- Segurança: Estrutura com retardador de chamas
- Baixo consumo em modo de standby
- SmartPower Eco

## Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 509,7 x 318,7 x 46,3 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 509,7 x 357,5 x 147 mm
- Peso do produto: 3,16 kg
- Compatível com suporte de parede VESA: 75 x 75 mm

## Acessórios

- Cabos: Entrada/saída de IV, mini ficha de 3,5 mm para cabo RJ-48
- Acessórios incluídos: Telecomando 22AV1108B/12, Pilhas para telecomando, Cabo de alimentação, Suporte para mesa, Folheto de Garantia, Folheto

- de informação legal e segurança
- Acessórios opcionais: Telecomando de configuração 22AV8573/00



Data de publicação  
2013-07-26

Versão: 3.2.20

12 NC: 8670 001 00095  
EAN: 87 12581 67704 6

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

[www.philips.com](http://www.philips.com)