



Philips
Profesionální LED TV

PrimeSuite, úhl. 56 cm

LED
DVB-T2/T/C MPEG 2/4

22HFL4007D



Ideální televizor s prémiovým a interaktivním využitím

s veškerým potřebným připojením

S úsporným televizorem Hotel LCD LED TV si užijete veškeré výhody interaktivního televizoru a prémiových hotelových funkcí. Stačí propojit televizor s příslušným systémem, abyste dosáhli co nejlepších zážitků ze sledování a zároveň úsporného řešení.

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Vynikající obraz LED s neuvěřitelným kontrastem
- Integrovaný systém IPTV pro optimální upravitelnou interakci
- Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů
- Funkce SmartInstall zajišťuje jednoduchou vzdálenou instalaci a údržbu
- VSecure chrání obsah přes internet a rádiový signál
- Serial Xpress Protocol pro interaktivní systémy

Pestrost zážitků pro hosty

- Aplikace Smart TV s mnoha službami pro ubytovací zařízení
- Secure SimplyShare ready – streamování obsahu do televizoru
- SmartInfo pro interaktivní informační stránky hotelu
- Zobrazení integrovaných hodin s buzením a zprávou

Trvalý a bezpečný

- Nízká spotřeba energie
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

PHILIPS

Přednosti

Serial Xpress Protocol (SXP)

Televizor lze pomocí protokolu Serial Xpress Protocol (SXP) propojit k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.

Kompatibilní s funkcí MyChoice



Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umořit vaši počáteční investici do televizoru.

Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

VSecure přes internet a rádiový signál

Chcete-li hostům zobrazovat prvotřídní HD obsah, jsou zapotřebí přísná bezpečnostní

opatření na jeho ochranu, kterou vyžaduje průmysl vyrábějící obsah. Společnost Philips vyvinula funkci VSecure zajišťující ochranu obsahu vašeho hotelu přes internet a rádiový signál (Marlin a Windows DRM).


Integrovaný systém IPTV

Šetří peníze a udržuje pořádek. Díky televizoru Smart můžete vystavět hotelový systém na televizorech. Interaktivní kanály, videa na požádání, interaktivní hotelové nabídky, informace a systémy online nabídek, to vše bez potřeby jakéhokoli externího zařízení. Mimo sdílení obsahu přes koaxiální kabel, můžete také využít internet a poskytovat televizní kanály nebo VOD přímo do televizorů. Naše partnerská síť zajistí, aby jste získali portál podle vlastních potřeb.

SmartInfo

Funkce SmartInfo umožňuje poskytovat hostům informace o hotelu nebo městu prostřednictvím SmartUI. Vaši hosté mají přístup k interaktivním webovým stránkám hotelu, dokonce i když není televizor připojen k intranetu nebo internetu. Informace můžete pravidelně a jednoduše měnit, takže hosté budou neustále informováni novinkách hotelu.

SmartInstall



Díky funkci SmartInstall je instalace a údržba televizoru hračka. S jednoduchým webovým nástrojem můžete vzdáleně nastavit a instalovat televizory, aniž byste museli chodit

do pokojů! Ušetří vám čas a zaručí soukromí pro hosty. Ať už potřebujete aktualizovat informace na stránkách hotelu nebo instalovat nové kanály, funkce SmartInstall zvládne vše.

Aplikace Smart TV

Aplikace Philips Smart TV sestává z neustále rostoucího výběru aplikací od YouTube až po aplikace sociálních sítí a mnoho dalších. Speciální verze je určena pro ubytovací zařízení a má mnoho dalších výhod, např. jistota, že informace o hostu jsou po použití bezpečně odstraněny a že předcházíte nebezpečí přístupu k ilegálnímu obsahu. Hosté mohou používat aplikace a službu Catch-Up TV dokonce z rodné země. Aplikace Smart TV je špičkou zábavního průmyslu.

Secure SimplyShare ready

Díky volitelnému modulu Wi-Fi můžete aktivovat službu Secure SimplyShare. Tak dáváte zákazníkům možnost užívat si obsah bezdrátově a bezproblémově na velké obrazovce televizoru. Díky otevřenému systému podporujeme uživatele systémů iOS i Android a nadále rozšiřujeme kompatibilitu. Zabezpečené sdílení ochraňuje systém založený na připojení DLNA, takže hosté nebudou rušeni dalšími uživateli. Obrázky, filmy a hudba, to vše můžete sdílet a užívat si prostřednictvím služby SimplyShare v televizoru!



SmartTV



MyChoice



HbbTV

Serial Xpress Protocol

Specifikace

Obraz/displej

- Displej: LED Full HD
- Úhlopříčka obrazovky: 22 palců / 56 cm
- Poměr stran: 16:9
- Rozlišení panelu: 1920 x 1080p
- Jas: 250 cd/m²
- Úhel sledování: 170° (H) / 160° (V)
- Vylepšení obrazu: Pixel Plus HD
- Dynamický kontrast obrazovky: 500 000:1
- Barva skříňky: Šedá dekorativní přední část a lesklá černá skříňka

Podporovaná rozlišení

- Vstupy z počítače: až 1920 x 1080 při 60 Hz
- Video vstupy: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, až 1920 x 1080p

Tuner/příjem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF, VHF
- Digitální příjem: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*, DVB-T2, DVB-C MPEG2*, DVB-T MPEG2*
- systém TV příjmu: PAL, SECAM
- Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC
- Přehrávání IP: IGMP Multicast

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 6 W (2 x 3 W)
- Vylepšení zvuku: Automatická úprava hlasitosti, Incredible Surround

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Počet portů USB: 2
- Počet připojení HDMI: 3
- Počet komponentních vstupů (YPbPr): 1
- Počet konektorů Scart (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Systém v pohotovostním režimu
- Další připojení: Anténa IEC75, Výstup pro sluchátka, VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Výstup pro reproduktor do koupelny, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Ethernet-LAN RJ-45, Digitální audiovýstup (koaxiální)
- Vylepšené možnosti připojení: Rozhraní Serial

Xpress, IR-out, Konektor RJ-48, Rychlé infračervené smyčkové propojení, Indikátor zapnutí konektoru Scart, USB2.0, Wi-Fi přes PTA01 (možnost), Externí napájení 12 V / 15 W

Pohodlí

- Snadná instalace: Standard Plug & Play, Zdokonalený hotelový režim, Automatické ladění (ATS), Digitální ladění PLL, Automatická instalace kanálů (ACI), Název programu, Automatické pojmenování programů, funkce Autostore, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zabezpečení přístupu do nabídky, Zámek klávesnice
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), 1kanalový seznam analogový/digitální, Nastavení na obrazovce, Seznam programů, Zadní ovládání, Grafické uživatelské rozhraní
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host, Automatické zapnutí, Zelené/rychlé zapnutí, Uvítací zpráva, Indikátor zpráv, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Časovač
- Interaktivní hotelové funkce: Kompatibilní s připojovacím panelem, Tématický televizor, Blokování automatické aktualizace kanálů, Stahování softwarových bloků z vysílání přenášeného vzduchem, VSecure, SmartInstall, MyChoice, SmartInfo Premium
- Režim Věznice: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub blok
- Hodiny: Stmívatelné, Integrovaný LCD displej s hodinami, Časovač, Budík
- Vylepšení hodin: Synchro Time přes PDC/TXT
- Teletext: Teletext s pamětí 1 000 stránek
- Vylepšení teletextu: Český teletext, Informace o programu
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next EPG, IP EPG
- Nastavení formátu obrazovky: Rozšířený obraz 16:9, Širokouhlá obrazovka, Velké zvětšení (Super Zoom), Automatický formát
- Typ dálkového ovladače: 22AV1109A/10 (RC6)
- Dálkový ovladač: detekce slabé baterie, ochrana před krádeží baterie
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru přes RF, Aktualizace firmwaru přes IP
- Další výhody: Zámek Kensington

Zdravotní péče

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumění hlavního reproduktoru
- Bezpečnost: Kompatibilní se systémem přivolání pomoci, Dvojitá izolace třídy II

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání videa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4
- Formáty přehrávání hudby: AAC, MP3
- Formáty přehrávání obrazu: JPEG

Spotřeba

- Napájení ze sítě: 220-240V, 50/60 Hz
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 27 W
- Značka energetické třídy: B
- Průměrná roční spotřeba: 37 kWh
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: <0,3 W
- Okolní teplota: 5 °C až 40 °C

Ekologické specifikace

- Bezpečnost: Kryt omezující oheň
- Pohotovostní režim s nízkou spotřebou: Ano
- SmartPower Eco: Ano

Rozměry


- Rozměry sady (Š x V x H): 514 x 339 x 45 mm
- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 514 x 362 x 147 mm
- Rozměry krabice (Š x V x H): 570 x 405 x 126 mm
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 3,8 kg
- Hmotnost včetně balení: 5,3 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu VESA: 100 x 100 mm

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Napájecí kabel, Stojan na nábytek, Záruční list
- Volitelné příslušenství: Dálkový ovladač pro nastavení 22AV8573/00, Bezdrátový USB adaptér (PTA01)

Aplikace Smart TV

- Net TV: Online aplikace, Pro hotelové TV, nastavitelný
- SimplyShare: SimplyShare Ready, DMP, zabezpečené párování
- Ovládání: Ovládání IXP
- Další: HbbTV



Datum vydání 2016-02-19

Verze: 3.2.5

12 NC: 8670 000 92408
EAN: 87 12581 65200 5

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Spotřeba energie v kWh za rok je počítána ze spotřeby elektrické energie televizoru při provozu 4 hodin za den po dobu 365 dní. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.
* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2.