



Philips
Téléviseur avec
Crystal Clear

58 cm
LCD
HD Ready

23PF4310



Améliorez votre expérience visuelle

avec Crystal Clear

Outre un design élégant s'intégrant parfaitement à votre intérieur, ce téléviseur LCD offre une expérience audiovisuelle sans précédent grâce aux technologies Crystal Clear et Virtual Dolby Surround.

Des images nettes, d'une qualité supérieure

- Écran LCD WXGA, 1 280 x 768p
- HD Ready pour une diffusion des signaux HD de très haute qualité
- Technologie Crystal Clear pour des images plus nettes
- Active Control pour une qualité d'image supérieure, quelle que soit la source

Excellente restitution du son

- Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma

Conception stylisée

- Design compact

Convivialité polyvalente

- Entrée PC pour utiliser votre téléviseur comme moniteur PC
- Smart Picture pour des images personnalisées

Interface de pointe pour un son et une image de qualité numérique

- Une grande qualité d'image et une connectivité étendue

PHILIPS

Points forts

HD Ready

Bénéficiez d'une qualité d'image exceptionnelle haute définition et soyez à la pointe du progrès pour pouvoir diffuser les sources haute définition telles que les décodeurs HDTV ou les disques Blu-Ray. Label contrôlé garantissant une qualité d'image supérieure à celle du balayage progressif, HD Ready est conforme aux normes strictes établies par l'EICTA.

L'écran haute définition offre de nombreux avantages en termes de résolution et de qualité d'image pour la diffusion des signaux haute définition. HD Ready est compatible avec les prises YUV analogiques et les prises DVI ou HDMI numériques non compressées prenant en charge le protocole HDCP. Enfin, ce standard permet de diffuser les signaux 720p et 1080i à des fréquences de 50 et 60 Hz.

Crystal Clear

Alliant Contrast Plus et des couleurs optimisées, la technologie Crystal Clear offre des images d'une profondeur sans précédent.

Active Control

La technologie Active Control garantit une amélioration continue du bruit et de la netteté, 60 fois par seconde. Grâce à son système de réglage continu de l'image 3 000 fois par minute, la technologie Active Control Plus assure une visualisation optimale.

Virtual Dolby Surround

Virtual Dolby Surround est une technologie de traitement du son au rendu époustoufflant. Plus besoin d'enceintes arrière pour créer la sensation du Dolby Pro Logic. Vous plongez directement au cœur de l'action !

Entrée PC

L'entrée PC permet de raccorder le téléviseur à un ordinateur pour l'utiliser comme moniteur.

Smart Picture

La fonction Smart Picture permet de régler de manière optimale les paramètres de couleur,

luminosité, saturation, contraste, netteté et autres pour obtenir une qualité d'image parfaite.

Entrée DVI-I

L'entrée DVI-I garantit la transmission du signal numérique RVB haut débit non compressé de la source à l'écran. La conversion du signal numérique en signal analogique étant éliminée, elle offre une image nette exempte de taches, d'interférences et de scintillement. L'entrée DVI prend en charge le système de protection contre la copie HDCP pour permettre la lecture de programmes protégés contre la copie à partir de boîtiers décodeurs numériques, de lecteurs de DVD et d'enregistreurs avec disque dur. En outre, elle est évolutive car elle permet la connexion de périphériques HDMI (à l'aide d'un câble de conversion) et prend en charge les signaux VGA analogiques pour une éventuelle connexion à un PC.



Caractéristiques

Image/affichage

- Format d'image: Écran large
- Luminosité: 450 cd/m²
- Niveau de contraste (standard): 500:1
- Diagonale d'écran: 23 pouce / 58 cm
- Type d'écran: Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- Amélioration de l'image: Progressive Scan, Réglage de la netteté, Active Control, Réglage de la température de couleur, Crystal Clear
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet
- Angle de visualisation (h / v): 170 / 170 degré
- Résolution d'écran: 1280 x 768p
- Temps de réponse (standard): 16 ms

Résolution d'affichage prise en charge

Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
1280 x 768	60 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
832 x 624	75 Hz

Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
1280 x 1080i	2Fh
1280 x 720p	3Fh
720 x 576p	2Fh
720 x 576i	1Fh
640 x 480p	2Fh
640 x 480i	1Fh

Son

- Accentuation du son: Amélioration dynamique des basses
- Système audio: Stéréo Nicam, Virtual Dolby Surround, Mono
- Égaliseur: 5 bandes
- Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W

Convivialité

- Installation aisée: Installation auto. des chaînes

- (ACI), Système de syntonisation auto (ATS), Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Plug-and-play, Dénomination automatique des programmes, Nom de programme, Tri, Mémorisation automatique
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), Liste des programmes, Smart Picture, Smart Sound, Commandes accessibles par menu, Affichage à l'écran
- Type de télécommande: RCFE05ZAU00
- Télétexte: Smart Text 10 pages
- Réglages du format d'écran: 4/3, Zoom sous-titrage, Super zoom, Extension 14/9, Extension 16/9, Écran large, Plein écran
- Horloge: Mise en veille programmable
- Incrustation d'images: Double écran télétexte
- Télécommande: Téléviseur
- Fixation VESA: 100 x 100 mm

Tuner/Réception/Transmission

- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Lecture vidéo: NTSC, PAL, SECAM
- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Afficheur du tuner: PLL
- Nombre de présélections: 100

Connectivité

- Ext. 1 SCART: Audio G/D, Entrée/sortie CVBS, RVB
- Autres connexions: Antenne IEC75, Entrée audio PC, DVI-I
- Connexions avant/latérales: Entrée audio, Sortie casque, Entrée CVBS, Entrée S-Vidéo
- Nombre de péritel: 1

Puissance

- Consommation électrique: 84 W
- Consommation en veille: < 1 W
- Température ambiante: De 5 °C à 40 °C
- Alimentation: 90 - 240 V CA

Dimensions

- Poids de l'appareil: 10,2 kg
- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 704 x 373 x 92 g mm
- Dimensions (avec la base) (l x H x P): 704 x 414 x 217 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 780 x 551 x 210 mm
- Poids de l'appareil: 10,2 kg
- Poids (emballage compris): 12,85 kg
- Couleur du coffret: Silver Frost

Accessoires

- Accessoires fournis: Support de table, Cordon d'alimentation, Guide de mise en route, Carte d'enregistrement, Télécommande, Mode d'emploi
- Câbles: Câble DVI-I/YpPr

stereo system					transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM
DK	DK	BG	I	LL'	BG	DK	I	BG	DK	LL'
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o



Date de publication
2019-06-28

Version: 7.0.8

12 NC: 8670 000 22967
EAN: 87 10895 90440 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com