



Philips
Síkképernyős Crystal Clear
TV

23"
LCD
HD Ready

23PF4310



Fokozza a vizuális élményt

a Crystal Clear segítségével

Az LCD TV nem pusztán otthonának enteriőrjét egészíti ki európai stílusú, vékony megjelenésével, hanem nagyszerű audiovizuális élményt is nyújt a Crystal Clear technológiának és a Virtual Dolby Surround hangzásnak köszönhetően.

Jobb képminőség a látható részletekért

- Nagyfelbontású LCD WXGA kijelző, 1280 x 768p
- HD Ready a HDTV jelek legjobb minőségű megjelenítése érdekében
- A Crystal Clear megnöveli a kép mélységét
- Az Aktív vezérlés a jelforrástól függetlenül optimalizálja a képminőséget.

Kitűnő hangreprodukció

- Virtual Dolby Surround, hogy moziban érezhesse magát

Stílusos design

- Kompakt kialakítás

Többcélú kényelem

- A PC bemenet segítségével TV készülékét PC monitorként is használhatja.
- A Smart Picture személyre szabott képbeállításokat nyújt

Éljenjáró interfész a digitális hang- és képminőségért

- A DVI-I a legjobb képet és rugalmas kapcsolatot nyújt

PHILIPS

Fénypontok

HD Ready

Élvezze a High Definition képek kivételes minőségét, és várja felkészülten a HDTV beltéri egység vagy Blu-ray Disc HD forrásokat. A HD Ready védett márkajegy, amely a progresszív pásztázást is meghaladó képminőséget jelöli. Megfelel az EICTA által felállított szigorú szabványoknak, és olyan HD képernyőt jelent, amely megjeleníti a High Definition jel felbontásának és képminőségének előnyeit. Univerzális csatlakozási lehetőségekkel rendelkezik analóg YPbPr, és tömörítetlen, HDCP támogatású DVI vagy HDMI digitális csatlakoztatáshoz. 720p és 1080i jelek megjelenítésére alkalmas 50 és 60 Hz képfrekvencia mellett.

Crystal Clear

A Contrast plus (kontraszt-növelés) és színekemelés kombinálásával a Crystal Clear jelentős képmélység-növekedést biztosít.

Active Control

Az Active Control a zajnyomást és a képélesség-javítást folyamatosan, másodpercenként 60-szor végzi. A képbeállításokat percenként több mint 3000-szer elvégezve, az Active Control Plus folyamatosan optimális képélményt biztosít.

Virtual Dolby Surround

A Virtual Dolby Surround a térhatású hangzást tökéletesítő jelfeldolgozási eljárás. Alkalmazásával nincs szükség kiegészítő hátsó hangszórókra, mégis a Dolby Pro Logic érzetét kelti, így teljesen elmerülhet a televíziózás élményében.

PC bemenet

A PC bemenet segítségével TV készülékét számítógéphez csatlakoztatva PC monitorként is használhatja.

Smart Picture

A Smart Picture optimális képbeállításokat nyújt a szín, a fényerő, a telítettség, a kontraszt, a képélesség stb. tekintetében, aminek következtében a látványélmény egésze fokozott.

DVI-I bemenet

A DVI-I bemenet juttatja el a tömörítetlen, nagy sávszélességű digitális RGB jelet a forrástól és a képernyőhöz. A digitális jelek analóggá alakításának kiküszöbölése kifogástalan, zajmentes, tiszta és villódzásmentes képet eredményez. A DVI bemenet támogatja a HDCP másolásvédelmet, amely engedélyezi másolásvédelemmel ellátott programok megtekintését digitális beltéri egységről, DVD-lejátszóról és HD-felvevőről. A DVI-I a jövő technológiáját képviseli, mert valamennyi HDMI eszközhöz csatlakoztatható (ehhez átalakítókábelre van szükség). A DVI-I bemenet az analóg PC-VGA jeleket is támogatja.



Műszaki adatok

Kép/Kijelző

- Képméretarány: Széles képernyő
- Fényesség: 450 cd/m²
- Kontrasztarány (tipikus): 500:1
- Átlós képernyőméret: 23 hüvelyk / 58 cm
- Megjelenítő képernyő típusa: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Kép javítása: Progresszív pásztázás, Élességállítás, Active Control, Színhőmérséklet beállítás, Crystal Clear
- Képernyő minőségének javítása: Tükröződésmentes bevonattal ellátott képernyő
- Látószög (v / f): 170 / 170 fok
- Panel felbontás: 1280 x 768p
- Válaszidő (tipikus): 16 ms

Támogatott képernyőfelbontás

Számítógépes formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
1280 x 768	60 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
720 x 400	70 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz
832 x 624	75 Hz

Video formátumok

Felbontás	Frissítési sebesség
1920 x 1080i	2Fh
1280 x 720p	3Fh
720 x 576p	2Fh
720 x 576i	1Fh
640 x 480p	2Fh
640 x 480i	1Fh

Hang

- Hangkiemelés: Dinamikus mélyhangkiemelés
- Hangrendszer: Nicam Stereo, Virtual Dolby Surround, Mono
- Hangszínszabályzó: 5 sávok
- kimenő teljesítmény (RMS): 2 x 5 W

Kényelem

- Könnyen telepíthető: Automatikus csatornatelepítés (ACI), Automatikus hangolási

- rendszer (ATS), Finomhangolás, PLL digitális hangolás, Plug & Play, Automatikus programnév-beállítás, Programnév, Rendezés, Automatikus csatornabeállítás
- egyszerű használat: Automatikus hangerőszint-beállítás (AVL), Programlista, Smart Picture, Smart Sound, Menüvezérlés, On Screen Display
- Távezérlő típusa: RCFE05ZAU00
- Teletext: 10 oldalas Smart szöveg
- Képernyőformátum beállítás: 4:3, Felirat nagyítása, Super Zoom képnagyítás, Filmnagyítás 14:9, Filmnagyítás 16:9, Széles képernyő, Teljes képernyő
- Óra: Elalváskapcsoló
- Kép a képen: Két oldal szöveg
- Távezérlés: TV
- VESA felszerelés: 100 x 100 mm

Hangolóegység/Vétel/Adás

- Hangolási sávok: hipersáv, S-csatorna, UHF, VHF
- TV rendszer: PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, SECAM, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L'
- Videolejtás: NTSC, PAL, SECAM
- Antennabemenet: 75 ohmos koaxiális (IEC75)
- Hangolás megjelenítése: PLL
- Előre beállított csatornák száma: 100

Csatlakoztathóság

- Ext 1 Scart: Audio B/J, CVBS be/ki, RGB
- Egyéb csatlakozások: Antenna IEC75, PC audio be, DVI-I
- Elülső/oldalsó csatlakozók: Audió be, Fejhallgató kimenet, CVBS be, S-video be
- Scart csatlakozók száma: 1

Feszültség

- Áramfogyasztás: 84 W
- készenléti üzemmód energiafelhasználása: < 1 W
- Környezeti hőmérséklet: 5 °C-tól 40 °C-ig
- Áramellátás: 90-240 V váltakozó feszültség

Méreték


- Termék súlya: 10,2 kg
- Egység méretei (Sz x Ma x Mé):

- 704 x 373 x 92 mm
- Méretek (tartóval) (Sz x Ma x Mé): 704 x 414 x 217 mm
- Doboz méretei (Sz x Ma x Mé): 780 x 551 x 210 mm
- Készülék tömege: 10,2 kg
- Súly csomagolással együtt: 12 85 kg
- Készülékház színe: Ezüst jég

Tartozékok

- Mellékelt tartozékok: Asztali állvány, Hálózati kábel, Rövid üzembe helyezési útmutató, Regisztrációs kártya, Távezérlés, Felhasználói kézikönyv
- Kábelek: DVI-I - YPbPr kábel

stereo system					transmission system					
2CS	NICAM	2CS	NICAM	NICAM	PAL	PAL	PAL	SECAM	SECAM	SECAM
DK	DK	B/G	I	LL'	B/G	DK	I	B/G	DK	LL'
o	o	o	o	o	o	o	o	o	o	o



Kiadás dátuma
2019-06-28

Verzió: 7.0.8

12 NC: 8670 000 22967
EAN: 87 10895 90440 7

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

www.philips.com