



Philips
TV ACL avec Crystal
Clear III

23 po
ACL

23PF8946



Image et son améliorés

Voici un téléviseur ACL qui non seulement agrémente votre décor d'une touche européenne toute en minceur mais vous offre également une expérience audio-vidéo exceptionnelle, grâce aux caractéristiques Crystal Clear III, Commande active et Virtual Dolby Surround ainsi qu'aux haut-parleurs plats uniques.

Images d'une netteté supérieure

- Écran LCD WXGA haute définition, 1 280 x 768
- Technologie CrystalClear III pour des images naturelles de haute qualité
- Active Control optimise la qualité des images quelle qu'en soit la source

Excellente restitution du son

- Des haut-parleurs uniques pour une expérience sonore améliorée.
- Virtual Dolby Surround pour un son digne du cinéma

Convivialité polyvalente

- Fonction Écran PC intégrée pour plus de convivialité
- Radio FM intégrée pour écouter vos stations préférées

Une conception stylisée

- Svelte et élégant, de petite taille, adapté à toutes les pièces

PHILIPS

Technical specifications

Image/Affichage

- **Format d'image:** 16/9
- **Luminosité:** 450
- **Rapport de contraste (type):** 450:1
- **Diagonale verrierie:** 23 / 58
- **Diagonale d'écran visible:** 58
- **Type d'écran:** Écran LCD WXGA à matrice active TFT
- **Amélioration de l'image:** Filtre en peigne 2D, Active Control, Crystal Clear III, Réglage de la netteté, Progressive Scan, Contrast Plus
- **Amélioration de l'écran:** Écran traité antireflet
- **Angle de visualisation (h / v):** 140 / 125
- **Résolution d'écran:** 1 280 x 768p

Résolution maximale prise en charge

- **Formats informatiques**

Resolution	Refresh rate
720 x 400	70 Hz
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
832 x 624	75 Hz
1 024 x 768	60, 70, 75 Hz
- **Formats vidéo**

Resolution	Refresh rate
640 x 480i	1Fh
640 x 480p	2Fh
720 x 576i	1Fh
720 x 576p	2Fh
1920 x 1080i	2Fh

Sound

- **Sound Enhancement:** Amélioration dynamique des basses
- **Système audio:** Virtual Dolby Surround
- **Output Power:** 10 W

Loudspeakers

- **Nombre de haut-parleurs:** 2

Convenience

- **Facilité d'installation:** Mise en mémoire automatique, Réglage avec précision, Réglage

numérique PLL, Installation auto. des chaînes (ACI), Automatic Tuning System (ATS)

- **Facilité d'utilisation:** Limite automatique de volume (AVL), Commandes sur le dessus, Liste des programmes, AutoSound, AutoPicture
- **Type de télécommande:** RC19335021/01
- **Clock:** Programmation de mise en veille
- **Fixation VESA:** 100 x 100 mm
- **Verrouillage enfant:** Verrouillage enfant/contrôle parental

Tuner/Reception/Transmission

- **Bandes du syntoniseur:** Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- **Système TV:** NTSC
- **Lecture vidéo:** NTSC
- **Entrée antenne:** Type F (75 ohms)
- **Afficheur du syntoniseur:** PLL
- **Nombre de chaînes prédéfinies:** 100

Connectivity

- **Nombre de connexions AV:** 2
- **Other connections:** Entrée PC VGA, FM Antenna, Type F (75 ohms), Entrée HD par VGA
- **AV 1:** CVI, Entrée audio/vidéo
- **AV 2:** S-Vidéo, Entrée audio/vidéo
- **Connexions avant/latérales:** Sortie casque, Entrée audio

Power

- **Consommation:** 80
- **Standby power consumption:** < 3 W
- **Température ambiante:** 5 à 45 °C

Dimensions

- **Poids de l'appareil:** 10.2
- **Dimensions (with base) (W x H x D):** 704 x 420 x 217

Accessories

- **Included Accessories:** Minifiche à prise Cinch (femelle), Support pour installation sur table

Product highlights

Écran LCD WXGA, 1 280 x 768

Cet écran WXGA intègre la technologie LCD de pointe pour offrir une résolution de 1 280 x 768 pixels. Vous bénéficiez d'images à balayage progressif, ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

Crystal Clear III

La technologie CrystalClear III intègre une série d'outils pour améliorer l'image, notamment un filtre en peigne 2D, le contraste dynamique et les technologies Blue Stretch et Green Enhancement, afin de vous garantir les couleurs les plus naturelles possibles.

Active Control

Active Control garantit une amélioration continue du bruit et de la netteté, 60 fois par seconde. Grâce à son système de réglage continu de l'image 3 000 fois par minute, la technologie Active Control Plus assure une visualisation optimale.

Nouveaux haut-parleurs minces

L'amélioration de la balance sonore et de la performance stéréophonique vous assure une écoute exceptionnelle! Les haut-parleurs minces, issus d'une technologie brevetée, disposent d'un aimant haute fidélité et de cônes diffuseurs uniques.

Virtual Dolby Surround

Le système Virtual Dolby Surround rehausse les effets ambiophoniques en simulant le mode Dolby Pro Logic sans haut-parleurs arrière pour une immersion totale.

Écran PC

Cet écran est équipé d'une entrée VGA prenant en charge le signal de sortie d'affichage de votre ordinateur. Vous avez ainsi le loisir de l'utiliser à la fois comme téléviseur et comme écran d'affichage, ce qui est très pratique pour travailler en mode multitâche.

Radio FM (TV)

La radio FM intégrée mémorise jusqu'à 40 présélections. L'affichage du nom des stations facilite la navigation et le fond d'écran horloge permet d'allier l'utile à l'agréable.

Svelte

Le téléviseur, grâce à sa conception et à ses dimensions, s'adapte à toutes les pièces. Il est en fait si mince qu'il peut être placé sur une étagère de bibliothèque.



Date of issue 2006-07-07

Version: 3.0

12 NC: 8670 000 20293
EAN: 87 10895 83930 3

Specifications are subject to change without notice.
Trademarks are the property of Koninklijke Philips Electronics N.V. or their respective owners.
© 2006 Koninklijke Philips Electronics N.V.
All Rights reserved.
www.philips.com