

PHILIPS

LED-oplossingen

Festoon

249446000KX1



Een nieuwe festoon-generatie

LED-technologie is overal... zelfs in uw auto!

Philips presenteert een nieuwe collectie LED-lampen voor binnenverlichting. Met deze verbeterde lampen profiteren bestuurders van alle voordelen van het huidige assortiment LED-verlichting, maar bovendien van optimaal gebruiksgemak! Deze LED-retrofitlamp is speciaal ontworpen en alleen bedoeld voor offroad gebruik, zoals rally's en races.

Warmtebestendig

- Verbeterde temperatuurbestendigheid

Maximale prestaties

- Kleurtemperatuur tot 6000 K

Kenmerken

Verbeterde temperatuurbestendigheid

Verbeterde temperatuurbestendigheid

Kleurtemperatuur tot 6000 K

Kleurtemperatuur tot 6000 K

Specificaties

Technische specificaties

Voltage: 24 volt

Wattage: 1 W

Voet: SV 8.5

Toepassing: Interieurverlichting

Type: Festoon

Gegevens van de verpakking

Verpakkingstype: Blister

Ecologische specificaties

Zware metalen: Cadmiumvrij, Kwikvrij,
Loodvrij

Gewicht en afmetingen

Diameter: 38 mm

Marketingspecificaties

Verwachte voordelen: Meer licht

