

Philips Signage Solutions
Afișaj cu atingeri multiple

24"

Dotat cu Android
Cu atingeri multiple

SignageSolutions

24BDL4151T



Personalizează-l

Afișaj compact cu atingeri multiple.

Promovează. Informează. Stârnește curiozitatea. Clar și cu reacții rapide, acest afișaj Philips inteligent cu atingeri multiple este o soluție completă excelentă. Conținutul este simplu de administrat de la distanță și este ușor să conectezi module 4G. Alimentarea prin Ethernet permite amplasarea flexibilă.

Imagini superbe. Ecran tactil sensibil.

- Contrast clar. Lizibilitate ridicată
- Afișaj plug-and-play cu 10 puncte cu atingere multiplă
- Procesor Android 7 SoC. Aplicații native și web
- Cameră, microfon și difuzor încorporate

Instalare fără efort. Control total.

- Instalare ușoară cu tehnologia PoE+
- Operați, monitorizați și întrețineți cu CMND & Control
- CMND & Create. Dezvoltă și lansează propriul conținut
- CMND & Deploy. Instalează și lansează aplicații de la distanță

Soluție de sistem versatilă

- Aplicația TeamViewer Host. Control și partajare ecran de la distanță
- Slot mPCIe integrat pentru modulul opțional 4G/LTE
- Memorie internă. Încarcă conținut pentru redare instantanee
- Montare flexibilă: portret, peisaj și pe birou

PHILIPS

Afișaj cu atingeri multiple
24" Dotat cu Android, Cu atingeri multiple

Repere

Dotat cu Android

Controlează-ți ecranul prin conexiunea la internet. Afișajele profesionale cu Android de la Philips sunt optimizate pentru aplicații Android native și, de asemenea, poți instala aplicații web direct pe afișaj. Un planificator încorporat facilitează lansarea aplicațiilor și a conținutului în funcție de ora din zi.

Cameră încorporată

Camera, microfonul și difuzorul încorporate fac din acest ecran tactil de dimensiuni mici o soluție cu adevărat versatilă și inteligentă. Utilizează-l pentru măsurarea numărului de clienți în magazin, date analitice despre numărul de vizitatori și multe altele. Profită de putere aplicațiilor AI Android pentru a afișa conținut direcționat. Sau pur și simplu folosește afișajul pentru conferințe video.

Alimentare prin Ethernet (PoE+).

Amplasează afișajul profesional Philips aproape oriunde. PoE+ îți permite alimentarea electrică

și furnizarea de date către afișaj printr-un singur cablu Ethernet. Nu ai nevoie de o priză de alimentare, dar este furnizat și un adaptor de alimentare în cazul în care dorești să îl conectezi.

Memorie internă

Salvează și rulează conținut fără necesitatea unui player extern permanent. Afișajul profesional Philips are o memorie internă care îți permite să încarci suporturi de stocare în afișaj pentru redare instantanee. Memoria internă funcționează și ca memorie cache pentru streaming online.

CMND & Create



Preia controlul conținutului cu CMND & Create. O interfață drag-and-drop facilitează publicarea conținutului, indiferent dacă este

24BDL4151T/00

vorba despre un panou cu specialitățile zilei sau informații despre companii cu siglă. Șabloanele pre-încărcate și widgeturile integrate garantează că imaginile, textul și clipurile video sunt online în cel mai scurt timp.

CMND & Control



Utilizează rețeaua de afișaje printr-o conexiune (LAN) locală. CMND & Control îți permite să utilizezi funcții vitale precum controlarea intrărilor sau monitorizarea stării afișajelor. Indiferent dacă te ocupi de un ecran sau de 100.

Specificații

Imagine/Ecran

- Dimensiune diagonală ecran: 23,6 inch / 59,94 cm
- Rezoluție optimă: 1920 x 1080
- Luminozitate: 210 cd/m²
- Raport de contrast (nominal): 1000:1
- Raport lungime/lățime: 16:9
- Timp de răspuns (nominal): 5 ms
- Unghi de vizionare (O / V): 170 / 160 grad
- Culori afișaj: 16,7 m

Sistem de operare

- Sistem de operare: Android 7.1.2

Player intern

- Procesor: RK3399, TSUMOP88CDT9-1
- Memorie: DDR3 de 4 GB
- Slot pentru carduri micro SD: Micro SD ver2.0 (card SD/SDHC de max. 128 GB)
- Memorie internă de stocare: EMMC de 16 GB

Cameră video

- Cameră video: 2 MP/1080P încorporată (1920 x 1080)

Sunet

- Difuzoare încorporate: 2 x 2 W

Comunicare

- Wi-Fi/WLAN: IEEE802.11 b/g/n/ac integrat, 2,4/5 GHz
- Slot 4G mPCIe extern

Conectivitate

- Alte conexiuni: micro SD
- USB: USB 2.0 x 1, USB 3.0 x 1 cu încărcare rapidă
- Leșire audio: Mini-mufă de 3,5 mm (x1)
- Control extern: RJ45
- Intrare video: HDMI
- Leșire video: HDMI

Confort

- Control tastatură: Ascuns, Blocabil
- Alte avantaje: Senzor G pentru rotire automată
- Controlare în rețea: RJ45, WiFi

Alimentare

- Sursă de alimentare rețea: 100 – 240 V~, 50 – 60 Hz, 1,5 A
- Consum în standby: <0,5 W

- Consum (nominal): 25 W
- PoE + (alimentare prin Ethernet): 44-57 V c.c. 1,2 A
- Consum (max.): 45 W
- Clasă de etichetare energetică: G

Aprobări de reglementare/Altele

- Reglementări și standarde: IEC 60950 clasa A, CB, CCC, CE, C-Tick, FCC, Clasa A, GS, PSE, TUV, UL
- Garanție: 3 ani (când se aplică)

Accesorii

- Suport: suport desktop (numai peisaj)
- Accesorii incluse: Adaptor de alimentare c.c., Cablu HDMI, Ștecher de alimentare, Ghid de inițiere rapidă, Cablu USB
- Accesorii incluse: Șuruburi pentru placa modulului 4G (2 buc.), Șuruburi pentru suport (4 buc.), Clemă de cablu (2 buc.)

Condiții de funcționare

- Interval temperatură (operare): 0-45 °C
- Umiditate relativă: funcționare: 30 % ~ 80 %, depozitare: 10 %-85 %
- MTBF: 50.000 ore
- Altitudine: 0 ~ 3000 m
- Interval temperatură (depozitare): -10 ~ 60 °C

Diverse

- Limbi OSD: Arabă, Engleză, Franceză, Germană, Italiană, Japoneză, Poloneză, Spaniolă, Turcă, Rusă, Chineză simplificată, Chineză tradițională, Daneză, Olandeză, Finlandeză, Norvegiană, Portugheză, Suedeză

Dimensiuni

- Dimensiuni set (L x I x A): 566,50 x 361,10 x 49,20 mm
- Greutate produs: 4,7 kg
- Suport VESA: 100 x 100 M4
- Dimensiuni set în inch (L x I x A): 22,3 x 14,22 x 1,94 inch
- Lățime ramă: 22,6 mm (stânga/dreapta), 30,8 (sus), 33,9 (jos)
- Greutate produs (lb): 10,36 lb

Aplicații multimedia

- Redare USB pentru audio: AAC, M4A, MP3, WMA
- Redare USB pentru imagini: BMP, JPEG, PNG
- Redare USB pentru video: ASF, AVI, DAT, FLV,


MKV, MP4, MPEG, MPG, TS, VOB, WEBM, WMV

Rezoluție de afișare acceptată

Formate pentru calculator

Rezoluție	Rată de reîmprospătare
1024 x 768	60, 70 Hz
1280 x 1024	60, 67 Hz
1280 x 768	60 Hz
1920 x 1080	60 Hz
640 x 480	60 Hz
640 x 480	72 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz

Philips 24BDL4151T
Versiune 1.0
Revisiune Data: 2018/03/13



Data apariției 2022-05-16

Versiune: 5.0.2

12 NC: 8670 001 53885
EAN: 87 12581 75221 7

© 2022 Koninklijke Philips N.V.
Toate drepturile rezervate.

Specificațiile pot fi modificate fără preaviz. Mărcile comerciale sunt proprietatea Koninklijke Philips N.V. sau a deținătorilor lor legali.

www.philips.com