

Philips  
Telewizor hotelowy

Studio 61 cm (24")  
DVB-T2/T/C HEVC

24HFL2849T



## Zachwyć gości

nienaganną estetyką

Pokaż swoim gościom, jak bardzo troszczysz się o ich komfort, oferując im telewizor hotelowy w przystępnej cenie. Dostępne są funkcje przeznaczone specjalnie dla hoteli, takie jak strona powitalna z marką hotelu, instalacja za przez USB czy blokada sterowania.

### Wspaniałe wrażenia podczas oglądania i wygoda dla gości

- Telewizor LED zapewnia obraz o niewiarygodnym kontraście
- Niskie zużycie energii
- Złącze USB umożliwia odtwarzanie multimedialnych plików

### Zaawansowane funkcje hotelowe i możliwość rozbudowy

- Powitaj gości za pomocą strony powitalnej, której zawartość można dostosować samodzielnie
- Klonowanie wszystkich ustawień przez złącze USB zapewnia szybką instalację
- Edytor kanałów offline pozwala edytować listę kanałów na komputerze
- Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych
- Blokowanie menu instalacyjnego
- Funkcja blokady joysticka zapobiega nieupoważnionemu użytkownikowi
- Funkcja zaawansowanej kontroli głośności dla wygody i spokoju klientów
- Idealny do zastosowania w więzieniach

# PHILIPS


## Zalety

### Strona powitalna



Strona powitalna jest wyświetlana przy każdym uruchomieniu telewizora. Stronę powitalną można łatwo oznaczyć i dostosować w momencie instalacji, ładując prosty obraz powitalny w formacie .png.

### Klonowanie ustawień przez złącze USB



Umożliwia proste kopiowanie wszystkich zaprogramowanych kanałów i ustawień z jednego telewizora do innych w czasie krótszym niż 1 minuta. Funkcja ta zapewnia jednakowe ustawienia w różnych telewizorach oraz znacznie skraca czas i koszty instalacji.

### Tryb więzienia

Ten telewizor hotelowy jest wyposażony w funkcję trybu więzienia w celu kontrolowania komunikacji. Ten zaawansowany tryb zabezpieczający wyłącza niektóre ustawienia niewymagane przez instytucje penitencjarne, np. telegazetę, elektroniczny przewodnik telewizyjny, napisy i porty USB.

### USB (zdjęcia, muzyka, filmy)



Dziel się przyjemnością. Podłącz nośnik pamięci USB, aparat cyfrowy, odtwarzacz MP3 lub inne urządzenie multimedialne do złącza USB w telewizorze, aby oglądać zdjęcia i filmy oraz słuchać muzyki, korzystając z łatwej w obsłudze ekranowej przeglądarki.

### Jedna zbiorcza lista kanałów

Jedna zbiorcza lista kanałów analogowych i cyfrowych umożliwia gościom niezauważalne przełączanie pomiędzy dwoma rodzajami kanałów.

### Zaawansowana kontrola głośności

Funkcja zaawansowanej kontroli głośności pozwala dostosować poziom głośności uruchamianego telewizora oraz określić dozwolony zakres regulacji, uniemożliwiając klientom wybranie zbyt wysokiego ustawienia, które przeszkadzałoby sąsiadom.

### Blokada joysticka

Administrator może włączyć lub wyłączyć blokadę joysticka, aby zapobiec nieupoważnionej obsłudze telewizora za pomocą joysticka, odciążając obsługę hotelową.

### Blokowanie menu instalacyjnego

Umożliwia zabezpieczenie ustawień instalacji i konfiguracji przed nieautoryzowanym dostępem, co zapewnia gościom najwyższy stopień wygody i pozwala uniknąć niepotrzebnych kosztów związanych z przeprogramowaniem.

### Niskie zużycie energii

Telewizory firmy Philips zostały zaprojektowane w taki sposób, aby zminimalizować zużycie energii. Pozwala to nie tylko zmniejszyć wpływ produktu na środowisko, ale także obniżyć koszty zasilania.

## Dane techniczne

### Obraz/wyświetlacz

- Wyświetlacz: Telewizor LED HD
- Długość przekątnej ekranu: 24 cali / 60 cm
- Format obrazu: 16:9
- Rozdzielczość panelu: 1366 x 768p
- Jasność: 220 cd/m<sup>2</sup>
- Kąt widzenia: 176° (poz.) / 176° (pion.)

### Audio

- Moc emisji dźwięku: 5 (2x2,5) W
- Głośniki: 2.0, Skierowane w dół
- Parametry dźwięku: Korektor, Balance, AVL, Funkcja Incredible Surround, Dynamiczny bas

### Wzornictwo

- Kolor: Czarny

### Tuner/Odbiór/Transmisja

- Telewizja cyfrowa: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (do 1080p60)
- Telewizja analogowa: PAL, SECAM

### Gniazda połączeniowe z tyłu

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- HDMI2: HDMI 1.4
- Cyfrowe wyjście audio: Koncentryczne (SPDIF)
- Scart: CVBS, RGB, SVHS
- Wejście VGA: 15 pinowe D-sub

### Gniazda połączeniowe z boku

- Gniazdo Common Interface: CI+ 1.3
- Wejście audio-wideo: CVBS+L/P (Cinch)
- Wyjście na słuchawki: Gniazdo minijack
- USB1: USB 2.0

### Funkcje dotyczące połączeń

- EasyLink HDMI CEC: Odtwarzanie jednym przyciskiem, Tryb gotowości

### Właściwości

- Usługi cyfrowe: Napisy dialogowe, Telegazeta, MHEG, Now&Next, Elektroniczny przewodnik telewizyjny na 8 dni
- Łatwa obsługa: Styl obrazu, Styl dźwięku

### Funkcje hotelowe

- Tryb hotelowy: Blokada joysticka, Blokada menu, Blokada menu instalacji, Ograniczenie głośności

(dotyczy również słuchawek)

- Tryb ograniczony: Tryb wysokiego bezpieczeństwa, Blokada funkcji teletekstu/MHEG/USB/przewodnika elektronicznego/napisów
- Własna marka: Logo powitalne
- Klonowanie i aktualizacja oprogramowania sprzętowego: za pośrednictwem przewodu USB, Instant Initial Cloning
- Sterowanie po włączeniu: Kanał/źródło, Styl obrazu, Głośność (dotyczy również słuchawek)
- Zegar: Wyłącznik czasowy, Budzik
- Kanały: Lista łączona, Edytor kanałów offline
- Kontrola: Blokada automatycznej aktualizacji kanałów
- Regulacja mocy: Energooszczędne/szybkie uruchamianie
- Pilot zdalnego sterowania: Możliwość zastosowania opaski kablowej, Blokada drzwiczek komory baterii pilota
- System antykradzieżowy: Blokada Kensington

### Funkcje szpitalne

- Kontrola: Uniwersalny pilot zdalnego sterowania
- Udgodnienia: Wyjście na słuchawki

### Multimedia

- Połączenia multimedialne: USB
- Obsługa odtwarzania wideo: AVI, MKV, Formaty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Obsługiwane formaty napisów: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Obsługiwane formaty plików muzycznych: MP3, AAC, WAV, WMA (od wersji 2 do wersji 9.2)
- Obsługiwane formaty plików obrazu: BMP, JPG, PNG
- Obsługiwana rozdzielczość materiałów odtwarzanych z USB: do 1920x1080p@30Hz

### Aksesoria

- W zestawie: Pilot zdalnego sterowania 22AV1407A/12, 2 baterie AAA, Podstawa na biurko, Broszura gwarancyjna, Broszura dot. kwestii prawnych i bezpieczeństwa
- Opcjonalne: Instalacja RC 22AV9573A



### Moc

- Zasilanie sieciowe: 220–240 V AC, 50–60 Hz
- Klasa energetyczna: A+

- Etykieta energetyczna UE: 19 W
- Roczne zużycie energii: 27 kWh
- Pobór mocy w trybie gotowości: < 0,3 W
- Funkcje oszczędzania energii: Tryb EcoMode
- Temperatura otoczenia: 5°C–45°C

### Wymiary

- Wymiary zestawu (szer. x wys. x gł.): 554 x 336 x 35/61 mm
- Wymiary zestawu z podstawą (szer. x wys. x gł.): 554 x 371 x 134 mm
- Waga produktu: 3,3 kg
- Waga produktu (z podstawą): 3,5 kg
- Uchwyt ścienny zgodny ze standardem VESA: M4, 75 x 75 mm



Data wydania 2017-03-29

Wersja: 1.0.1

12 NC: 8670 001 37965  
EAN: 87 18863 00937 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.  
Wszelkie prawa zastrzeżone.

Dane techniczne mogą ulec zmianie bez powiadomienia. Znaki towarowe są własnością Koninklijke Philips N.V. lub własnością odpowiednich firm.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* Dostępność funkcji będzie zależna sposobu realizacji wybranego przez osobę integrującą system.  
\* Typowy pobór energii włączonego urządzenia pomierzony według normy IEC62087 Ed 2. Faktyczny pobór energii zależy od sposobu użytkowania telewizora.  
\* Ołówek znajduje się tylko w niektórych częściach tego telewizora lub jego komponentach, dla których nie istnieje alternatywa technologiczna, zgodnie z bieżącymi klauzulami dot. zwolnienia przewidzianymi w dyrektywie RoHS.