

飛利浦
Hospitality TV

24 吋 Studio
DVB-T2/T/C HEVC

24HFL2849T



讓賓客享受

純粹品味

使用這款價格合理的 Hospitality TV 展現對賓客的重視。您可享受專屬款客功能，例如品牌歡迎頁面、透過 USB 安裝，以及功能表與控制鎖定等。

優異的觀賞經驗與賓客舒適度

- 讓影像具有令人驚豔對比的 LED 大型顯示器
- 低耗電量
- USB 適用於多媒體播放

與時俱進的先進飯店功能

- 以自訂的歡迎頁面向賓客問候
- USB 複製所有設定以快速安裝
- 離線頻道編輯器可編輯 PC 上的頻道清單
- 類比及數位頻道的單一整合頻道清單
- 安裝功能表鎖定
- 搖桿控制鎖定可防止未經授權的使用
- 進階音量控制可避免干擾賓客
- 適用於監禁場所

PHILIPS


焦點

歡迎頁面



每次開啟電源時，大型顯示器皆會顯示歡迎頁面。歡迎頁面可在安裝時透過 .png 格式的簡單歡迎影像顯示品牌並輕鬆自訂。

USB 複製



配備快速複製能力，可在不到一分鐘的時間內，輕鬆將一台電視全部的程式及頻道設定複製到其他電視機上。這個功能可確

保不同電視機間的一致性，並可大幅降低安裝時間和成本。

監禁模式

為控制通訊，Hospitality TV 系統搭載特殊的「監禁模式」設定。這項先進保全模式能關閉封閉市場所不需要的設定，例如文字廣播 (Teletext)、電子節目指南、字幕與 USB 連接埠。

USB (相片、音樂、影片)



分享樂趣。將 USB 記憶卡、數位相機、MP3 播放機或其他多媒體裝置連接至電視上的 USB 埠，即可使用簡單易用的螢幕內容瀏覽器享受相片、影片及音樂。

單一整合頻道清單

數位及類比頻道的單一整合頻道清單。如此可讓賓客順暢地在類比及數位頻道間切換。

進階音量控制

使用進階音量控制可安裝大型顯示器的啟動音量，並預先定義大型顯示器可操作的音量範圍，預防過度調整音量，同時避免干擾隔壁房的賓客。

搖桿控制鎖定

系統管理員可停用或啟用搖桿控制鎖定，來防止透過搖桿對大型顯示器進行未經授權的使用，節省營運人員的管理時間。

安裝功能表鎖定

預防未經授權即存取安裝及組態設定，以確保賓客極致便利性，同時避免不必要的重新設置成本。

低耗電量

飛利浦的大型顯示器設計將耗電量降至最低。如此不僅減少對環境的衝擊，亦可壓低營運成本。

規格

畫面 / 顯示

- 顯示幕：LED HD TV
- 對角畫面尺寸：24 吋 / 60 cm
- 長寬比：16:9
- 面板解析度：1366 x 768p
- 亮度：220 cd/m²
- 視角：176° (H) / 176° (V)

音訊

- 音訊輸出功率：5 (2x2.5) W
- 喇叭：2.0, 下射式
- 音訊功能：等化器, 平衡, AVL, 不可思議的環繞音效, 超重低音

設計

- 顏色：黑色

調諧器 / 接收 / 傳送

- 數位電視：DVB-T/T2/C, HEVC FHD (高達 1080p60)
- 類比電視：PAL, SECAM

後方連接

- 天線：IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- HDMI2: HDMI 1.4
- 數位音訊輸出：同軸 (SPDIF)
- Scart 接頭：CVBS, RGB, SVHS
- VGA 輸入：15 針 D-sub

側邊連接

- 一般介面插槽：CI+ 1.3
- 影音輸入：CVBS+L/R (Cinch)
- 耳機輸出：迷你插孔
- USB1: USB 2.0

連線增? 功能

- EasyLink (HDMI CEC): 單鍵播放, 系統待機

特色

- 數位服務：字幕, 文字傳訊, MHEG, Now&Next, 8d EPG
- 使用簡單：畫面風格, 音效風格

款客功能

- 飯店模式：搖桿控制鎖定, 功能表鎖定, 安裝功能表鎖定, 音量限制 (含 HP)
- 監禁模式：高安全模式, TXT/MHEG/USB/EPG/

字幕鎖定

- 您的品牌：歡迎標誌
- 複製與韌體更新：經由 USB, 即時初始複製
- 開啟控制：頻道 / 來源, 畫面風格, 音量 (含 HP)
- 計時器：睡眠定時器, 鬧鈴喚醒
- 頻道：組合式清單, 離線頻道編輯器
- 控制器：封鎖自動頻道更新
- 電源控制：環保 / 快速開機
- 遙控器：隨附纜線帶, RC 電池門鎖
- 防盜：Kensington 防盜鎖

保健功能

- 控制器：多重遙控
- 便利：耳機輸出

多媒體

- 多媒體連結：USB
- 支援視訊播放：容器：AVI、MKV, 格式：H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- 支援字幕格式：SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- 支援音樂格式：MP3, AAC, WAV, WMA (v2 最高 v9.2)
- 支援圖片格式：BMP, JPG, PNG
- 支援的 USB 視訊解析度：高達 1920x1080p@30Hz

配件



- 內附：遙控器 22AV1407A/12, 2 枚 AAA 電池, 桌上支架, 保固手冊, 法律和安全手冊
- 選購：設定 RC 22AV9573A

電源

- 主電源：AC 220-240V, 50-60Hz
- 能源標章等級：A+
- 歐盟能源標章功率：19 W
- 年耗電量：27 kW · h
- 待機消耗功率：<0.3 瓦
- 省電功能：環保模式
- 環境溫度：5 ° C 至 45 ° C

尺寸

- 機組尺寸 (寬 x 高 x 深)：554 x 336 x 35/61 mm
- 機器規格含機座 (寬 x 高 x 深)：554 x 371 x 134 mm
- 產品重量：3.3 kg
- ? 品重量 (+ 機座)：3.5 kg
- 符合 VESA 標準掛架：M4, 75 x 75 公釐



發行日期 2017-04-12

版本：1.0.1

12 NC: 8670 001 37965
EAN: 87 18863 00937 6

© 2017 Koninklijke Philips N.V.
所有權利均予保留。

規格若有變更恕不另行通知。商標為 Koninklijke Philips N.V. 或其個別所有者的財產。

www.philips.com

* 可用功能將依據整合商選擇的配備而定。
* 一般的開啟模式耗電量為根據 IEC62087 Ed 2 測量而得。實際耗電量須取決於大型顯示器的使用方式。
* 本大型顯示器僅有特定零件或元件含鉛，根據 RoHS 指令現有的免責條款，此類部分並無任何適用的技術替代方案。