

Philips
Professional TV

61 cm (24") Studio
DVB-T2/T/C HEVC

24HFL2869T



Erfreuen Sie Ihre Gäste

mit elegantem Design

Zeigen Sie Ihren Gästen mit diesem preisgünstigen Hotel-Fernsehgerät, wie sehr sie Ihnen am Herzen liegen. Genießen Sie die spezielle Hotel-Ausstattung wie eine Willkommenseite mit Begrüßungsbild, Installation über USB sowie das Sperren des Menüs und der Bedienelemente.

Hervorragendes Fernseherlebnis und großer Gästekomfort

- LED-Fernseher für Bilder mit beeindruckenden Kontrasten
- Niedriger Stromverbrauch
- USB zur Multimedia-Wiedergabe

Erweiterte Hotel-Funktionen und zukunftssicher

- Begrüßen Sie Ihre Gäste mit einer personalisierbaren Willkommenseite
- USB-Klonen von Einstellungen für schnelles Installieren
- Offline-Sender-Editor zum Bearbeiten der Senderliste auf einem PC
- Eine kombinierte Senderliste für analoge und digitale Sender
- Sperre für Installationsmenü
- Verhindern Sie unbefugte Nutzung durch Joystick-Steuerungssperre
- Erweiterte Lautstärkeregelung, um Störung der Gäste zu vermeiden
- Eignet sich ideal für Gefängnisse

PHILIPS


Besonderheiten

Willkommenseite



Eine Willkommenseite wird jedes Mal angezeigt, wenn der Fernseher eingeschaltet wird. Die Willkommenseite kann bei der Installation mit einem Begrüßungsbild im PNG-Format einfach angepasst und individuell gestaltet werden.

USB-Klonen



Bietet die Möglichkeit, alle Programm- und Sendereinstellungen eines Fernsehers einfach und in weniger als einer Minute auf andere Fernseher zu übertragen. Mit dieser Funktion kann eine Übereinstimmung der Einstellungen verschiedener Fernseher garantiert werden,

wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation verkürzt wird.

Gefängnismodus

Um die Kommunikationsmöglichkeiten kontrollieren zu können, bietet dieser Hotel-Fernseher einen speziellen Gefängnismodus. Dieser erweiterte Sicherheitsmodus deaktiviert bestimmte Funktionen, die in Justizvollzugsanstalten nicht benötigt werden, wie z. B. Videotext, EPG, Untertitel und USB-Anschlüsse.

USB (Fotos, Musik, Video)



Gemeinsam genießen. Verbinden Sie Ihren USB-Speicherstick, Ihre Digitalkamera, Ihren MP3-Player oder andere Multimediageräte mit dem USB-Anschluss Ihres Fernsehers, um Fotos, Videos und Musik bequem über den benutzerfreundlichen Bildschirm-Browser zu genießen.

Eine kombinierte Senderliste

Eine kombinierte Senderliste für digitale und analoge Sender. Dadurch hat der Gast die

Möglichkeit, nahtlos zwischen analogen und digitalen Sendern zu wechseln.

Erweiterte Lautstärkeregelung

Mit der erweiterten Lautstärkeregelung können Sie die Lautstärke des Fernsehers beim Einschalten einstellen und den Lautstärkebereich festlegen, in dem der Fernseher betrieben werden darf, um hohe Lautstärken und somit eine Störung der Zimmernachbarn zu vermeiden.

Sperrung der Joystick-Steuerung

Durch Aktivieren oder Deaktivieren der Joystick-Steuerungssperre kann der Administrator eine unbefugte Nutzung des Fernsehers über den Joystick verhindern und so entsprechend Kosten sparen.

Sperre für Installationsmenü

Verhindert unbefugten Zugriff auf Installations- und Konfigurationseinstellungen und sichert damit einen maximalen Gästekomfort und vermeidet unnötige Kosten für die Neuinstallation.

Niedriger Stromverbrauch

Fernseher von Philips sind für geringstmöglichen Stromverbrauch konzipiert. Dadurch wird nicht nur die Umwelt geschont, sondern auch die Betriebskosten verringert.

Daten

Bild/Anzeige

- Anzeige: LED-HD-Fernseher
- Bildschirmgröße diagonal: 24 Zoll / 60 cm
- Bildformat: 16:9
- Auflösung des Displays: 1.366 x 768p
- Helligkeit: 220 cd/m²
- Betrachtungswinkel: 176° (H) / 176° (V)
- Kontrastverhältnis (normal): 3.000

Audio

- Soundausgabeleistung: 5 (2 x 2,5) W
- Lautsprecher: 2,0, Nach unten gerichtet
- Audiofunktionen: Equalizer, Balance, AVL, Incredible Surround, Dynamischer Bass

Design

- Farbe: Schwarz

Tuner/Empfang/Übertragung

- Digitales Fernsehen: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (bis zu 1.080p60)
- Analoges Fernsehen: PAL, Secam

Rückseitige Anschlüsse

- Antenne: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4, ARC
- HDMI2: HDMI 1.4
- Digitaler Audio-Ausgang: Koaxial (SPDIF)
- Scart: FBAS, RGB, SVHS
- VGA-Eingang: D-Sub, 15-polig

Seitliche Anschlüsse

- CI-Steckplatz: CI+ 1.3
- AV-Eingang: CVBS + L/R (Cinch)
- Kopfhörer-Ausgang: Mini-Buchse
- USB1: USB 2.0

bessere Anschlussmöglichkeiten

- EasyLink (HDMI CEC): System-Start, System-Standby, Weiterleitung von Fernbedienungs-signalen

Eigenschaften

- Digitale Dienste: Untertitel, Videotext, MHEG, Aktuell & Folgend, 8d EPG
- Benutzerfreundlichkeit: Bildeinstellung, Toneinstellung
- Lokale Steuerung: Joystick

Funktionen für Hotels

- Hotelmodus: Sperrung der Joystick-Steuerung, Menüsperre, Installationsmenüsperre, Lautstärkebegrenzung (inkl. HP)
- Gefängnismodus: Hochsicherheitsmodus, TXT/MHEG/USB/EPG/Untertitel-Sperre
- Ihre Marke: Willkommenslogo
- Klone und Firmware-Aktualisierung: über USB, Instant Initial Cloning
- Einschaltsteuerung: Sender/Quelle, Bildeinstellung, Lautstärke (inkl. HP)
- Timer: Sleep-Timer, Weckfunktion
- Programme: Kombinierte Liste, Offline-Sender-Editor
- Steuerung: Sperren von automatischen Senderaktualisierungen
- Leistungsregelung: Grün/Schnelle Inbetriebnahme
- Fernbedienung: Für Kabelbinder, Akkuabdeckungssperre für Fernbedienung
- Diebstahlsicherung: Kensington-Sicherung

Funktionen für Krankenhäuser

- Steuerung: Multi-Remote Control
- Komfort: Kopfhörer-Ausgang

Multimedia

- Multimedia-Anschlüsse: USB
- Unterstützte Video-Wiedergabe: Dateien: AVI, MKV, Formate: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, HEVC, TS
- Unterstützte Untertitelformate: SRT, SSA SUB, ASS, SMI, TXT
- Unterstützte Musikformate: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 bis v9.2)
- Unterstützte Bildformate: BMP, JPG, PNG
- Unterstützte Videoauflösung bei USB: bis zu 1.920 x 1.080p bei 30 Hz

Zubehör

- Inklusive: Fernbedienung 22AV1407A/12, 2 x AAA-Batterien, Tischfuß, Garantiekarte, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen
- Optional: Konfiguration RC 22AV9573A, Fernbedienung 22AV1601A/12


Leistung

- Netzstrom: 220 bis 240 V, 50 bis 60 Hz
- Energieeffizienzklasse: A+

- Stromversorgung mit EU-Energie-Label: 19 W
- Jährlicher Energieverbrauch: 27 kWh
- Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W
- Energiesparfunktionen: Eco mode (Ökomodus)
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 45 °C

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 554 x 336 x 35/61 mm
- Abmessungen Gerät inkl. Fuß (B x H x T): 554 x 371 x 134 mm
- Produktgewicht: 3,3 kg
- Produktgewicht (+ Ständer): 3,5 kg
- VESA-kompatible Wandhalterung: M4, 75 x 75 mm



Ausstellungsdatum
2018-09-28

Version: 1.0.1

12 NC: 8670 001 47625
EAN: 87 18863 01376 2

© 2018 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Die Verfügbarkeit der Funktionen ist von der durch den Systemintegrator gewählten Implementierung abhängig.
* Durchschnittlicher Stromverbrauch bei Betrieb entsprechend IEC62087 Ed. 2. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.
* Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.