

Philips  
Téléviseur LED  
professionnel

- EasySuite 61 cm (24")
- LED
- DVB-T/C MPEG 2/4

24HFL3008D



## Excellent rapport qualité/prix et design moderne

avec pages d'information et installation à distance

Avec ce téléviseur LED basse consommation, bénéficiez de tous les avantages d'un téléviseur conçu pour les hôtels. Vos clients pourront acheter des contenus premium et se tenir informés au moyen des pages d'informations de l'hôtel. L'installation est très simple grâce une technologie de télécommande de pointe.

### Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Des images LED éclatantes et une faible consommation d'énergie
- Compatibilité MyChoice pour des revenus récurrents
- SmartInstall, pour une installation et une maintenance à distance faciles
- Boîtier de connexion intégré
- Affichage de l'horloge à l'écran très pratique pour les clients
- Modes complets Hôtel, Hôpital et Prison

### Une expérience client vraiment différente

- SmartInfo pour des pages d'information personnalisées sur votre hôtel, même hors connexion
- Prise casque supplémentaire pour une écoute personnelle
- Compatibilité avec appel de personnel soignant optimisé pour le secteur médical

### Durable et fiable

- Faible consommation d'énergie
- Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé



**PHILIPS**

## Points forts

### Compatible MyChoice

MyChoice vous permet de proposer à vos clients des chaînes de télévision premium de manière simple et économique, tout en créant une nouvelle source de revenus afin de rentabiliser vos achats de téléviseurs.

### Boîtier de connexion intégré

Le boîtier de connexion permet à vos clients de connecter facilement leurs périphériques à votre téléviseur sans boîtier externe.

### LED



Doté d'une technologie d'éclairage LED de pointe, ce téléviseur associe un design minimaliste remarquable à la consommation d'énergie la plus basse de sa catégorie. En outre, l'éclairage LED ne contient aucun matériau dangereux. Ainsi, vous bénéficiez,

avec le rétroéclairage LED, d'une consommation d'énergie basse, d'une luminosité importante, d'un contraste incroyable, d'une netteté parfaite et de couleurs éclatantes.

### Design respectueux de l'environnement

Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.

### SmartInfo

SmartInfo vous permet de communiquer à vos clients des informations sur votre hôtel ou

vos clients ont accès aux pages d'information de l'hôtel que vous pouvez modifier régulièrement afin d'avertir facilement vos clients de tout ce qui se passe dans votre hôtel.

### SmartInstall

SmartInstall rend l'installation et la maintenance de vos téléviseurs faciles. Grâce à un outil Web convivial, vous pouvez désormais configurer à distance et installer vos téléviseurs sans vous rendre dans les chambres ! Ainsi, vous gagnerez du temps et éviterez de déranger vos clients. Qu'il s'agisse de mettre à jour les pages d'information de l'hôtel ou d'installer de nouvelles chaînes, SmartInstall s'occupe de tout.

### Affichage de l'horloge à l'écran

Le nouvel affichage de l'horloge à l'écran permet aux clients de consulter l'heure facilement. Il leur suffit d'appuyer sur un bouton pour afficher l'heure à l'écran du téléviseur avec une visibilité optimale et une consommation électrique réduite.



### Label énergétique écologique

Depuis des années, Philips travaille de façon proactive à la réduction de la consommation de ses téléviseurs lorsqu'ils fonctionnent ou sont en veille, ce qui a valu à la plupart d'entre eux depuis 2010 d'obtenir des éco-labels. Plus l'étiquette correspondante est verte, moins votre téléviseur consomme et plus vous économisez et protégez l'environnement.



LED



SmartInfo



SmartInstall



mychoice



HEALTHCARE  
MODE



Integrated Connectivity

# Caractéristiques

## Image/affichage

- Afficheur: Téléviseur LED HD
- Diagonale d'écran: 24 pouces / 60 cm
- Format d'image: 16/9
- Résolution d'écran: 1366 x 768p
- Luminosité: 250 cd/m<sup>2</sup>
- Angle de visualisation: 176° (H)/176° (V)
- Amélioration de l'image: Digital Crystal Clear, 100 Hz Perfect Motion Rate
- Contraste dynamique: 100 000:1

## Résolution d'affichage prise en charge

- Entrées ordinateur: jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz
- Entrées vidéo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, jusqu'à 1920 x 1080p

## Tuner/réception/transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- TV numérique: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- Système TV: PAL, SECAM
- Lecture vidéo: PAL, SECAM, NTSC

## Son

- Puissance de sortie (RMS): 8 W (3 W + 5 W)
- Amélioration du son: Auto Volume Leveller, Incredible Surround, Réglage graves/aigus, Clear Sound

## Connectivité

- Connexions latérales: Sortie casque, Logement à interface commune (CI-CI+), USB, Entrée HDMI
- Connexions arrière: Antenne IEC75, Entrée HDMI, Entrée/sortie IR (mini-jack 3,5 mm), Connecteur péritel, Entrée vidéo composantes + G/D, Entrée VGA, Sortie S/PDIF (coaxiale), Connecteur de service

## Praticité

- Installation facile: Mode hôtel évolué, Système de syntonisation auto (ATS), Installation auto. des chaînes (ACI), Dénomination automatique des programmes, Mémorisation automatique, Copie des paramètres du téléviseur via USB, Clonage des paramètres du téléviseur via RF, Verrouillage du menu d'installation, Accès au menu de sécurité, Verrouillage du clavier
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), 1 liste des chaînes analogiques/numériques, Affichage à l'écran, Liste des programmes, Commandes à l'arrière, Interface utilisateur graphique
- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Message de bienvenue, Chaîne de mise en marche, Limitation du volume, Mise en veille programmable
- Fonctions interactives pour hôtel: Compatible avec le Connectivity Panel, Blocage de la mise à jour automatique des chaînes, Blocage de téléchargement de logiciels par liaison radio, SmartInstall, MyChoice, ThemeTV Lite, SmartInfo (scènes)
- Mode Prison: Txt, MHEG, USB, EPG, sous-bloc
- Horloge: Affichage de l'horloge à l'écran, Réveil programmable, Mélodies de réveil, Mise en veille

- programmable
- Horloge - améliorations: Synchronisation de la durée via TXT/DVB
- Télétexte: Smart Text 1 000 pages
- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j., EPG « Now & Next »
- Réglages du format d'écran: 4/3, Agrandissement au format 14/9, Extension 16/9, Écran large, Zoom sous-titrage, Super zoom, Réglage automatique du format
- Télécommande: détection de batterie faible, protection contre le vol de la batterie
- Mise à niveau micrologicielle possible: Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par RF
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington

## Soins de santé

- Contrôle: Compatible avec appel de personnel soignant, Télécommandes multiples
- Praticité: Sortie casque, Désactivation du son de l'enceinte principale indépendante
- Sécurité: Double isolation conforme aux normes de classe II

## Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture de vidéos: Prise en charge des codecs :, H.264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Conteneurs : AVI, MKV
- Formats de lecture de musique: AAC, MP3, WMA (v2 à v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formats de lecture de photos: JPEG, BMP, GIF, PNG

## Alimentation

- Puissance électrique: 220-240 V CA, 50/60 Hz
- Classe énergétique européenne: 21 W
- Classe énergétique: A+
- Consommation énergétique annuelle: 31 kWh
- Consommation en veille: < 0,3 W
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C

## Caractéristiques environnementales

- Sécurité: Châssis ignifugé
- Mode veille permettant une faible consommation
- SmartPower Eco

## Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 550,4 x 341,6 x 45,6 mm
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 550,4 x 386,6 x 147 mm
- Poids du produit: 3,41 kg
- Compatible avec fixations murales VESA: 75 x 75 mm

## Accessoires

- Câbles: Câble mini-jack 3,5 mm > RJ-48 entrée/sortie IR
- Accessoires fournis: Télécommande 22AV1108B/12, Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation, Support de table, Livret de garantie,

Brochure légale et de sécurité

- Accessoires en option: Télécommande de configuration 22AV8573/00



Date de publication  
2013-07-30

Version: 4.2.7

12 NC: 8670 001 04498  
EAN: 87 12581 69220 9

© 2013 Koninklijke Philips N.V.  
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

[www.philips.com](http://www.philips.com)