

Philips
Televisor LED professional

61 cm (24"), EasySuite
LED
DVB-T/C MPEG 2/4

24HFL3009D



Funcionalidade inacreditável para os seus hóspedes

Com páginas informativas do hotel inteligentes

Com este televisor LED com eficiência energética, desfruta das vantagens de um televisor Hospitality dedicado. Permita que os seus hóspedes comprem conteúdo premium, forneça-lhes informações através das páginas informativas do hotel e utilize a tecnologia remota mais actual para instalação e controlo sem esforço

Funcionalidades avançadas para hotéis e preparadas para o futuro

- Imagens de LED brilhantes com baixo consumo
- Compatível com MyChoice para lucros recorrentes
- SmartInstall para instalação e manutenção remotas simples
- Protocolo Serial Xpress simples para sistemas interactivos
- Painel de conectividade integrado
- Apresentação do relógio no ecrã para máxima conveniência do cliente
- Modos completos para Hotel, Cuidados de Saúde e Prisão

Diferenciar a experiência de clientes

- SmartInfo para páginas informativas do hotel marcantes mesmo offline
- Ligação adicional para auscultadores, para audição individual
- Compatibilidade otimizada com sistemas de chamada de enfermeiros para o sector dos cuidados de saúde

Sustentável e seguro

- Baixo consumo de energia




PHILIPS

Destques

SmartInfo

O SmartInfo permite-lhe disponibilizar informações do hotel ou da cidade aos seus hóspedes, através das informações do hotel. Os seus hóspedes têm acesso a páginas informativas do hotel que podem ser alteradas regular e facilmente para manter os seus hóspedes a par de todas as novidades no seu hotel.

SmartInstall



O SmartInstall torna a instalação e a manutenção de seus televisores numa tarefa fácil. Com uma ferramenta Web fácil de utilizar, pode configurar e instalar remotamente os seus televisores sem ter de entrar nos quartos! Isto permite-lhe poupar tempo e assegura que os seus hóspedes não são incomodados. Quer seja para actualizar as páginas informativas do hotel, quer seja para instalar novos canais, o SmartInstall pode tratar de tudo.

Compatível com MyChoice



O MyChoice disponibiliza uma forma simples e económica para oferecer aos seus clientes canais de TV premium. Em simultâneo, este proporciona um fluxo de lucros adicional que permite a recuperação do investimento inicial no televisor.

SXP simples



Com o protocolo Serial Xpress simples, o televisor pode ser ligado a decodificadores externos e a set-top boxes de todos os principais fornecedores de sistemas interactivos.

Painel de conectividade integrado

O painel de conectividade integrado permite que os seus clientes liguem facilmente os seus dispositivos pessoais ao seu televisor sem necessitar de um painel de conectividade externo.

Apresentação do relógio no ecrã

Com a nova funcionalidade de apresentação do relógio no ecrã, os clientes podem saber facilmente a hora. Basta premir um botão para que o relógio seja apresentado no ecrã do televisor, combinando maior visibilidade e baixo consumo de energia.

Design amigo do ambiente

A sustentabilidade é parte integrante da filosofia comercial da Philips. Os televisores são concebidos e produzidos de acordo com os princípios do EcoDesign com vista a minimizar o impacto ambiental através de um menor consumo de energia, não utilização de substâncias perigosas, menor peso, embalagens mais eficientes e melhor capacidade de reciclagem. Os televisores Philips integram ainda um revestimento com material retardador de chamas. Testes independentes realizados por serviços de emergência demonstraram que, por vezes, os televisores contribuem para a intensificação de incêndios provocados por fontes externas — ao passo que os televisores da Philips não contribuem para as chamas.

LED

A tecnologia de iluminação LED mais avançada deste televisor LED combina um design minimalista atractivo com uma qualidade de imagem deslumbrante e dispõe do menor consumo de energia da sua categoria. Além disso, a tecnologia de iluminação LED não inclui a utilização de materiais perigosos. Assim, com a retroiluminação LED pode desfrutar de um baixo consumo, alto brilho, contraste e nitidez inacreditáveis e cores vibrantes.

Especificações

Imagem/visualização

- Visor: Televisor LED HD
- Tamanho do ecrã na diagonal: 24 polegada / 61 cm
- Rácio de aspecto: 16:9
- Resolução do painel: 1366 x 768 p
- Brilho: 250 cd/m²
- Ângulo de visualização: 176° (H) / 176° (V)
- Melhoramento de imagem: Digital Crystal Clear, Perfect Motion Rate de 100 Hz
- Contraste dinâmico do ecrã: 100 000:1

Resolução suportada do ecrã

- Entradas de computador: até 1920x1080 @ 60 Hz
- Entradas de vídeo: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, até 1920x1080p

Sintonizador/recepção/transmissão

- Entrada da antena: 75 ohm coaxial (IEC75)
- Televisão Digital: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- sistema TV: PAL, SECAM
- Reprodução de vídeo: PAL, SECAM, NTSC
- Bandas do sintonizador: Hiperbanda, S-Channel, UHF, VHF

Som

- Sistema de som: Incredible Surround

Conectividade

- Número de USB: 1
- Número de ligações HDMI: 2
- Número de entradas de componentes (YPbPr): 1
- Número de scarts (RGB/CVBS): 1
- EasyLink (HDMI-CEC): Reprodução com um só toque, Standby do sistema
- Outras ligações: Antena IEC75, Saída de auscultador, Entrada VGA de PC+Entrada Áudio E/D, Common Interface Plus (CI+), Saída de áudio digital (óptica)
- Melhorias de Conectividade: Serial Xpress para ambientes de cuidados de saúde, Entrada de IV, Saída de IV, Conector RJ-48, "Loop through" de infravermelhos rápido, Activação Scart

Funcionalidades

- Facilidade de Instalação: Plug & Play, Modo avançado de hotel, ATS: Sistema Sintonização Automática, Sintonização digital PLL, ACI: Instalação Automática de Canais, Nome do Programa, Atribuição Automática dos Nomes dos Programas, Programação automática, Clonagem de definições do televisor via USB, Clonagem de definições do televisor via RF, Bloqueio do menu de instalação, Acesso seguro aos menus
- Fácil de utilizar: Nivelador Automático de Volume (AVL), 1 lista de canais analógicos/digitais, Visualização no ecrã, Lista de Programas, Interface Gráfica do Utilizador
- Comfort: Funcionalidades para Quartos de Hotel, Ligar automático, Verde/arranque rápido, Mensagem de boas-vindas, Canal de activação, Limitação de volume, Temporizador
- Funcionalidades interactivas para hotéis: Compatível com painel de conectividade, Bloqueio

- de actualização automática de canais, Bloqueio de download de software por rede sem fios, SmartInstall, SmartInfo: navegador e imagens, MyChoice
- Modo de prisão: Txt, MHEG, USB, EPG, sub-campo
- Relógio: Apresentação do relógio no ecrã, Temporizador, Relógio Despertador
- Teletexto: 1000 páginas de Hipertexto
- Melhoramentos de teletexto: Texto rápido, Linha de informações do programa
- Guia de Programação Electrónico: Guia de programação electrónico, 8 dias, Agora + Próximo EPG
- Ajustes de Formato do Ecrã: Expansão de filmes 16:9, Panorâmico, Super Zoom, Formatação Automática
- Tipo do telecomando: 22AV1409A/12 (RC6)
- Telecomando: Detecção de bateria fraca, Bateria com protecção anti-roubo
- Firmware actualizável: Firmware actualizável através de USB, Firmware actualizável através de RF
- Bloqueio de segurança: Bloqueio Kensington

Healthcare

- Comando: Compatível com sistemas de chamada de enfermeiros, Telecomando multi-dispositivos, SerialXpress simples
- Funcionalidades: Saída de auscultador, Anulação de som do altifalante principal independente
- Segurança: Isolamento duplo de Classe II

Aplicações multimédia

- Ligações multimédia: USB
- Formatos de reprodução de vídeo: Suporte de codecs: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Recipientes: AVI, MKV
- Formatos de reprodução de música: AAC, MP3, WMA (v2 a v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Formatos de reprodução de imagens: JPEG, BMP, GIF, PNG

Alimentação

- Alimentação eléctrica: CA 220-240 V, 50/60 Hz
- Potência com Rótulo energético da UE: 18 W
- Classe energética: A+
- Consumo de energia anual: 26 kW h
- Consumo de energia em modo de espera: < 0,3 W
- Temperatura ambiente: De 5 °C a 35 °C

Especificações ecológ.

- Segurança: Estrutura com retardador de chamas
- Baixo consumo em modo de standby
- SmartPower Eco

Dimensões

- Dimensões do conjunto (L x A x P): 550 x 342 x 49 mm
- Dimensões da unidade com suporte (L x A x P): 550 x 387 x 145 mm
- Compatível com suporte de parede VESA: 75 x 75 mm

- Peso do produto: 3,5 kg
- Peso do produto (+suporte): 3,7 kg

Acessórios

- Acessórios incluídos: Telecomando, Pilhas para telecomando, Cabo de alimentação, Suporte para mesa, Folheto de Garantia, Folheto de informação legal e segurança
- Acessórios opcionais: Telecomando de configuração 22AV8573/00, Módulo de relógio ext. 22AV1120C, Telecomando para ambientes de cuidados de saúde 22AV1109H



Data de publicação
2015-03-09

Versão: 3.3.2

12 NC: 8670 001 12736
EAN: 87 12581 71367 6

© 2015 Koninklijke Philips N.V.
Todos os direitos reservados.

Todas as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio. As marcas comerciais são propriedade de Koninklijke Philips N.V. ou dos respectivos detentores.

www.philips.com

* A disponibilidade das funcionalidades dependerá da implementação seleccionada