

Philips
Televizor LED Professional

61 cm (24") EasySuite

LED
DVB-T2/T/C

24HFL3010T



Neuvěřitelná funkčnost pro hosty

S chytrými informačními stránkami hotelu

Díky tomuto úspornému televizoru LED si můžete užívat výhod speciální řady Hospitality. Umožněte hostům zakoupit prémiový obsah, informujte je přes hotelové informační stránky a použijte nejnovější technologii vzdáleného přístupu pro bezproblémovou instalaci a ovládání

Skvělý zážitek ze sledování a pohodlí hosta

- LED televizor pro obraz s neuvěřitelným kontrastem
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření
- Nízká spotřeba energie

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Funkce SmartInstall zajišťuje jednoduchou vzdálenou instalaci a údržbu
- Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů
- Serial Xpress Protocol Easy pro interaktivní systémy
- Plné režimy pro hotely, nemocnice a věznice
- Zabraňte neautorizovanému použití zámek pro ovládání na televizoru

Pestrost zážitků pro hosty

- SmartInfo pro interaktivní informační stránky hotelu
- Připojení dalších sluchátek pro osobní poslech
- Kompatibilní se systémem přivolání pomoci, optimalizováno pro sektor zdravotní péče
- Zobrazení hodin na obrazovce pro maximální pohodlí hostů



PHILIPS

Přednosti

Televizor LED


Díky podsvícení LED si budete moci užívat nízkou spotřebu energie a krásné linie v kombinaci s vysokým jasem, neuvěřitelným kontrastem a živoucími barvami.

Kompatibilní s funkcí MyChoice



Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které umožňují umořit vaši počáteční investici do televizoru.

SmartInstall



Díky funkci SmartInstall je instalace a údržba televizoru hračka. S jednoduchým webovým nástrojem můžete vzdáleně nastavit a instalovat televizory, aniž byste museli chodit do pokojů! Ušetří vám čas a zaručí soukromí pro hosty. Ať už potřebujete aktualizovat informace na stránkách hotelu nebo instalovat nové kanály, funkce SmartInstall zvládne vše.

SmartInfo



Funkce SmartInfo umožňuje poskytovat hostům informace o hotelu nebo městě. Vaši hosté mají přístup k interaktivním webovým stránkám hotelu, dokonce i když není televizor připojen k intranetu nebo internetu. Informace můžete pravidelně a jednoduše měnit, takže hosté budou neustále informováni o novinkách hotelu.

SXP Easy



Díky protokolu Serial Xpress Protocol Easy může být televizor připojen k externím dekodérům a set-top boxům všech hlavních poskytovatelů interaktivních systémů.

Kompatibilní se systémem přivolání pomoci

Kompatibilita se systémem přivolání pomoci dělá z televizoru Philips Healthcare vysoce integrovaný nástroj, který neposkytuje pouze zábavu, ale i pohodlně přístupnou pomoc v případech pohotovosti.

Zobrazení hodin na obrazovce

Díky našemu novému zobrazení hodin na obrazovce hosté snadno zjistí aktuální čas. Stačí stisknout tlačítko a na televizní obrazovce se zobrazí hodiny, které nabízejí vylepšenou viditelnost a nižší spotřebu energie.

Zámek ovládání na televizoru

Pomocí zámku pro ovládání na televizoru může správce zabránit neautorizovanému použití televizoru a šetřit tak hotelové provozní náklady.

Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.

Nízká spotřeba energie

Televizory Philips jsou navrženy tak, aby byla co nejvíce snížena spotřeba energie. To nejen snižuje dopad na životní prostředí, ale také omezuje provozní náklady.

Specifikace

Obraz/displej

- Displej: Televizor LED HD
- Úhlopříčka obrazovky: 24 palců / 60 cm
- Poměr stran: 16:9
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 250 cd/m²
- Úhel sledování: 176° (H) / 176° (V)
- Vylepšení obrazu: Pixel Plus HD, 200Hz Perfect Motion Rate

Audio

- Zvukový výstupní výkon: 10 (2x5) W
- Reproduktory: 2,0, Směřující dolů
- Zvukové funkce: Automatické vyrovnávání hlasitosti, Incredible Surround, Dynamické basy, Dolby MS10

Design

- Barva: Černá

Tuner/přijem/vysílání

- Digitální příjem: DVB-T/T2/C
- Analogový televizor: PAL
- Přehrávání videa: NTSC, PAL, SECAM

Konektory vzadu

- Anténa: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitální výstup audio: Optické
- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- Vstup VGA: D-sub 15kolíkový
- AV vstup: Rozhraní CVBS sdílené s YPbPr
- Komponentní: YPbPr + cinch L/R
- Zvukový vstup DVI: Mini-jack
- Externí ovládání: RJ-48

Konektor z boku

- HDMI2: HDMI 1.4
- USB1: USB 2.0
- Slot Common Interface: CI+ 1.3
- Výstup pro sluchátka: Mini-jack

Vylepšené možnosti připojení

- Rozhraní HDMI: ARC (všechny porty), DVI (všechny porty)
- EasyLink (HDMI CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Pohotovostní režim systému, Průchod signálu dálkového ovladače, systémové ovládání audia
- Scart: Indikátor zapnutí konektoru Scart
- RJ48: Infračervený vstup/výstup, Rozhraní Serial Xpress

Funkce

- Digitální služby: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletext, HbbTV
- Snadné použití: Styl obrazu, Styl zvuku, Formát obrazu
- Ovládání na televizoru: Vypínač (na straně)

Funkce pro pohostinství

- Hotelový režim: Uzamčení nabídky, Uzamčení nabídky pro instalaci, Omezení hlasitosti, Zámek ovládání na televizoru
- Režim Věznice: režim vysokého zabezpečení, Uzamčení TXT/MHEG/USB/EPG/titulků
- SmartInfo: Prohlížeč HTML5, Interaktivní šablony, Prezentace fotografií
- CMND Create & Control: Offline editor kanálů, Editor offline nastavení, Vzdálená správa přes RF, Vytváření obsahu
- Vaše značka: SmartInfo, Uvítací logo, Uvítací zpráva, Nastavitelný ovládací panel (HTML)
- Generování výnosu: MyChoice
- Klonování a aktualizace firmwaru: Instant Initial Cloning, Přes USB/RF
- Časovač: Časovač, Budík, Probuzení kanálem, Zvuky budíku
- Hodiny: Hodiny v pohotovostním režimu, Podsvícené tlačítko dálkového ovladače, Hodiny na obrazovce, Volitelné externí hodiny
- Videokanály: Kombinovaný seznam
- Interaktivní správa autorských práv (DRM): VSecure
- Ovládání: Blokování automatické aktualizace kanálů, Sériový protokol Xpress
- Ovládání napájení: Automatické zapnutí, Ekologické/rychlé zapnutí
- Ovládání po zapnutí: Kanál, Funkce, Formát obrazu, Hlasitost
- Dálkový ovladač: Možnost připnutí, Detekce slabé baterie, Zámek krytu baterie dálkového ovladače
- Ochrana před krádeží: Ochrana před krádeží baterie, Zámek Kensington

Funkce pro nemocnice

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů, Kompatibilní s dálkovým ovladačem Healthcare, Kompatibilní se systémem přivolání pomoci
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru
- Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II, Obsah látek zpomalujících hoření

Multimédia

- Multimediální připojení: USB

- Podpora přehrávání videa: Formáty: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Kontejnery: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Podporované formáty titulků: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Podporované hudební formáty: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 až v9.2)
- Podporované obrazové formáty: BMP, JPG, PNG, GIF
- Podporované rozlišení videa na USB: až 1920 x 1080p / 60 Hz

Příslušenství


- Včetně: Dálkový ovladač 22AV1409A/12, Stojan na nábytek, 2x baterie AAA, Záruční list, Brožura s právními a bezpečnostními informacemi, Napájecí kabel
- Volitelné: Externí hodiny 22AV1120C/00, Dálkový ovladač Healthcare 22AV1109H/12, Dálkový ovladač pro instalaci 22AV8573/00

Spotřeba

- Napájení ze sítě: 220–240 V stř.; 50–60 Hz
- Značka energetické třídy: A+
- Spotřeba dle energetického štítku EU: 18 W
- Průměrná roční spotřeba: 26 kWh
- Spotřeba energie v pohotovostním režimu: < 0,3 W
- Funkce úspory energie: Režim Eco
- Okolní teplota: 0 °C až 40 °C

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 550 x 342 x 40/48 mm
- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 550 x 387 x 144 mm
- Hmotnost výrobku: 3,3 kg
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 3,5 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu VESA: M4, 75 x 75 mm



Datum vydání 2016-12-14

Verze: 1.0.1

12 NC: 8670 001 25775
EAN: 87 18863 00397 8

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com

* Dostupnost funkcí závisí na implementaci vybrané integrátorem.
* Typická spotřeba elektrické energie v zapnutém stavu, měřená dle IEC62087 Ed 2. Reálná spotřeba energie závisí na tom, jak mnoho bude televizor využíván.
* Tento televizor obsahuje olovo jen v určitých částech nebo součástkách, kde nelze použít jinou technologii, v souladu se stávajícími osvobozujícími klauzulemi směrnice RoHS.