

Philips  
Televisor para hostelería

EasySuite de 61 cm (24")  
DVB-T2/T/C HEVC

24HFL3011T



# Sorprende a tus huéspedes

con una pantalla más inteligente

Causa impresión en tus huéspedes: con una calidad de imagen increíble y la opción de mostrar páginas interactivas del hotel, con tu marca.

## Toma el control con CMND

- CMND & Control: mantenimiento de los televisores sin esfuerzo
- CMND & Create: muestra la información que quieras, cuando lo desees

## Funciones para hostelería avanzadas y preparadas para el futuro

- Protocolo Serial Xpress para sistemas interactivos
- Compatibilidad con MyChoice para ingresos constantes
- Acoja a sus huéspedes con una página de bienvenida personalizada
- Modo completo de hotel, hospital y centro penitenciario
- Bloqueo del menú de instalación

## La experiencia que marca la diferencia para tus huéspedes

- Programa lo que quieras, cuando quieras
- Conexión de auriculares adicional para una experiencia personal
- Compatibilidad con llamada de enfermeras optimizada para el sector sanitario
- Visualización de reloj en pantalla para ofrecer una comodidad óptima a los huéspedes

# PHILIPS


# Destacados

## CMND & Control



CMND & Control permite configurar e instalar a distancia los televisores de una ubicación central, sin entrar en las habitaciones. Actualiza y gestiona todas las pantallas con el mínimo esfuerzo y sin tener que molestar a los huéspedes.

## CMND & Create



CMND & Create te permite proporcionar la información que quieras, cuando lo desees. El módulo de gestión de contenido de CMND permite crear y distribuir fácilmente páginas web interactivas con la marca del hotel. Personaliza tus televisores para proporcionar a los huéspedes la información más actualizada con las últimas novedades del hotel, y todo en tiempo real.

## Modo de hotel, hospital y centro penitenciario

Todas las funciones necesarias para el uso profesional en entornos en los que se

requieren más funciones que en un salón. Desde control de volumen y bloqueo de menú hasta pruebas de material más rigurosas, ahorro de energía, mandos a distancia antirrobo y funciones exclusivas para hospitales y centros penitenciarios que permiten aplicaciones de nichos de mercado.

## Compatible con MyChoice



MyChoice es una solución sencilla y barata para ofrecer a los huéspedes canales de televisión premium. Al mismo tiempo supone una fuente de ingresos extra que permitirá recuperar la inversión inicial realizada en televisión.

## Visualización de reloj en pantalla

Con nuestra nueva visualización de reloj en pantalla, los huéspedes pueden acceder fácilmente a la hora actual. Con solo pulsar un botón, el reloj se muestra en la pantalla del televisor, con una mayor visibilidad y un menor consumo de energía.

## Programar

Muestra lo que quieras, cuando quieras con el programador integrado. Programa hasta 7 programas distintos para mostrar cualquier tipo de contenido que desees. Repite este proceso cada día, o ajústalo por unos días, como el fin de semana, la elección es tuya.

## Página de bienvenida



Cada vez que se enciende el televisor se muestra una página de bienvenida en la pantalla. La página de bienvenida puede indicar la marca y se puede personalizar fácilmente en el momento de la instalación mediante una imagen de bienvenida en formato .png.

## Protocolo Serial Xpress (SXP)

El televisor se puede conectar a decodificadores externos y sintonizadores de los proveedores de sistemas interactivos más importantes, a través del protocolo Serial Xpress (SXP).

# Especificaciones

## Imagen/Pantalla

- Pantalla: Televisor LED HD
- Tamaño pant. en diagonal: 24 pulgada / 60 cm
- Relación de aspecto: 16:9
- Resolución de pantalla: 1366 x 768 p
- Brillo: 200 cd/m<sup>2</sup>
- Ángulo de visión: 176° (H) / 176° (V)
- Mejora de la imagen: Pixel Plus HD, Perfect Motion Rate de 200 Hz

## Audio

- Potencia de salida de sonido: 10 (2 x 5) W
- Altavoces: 2, Proyección inferior
- Funciones de sonido: AVL, Incredible Surround, Dolby MS10
- Altavoz para baño: 1,5 W mono 8 ohmios

## Diseño

- Color: Negro

## Sintonizador/recepción/transmisión

- Televisión digital: DVB-T/T2/C, HEVC FHD (hasta 1080p/60)
- Televisor analógico: PAL
- Reproducción de vídeo: NTSC, PAL, SECAM

## Conectividad posterior

- Antena: IEC-75
- HDMI1: HDMI 2.0 con HDCP 2.2, ARC
- HDMI2: HDMI 2.0 con HDCP 2.2
- USB1: USB 2.0
- Salida de audio digital: Óptico
- Entrada de audio DVI: Miniconector
- Entrada AV: CVBS compartida con YPbPr
- Componente: YPbPr + cinch I/D
- Control externo: RJ-48
- Altavoz para baño: Miniconector

## Conectividad lateral

- Ranura de interfaz común: CI+ 1.3
- HDMI3: HDMI 2.0 con HDCP 2.2
- USB2: USB 3.0
- Salida de auriculares: Miniconector

## Mejoras de conectividad

- HDMI: DVI (todos los puertos)
- EasyLink (HDMI CEC): Reproducción con una sola pulsación, Modo de espera del sistema, Transmisión mediante mando a distancia, control de audio del sistema
- RJ48: Entrada/salida de infrarrojos, Interfaz Serial Xpress

## Características

- Servicios digitales: 8d EPG, Now&Next, MHEG, Teletexto
- Fácil de usar: Estilo de imagen, Estilo de sonido, Formato de imagen, Control de volumen independiente
- Control local: Joystick

## Aplicaciones de hostelería

- Modo de hotel: Bloqueo del menú, Bloqueo del menú de instalación, Límite del nivel de sonido, Bloqueo mediante mando a distancia
- Modo de prohibición: Modo de seguridad alta, TXT/MHEG/USB/EPG/bloqueo subtítulos
- SmartInfo: Explorador HTML5, Plantillas interactivas, Imágenes en una secuencia de dispositivos
- COMANDO Crear y controlar: Editor de canales sin conexión, Editor de ajustes sin conexión, Gestión remota mediante RF, Creación de contenido
- Su marca: SmartInfo, Logotipo de bienvenida
- Generación de ingresos: MyChoice
- Clonación y actualización de firmware: Clonación inicial al instante, Mediante USB/RF
- Temporizador: Programador (x7), Temporizador, Despertador, Despertador en un canal, Sonidos del despertador
- Reloj: Reloj en modo de espera, Botón del mando a distancia que brilla en la oscuridad, Reloj en pantalla, Reloj externo opcional
- Canales: Lista combinada, Listas temáticas, Editor de canales sin conexión
- DRM interactivo: VSecure
- Control: Bloqueo de actualización automática de canal, Protocolo Serial Xpress, JSON API para controlar el televisor (JAPIT)
- Control de potencia: Inicio rápido/ecológico
- Control de encendido: Canal, Función, Estilo de imagen, Formato de imagen, Estilo de sonido, Volumen, Idioma del menú
- Mando a distancia: Compatible con banda para el cable, Detección de pila baja, Bloqueo de tapa de pila del mando a distancia
- Antirrobo: Protección antirrobo de la pila, Bloqueo Kensington

## Funciones para el sector de la asistencia sanitaria

- Control: Mando a distancia personalizado, Compatible con mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria, Compatible con sistema

- de llamada de enfermeras
- Cómodas funciones: Salida de auriculares, Silenciamiento independiente del altavoz principal
- Seguridad: Aislamiento doble clase II, Ignición retardada

## Multimedia

- Conexiones multimedia: USB
- Reproducción de vídeo compatible: Formatos: H.264/MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/VC1, Contenedores: AVI, MKV, MP4, MPG, TS, WMV, HEVC
- Formatos de subtítulos compatibles: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, TXT
- Formatos de música compatibles: MP3, AAC, WAV, WMA (v2 hasta v9.2)
- Formatos de imagen compatibles: BMP, JPG, PNG, GIF
- Resolución de vídeo compatible en USB: hasta 1920 x 1080 p a 60 Hz

## Accesorios


- Incluido: Soporte de sobremesa, 2 pilas AAA, Folleto de garantía, Folleto legal y de seguridad, Cable de alimentación, Mando a distancia 22AV1503A/12
- Opcional: Reloj externo 22AV1120C/00, Mando a distancia para el sector de la asistencia sanitaria 22AV1109H/12, Mando a distancia de configuración 22AV9573A/12

## Potencia

- Red eléctrica: CA 220-240 V, 50-60 Hz
- Clase de etiqueta energética: A+
- Alimentación de etiqueta energética de la UE: 19 W
- Consumo de energía anual: 28 kW h
- Consumo de energía en modo de espera: < 0,3 W
- Funciones de ahorro de energía: Eco mode (Modo Eco)
- Temperatura ambiente: 0 °C a 40 °C

## Dimensiones

- Dimensiones del equipo (An. x Al x Pr.): 560 x 336 x 35 mm
- Dimensiones del equipo con soporte (An. x Al x Pr.): 560 x 344 x 112 mm
- Peso del producto: 3 kg
- Peso del producto (+ soporte): 3,2 kg
- Compatible con el montaje en pared VESA: M4, 75 x 75 mm



Fecha de emisión  
2018-05-10

Versión: 2.0.1

12 NC: 8670 001 36782  
EAN: 87 18863 00898 0

© 2018 Koninklijke Philips N.V.  
Todos los derechos reservados.

Las especificaciones están sujetas a cambios sin previo aviso. Las marcas registradas son propiedad de Koninklijke Philips N.V. o de sus propietarios respectivos.

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* La disponibilidad de funciones dependerá de la implementación elegida por el encargado de la integración.

\* Consumo de energía típico en modo de encendido evaluado de acuerdo con el estándar IEC62087 Ed 2. El consumo de energía real dependerá del modo en que se use el televisor.

\* Este televisor contiene plomo solo en algunas partes o componentes donde no existe una tecnología alternativa de acuerdo con las cláusulas de exención de la Directiva RoHS.