



Philips 5500 series
LED TV mit FHD

60 cm (24")
Full HD LED TV
Pixel Plus HD



24PFS5505

Tragbar. Erschwinglich.

Full HD TV

Sie suchen nach einem Fernseher, der gut aber nicht zu ausgefallen ist? Dieser kompakte und erschwingliche LED TV bietet alles, was Sie brauchen – und nichts, was Sie nicht brauchen. Pixel Plus HD sorgt für gestochen scharfe Bilder, der Sound ist kristallklar, und der Fernseher lässt sich bequem von einem Raum zum nächsten transportieren.

Perfekter Anblick. Überall.

- Minimalistischer glänzender Rahmen in Schwarz. Schlanke Standfüße.
- Leicht zu transportieren. 24, 32 und 43 Zoll.
- Perfekt für die Küche, Arbeits- oder Gästezimmer.

Brillante Farben. Unglaubliche Tiefenschärfe.

- Full HD LED TV. Kristallklare Auflösung.
- Pixel Plus HD. Gestochen scharfe Bilder, egal aus welcher Quelle.

Plug & Play. Mit jeder Quelle.

- Zwei HDMI-Anschlüsse. Einfacher Anschluss an DVD-Player.
- VGA. Anschluss an Retro-Spielekonsolen oder ältere PCs.
- USB-Anschluss. Wiedergabe von Video, Audio und Fotos.

Klarer Ton, Klare Dialoge.

- Kristallklarer Klang aus Full-Range-Lautsprechern.
- Klarer Dialog. Lebendige Effekte.

PHILIPS

Besonderheiten

Full HD LED TV

Mit Full HD erreicht HD eine neue Stufe. Mit noch schärferen Bildern und höherer Helligkeit, besserem Kontrast und realistischen Farben macht Ihr Full HD-Bildschirm Ihr Fernseherlebnis besser als jemals zuvor.

Pixel Plus HD

Philips Pixel Plus HD optimiert die Bildqualität für gestochen scharfe Bilder mit tollen

Kontrasten. Egal ob Sie Online-Inhalte streamen oder Kabel-Fernsehen ansehen, Sie erhalten immer schärfere Bilder mit dunkleren Schwarz- und helleren Weißtönen.

HDMI-Eingänge

Zwei HDMI-Anschlüsse. Einfacher Anschluss an DVD-Player.

VGA

VGA. Anschluss an Retro-Spielekonsolen oder ältere PCs.

USB

USB-Anschluss. Wiedergabe von Video, Audio und Fotos.

Daten

Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal: 24 Zoll / 60 cm
- Anzeige: Full HD, LED
- Auflösung des Displays: 1.920 x 1.080p
- Bildformat: 4:3/16:9
- Bildoptimierung: Pixel Plus HD

Unterstützte Display-Auflösung

- Computereingänge: bis zu 1.920 x 1.080 bei 60 Hz
- Videoeingänge: bis zu 1.920 x 1.080p

Benutzerinteraktion

- Sendung: Pause TV, USB-Aufnahme*
- Einfache Bedienung: Benutzerfreundliche Taste HOME
- Upgradefähige Firmware: Firmware-Upgrade über USB
- Signalstärkeanzeige
- Elektronische Programmzeitschrift *: Elektronische Programmzeitschrift für 8 Tage
- Bildschirmformat-Anpassung: Autozoom, Superzoom, Breitbildformat 16:9, Nicht skaliert, 16:9
- Videotext: 1.000 Seiten Hypertext

Tuner/Empfang/Übertragung

- Digitales Fernsehen: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- MPEG-Unterstützung: MPEG2, MPEG4
- Videowiedergabe: NTSC, PAL, Secam

Anschlüsse

- Anzahl HDMI-Anschlüsse: 2
- Anzahl der USB-Anschlüsse: 1
- Weitere Anschlüsse: Satellitenanschluss, Common Interface Plus (CI+), Digitaler Audio-Ausgang (optisch), Audio-Eingang (DVI), PC-VGA-Eingang, Kopfhörerausgang, Service-Anschluss
- EasyLink (HDMI-CEC): Weiterleitung der Fernbedienungssignale, System-Audiosteuerung, System Standby-Modus, System-Start

Multimedia-Anwendungen

- Videowiedergabeformate: Dateien: AVI, MKV, H264/MPEG-4 (AVC), MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1
- Unterstützte Untertitelformate: .SML, .SRT, .SSA, .SUB, .TXT, .ASS
- Musikwiedergabeformate: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 bis v9.2)
- Bildwiedergabeformate: JPEG, BMP, GIF, PNG

Power

- Netzstrom: AC: 220 bis 240 V, 50/60 Hz
- Standby-Stromverbrauch: < 0,3 W
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 35 °C
- Energiesparfunktionen: Sleep-Timer, Eco-Modus, Bildabschaltung (bei Radiobetrieb)
- Quecksilbergehalt: 0 mg
- Bleihaltig: Ja*

EU-Energiekarte

- EPREL-Registrierungsnummern: 360650
- Bildschirmgröße diagonal (Zoll): 24
- Bildschirmgröße diagonal (cm): 60
- Energieklasse für SDR: F
- Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für SDR: 21 W
- Energieklasse für HDR: n. v.
- Leistungsbedarf im eingeschalteten Modus für HDR: n. v. W
- Vernetzter Standby-Modus: < 2,0 W
- Stromverbrauch (ausgeschaltet): K. A.
- Verwendete Panel-Technologie: LED, LCD

Ton

- Ausgangsleistung (RMS): 6 W
- Verbesserung der Soundqualität: Incredible Surround, Klarer Klang, Smart Sound, Bass Control
- Lautsprecherkonfiguration: 2 x 3 W Full-Range-Lautsprecher

Abmessungen

- Abmessungen Box (B x H x T): 630,0 x 425,0 x 120,0 mm
- Abmessungen Gerät (B x H x T): 567,4 x 340,4 x 73,7 mm
- Abmessungen Gerät inkl. Fuß (B x H x T): 567,4 x 356,3 x 135,0 mm
- Abmessungen Untergestell (B x H x T): 429,2 x 15,9 x 135,0 mm
- Produktgewicht: 3,0 kg
- Produktgewicht (+ Ständer): 3,0 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 4,0 kg
- VESA-kompatible Wandhalterung: 75 x 75 mm


Design

- Farben des Fernsehers: Glänzend schwarzer Kunststoffrahmen
- Design des Standfußes: Glänzender Ständer mit Rollen

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Fernbedienung, 2 AAA-Batterien, Netzkabel, Kurzanleitung, Broschüre zu rechtlichen und Sicherheitsinformationen, Tischfuß

Connections



Ausstellungsdatum
2021-07-01

Version: 4.0.1

12 NC: 8670 001 66138
EAN: 87 18863 02360 0

© 2021 Koninklijke Philips N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* EPG und der darin angezeigte Sendezeitraum (bis zu 8 Tage) ist vom Land und Anbieter abhängig.

* Energieverbrauch in kWh pro Jahr, beruhend auf dem Stromverbrauch des Fernsehers, wenn dieser 4 Stunden pro Tag an 365 Tagen in Betrieb ist. Der tatsächliche Energieverbrauch hängt davon ab, wie der Fernseher verwendet wird.

* Der Fernseher unterstützt DVB-T-Empfang für Free-to-Air-Übertragungen. Bestimmte DVB-T-Betreiber werden möglicherweise nicht unterstützt. Eine aktuelle Liste dieser Betreiber finden Sie in den FAQs auf der Philips Support-Website. Bei einigen Betreibern sind Conditional Access und ein Abonnement erforderlich. Weitere Informationen erhalten Sie von Ihrem Betreiber.

* Einige Komponenten dieses Fernsehers, bei denen technologisch keine Alternative besteht, enthalten Blei. Dies entspricht der geltenden Ausnahmeregelung der RoHS-Richtlinie.