



Philips 4300 series
LED-televizor

60 cm (24 palcev)

Indeks kakovosti slike 200
LED-televizor
Pixel Plus HD



24PHS4304

LED-televizor

s tehnologijo Pixel Plus HD

Majhnost je tudi popolnost z LED-televizorjem, ki je ustvarjen za majhne prostore. Pixel Plus HD ohranja sliko ostro, zvok pa jasen. Privoščite si maratonsko gledanje serij, medtem ko kuhate, ali glejte filme, medtem ko ste na tekalni stezi.

Čudovit videz. Namestitev kjer koli.

- Minimalistična bleščeča črna plošča s srebrnimi podrobnostmi.
- Enostavno premikanje. Skrito zadnje stojalo z majhnim podstavkom.
- Idealno za kuhinjo, delovno sobo ali sobo za goste.

Živahne barve. Neverjetna globina.

- LED-televizor HD. Kristalno čista ločljivost.
- Pixel Plus HD. Jasne slike iz vsakega vira.

Priključite in predvajajte. Ne gledajte na vir.

- Dvoje vrat HDMI. Enostavna povezaljivost od konzole do predvajalnika DVD
- Vrata USB. Predvajanje videoposnetkov, zvočnih posnetkov in fotografij.
- VGA. Priključite osebni računalnik.

Jasen zvok. Jasen govor.

- Jasni zvočni posnetki iz zvočnikov polnega razpona.
- Jasen govor. Živahni učinki.

PHILIPS

Značilnosti

LED-televizor

LED-televizor HD. Kristalno čista ločljivost.

Pixel Plus HD

Philipsova tehnologija Pixel Plus HD sliko optimira tako, da je vedno jasna in čudovitega kontrasta. Ko pretakate spletne vsebine ali gledate kabelsko televizijo, lahko uživate v ostrejši sliki s svetlejšimi belimi in temnejšimi črnimi odtenki.

Dva vhoda HDMI

Dvoje vrat HDMI. Enostavna povezljivost od konzole do predvajalnika DVD

Vrata USB

Delite zabavo. V vrata USB televizorja priključite pomnilnik USB, digitalni fotoaparati, predvajalnik MP3 ali drugo večpredstavnostno napravo in predvajate fotografije,

videoposnetke in glasbo z enostavnim brskalnikom na zaslonu.

Priključek VGA

Prek vhoda za računalnik lahko televizor s kablom VGA priključite na računalnik in ga uporabite kot računalniški monitor.



Specifikacije

Slika/zaslon

- Zaslon: LED-televizor HD
- Diagonalna velikost zaslona: 24 palec / 60 cm
- Ločljivost zaslona: 1366 x 768 slikovnih pik
- Razmerje stranic: 4:3/16:9
- Izboljšava slike: Pixel Plus HD

Podprta ločljivost zaslona

- Računalniški vhodi: Do 1366 x 768 pri 60 Hz
- Video vhodi: Do 1366 x 768p

Uporabniška izkušnja

- Program: Funkcija Pause TV, Snemanje na USB*
- Enostavna uporaba: Gumb za vrnitev na začetek
- Nadgradljiva vdelana programska oprema: Nadgradnja vdelane programske opreme prek vmesnika USB
- Indikator jakosti signala
- Elektronski programski vodnik*: 8-dnevni elektronski vodnik po programih
- Nastavitve formata zaslona: Samodejna povečava, SuperZoom, Razširitev filma na format 16:9, Privzeti format, 16:9
- Teletext: 1000-stranski Hypertext

Sprejemnik/sprejem/prenos

- Digitalni televizor: DVB-T/T2/T2-HD/C/S/S2
- Podpora za MPEG: MPEG2, MPEG4
- Predvajanje videa: NTSC, PAL, SECAM

Povezljivost

- Število priključkov HDMI: 2
- Število priključkov USB: 1
- Število priključkov SCART (RGB/CVBS): 1
- Ostali priključki: Satelitski priključek, Standardni vmesnik plus (CI+), Digitalni zvočni izhod (optični), Zvočni vhod (DVI), VGA PC vhod, Izhod za slušalke
- EasyLink (HDMI-CEC): prenos ukazov z daljinskega upravljalnika, nadzor zvoka sistema, preklap sistema v stanje pripravljenosti, Predvajanje z enim dotikom

Večpredstavnostne aplikacije

- Video formati: Datoteke: AVI, MKV, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, HEVC (H.265)
- Podprti formati podnapisov: .SML, .SRT, .SSA, .SUB,

- .TXT, .ASS
- Glasbeni formati: AAC, MP3, WAV, WMA (v2 do v9.2)
- Slikovni formati: JPEG, BMP, GIF, PNG

Napajanje

- Omrežno napajanje: 220–240 V AC, 50/60 Hz
- Poraba energije v stanju pripravljenosti: < 0,3 W
- Temperatura okolja: 5 °C do 35 °C
- Funkcije varčevanja z energijo: Časovnik za samodejni izklop, Način Eco, Izklop slike (za radio)
- Razred na energetske oznaki: A+
- Moč na energetske oznaki EU: 20 W
- Letna poraba energije: 30 kWh
- Vsebnost živega srebra: 0 mg
- Vsebnost svinca: Da*

Zvok

- Izhodna moč (RMS): 6 W
- Izboljšava zvoka: Incredible Surround, Clear Sound, Smart Sound
- Konfiguracija zvočnikov: 2 x 3 W zvočnik polnega razpova

Dimenzije

- Dimenzije škatle (Š x V x G): 630 x 425 x 112 mm
- Dimenzije naprave (Š x V x G): 560,0 x 336,6 x 34,6 mm
- Dimenzije naprave s stojalom (Š x V x G): 560,0 x 336,6 x 124,1 mm
- Teža izdelka: 3,1 kg
- Teža izdelka (s stojalom): 3,2 kg
- Teža vključno z embalažo: 4,2 kg
- Združljivo s standardom VESA za stenske nosilce: 75 x 75 mm
- Dimenzije stojala (Š x V x G): 374,3 x 0,0 x 124,1 mm


Dodatna oprema

- Priložena dodatna oprema: Daljinski upravljalnik, 2 bateriji AAA, Napajalni kabel, vodnik za hiter začetek, Brošura s pravnimi in varnostnimi informacijami, Namizno stojalo

Barva in površina

- Sprednja stran televizorja: Visoko bleščeča črna barva

Connections



Datum izdaje 2020-01-08

Različica: 2.1.1

12 NC: 8670 001 57817
EAN: 87 18863 01934 4

© 2020 Koninklijke Philips N.V.
Vse pravice pridržane.

Specifikacije se lahko spremenijo brez predhodnega obvestila. Blagovne znamke so v lasti podjetja Koninklijke Philips N.V. ali drugih lastnikov.

www.philips.com

* Elektronski programski vodnik in dejanska vidljivost (do 8 dni) sta odvisna od države in operaterja.
* Poraba energije v kWh na leto za televizor, ki deluje 4 ure na dan 365 dni. Dejanska poraba energije je odvisna od uporabe televizorja.
* Televizor podpira sprejem DVB za nekodirane kanale. Določeni operaterji DVB mogoče niso podprti. Posodobljen seznam si lahko ogledate med pogostimi vprašanji na Philipsovi spletni strani za podporo. Nekateri operaterji zahtevajo modul za pogojni dostop in naročnino. Za več informacij se obrnite na operaterja.
* (Philips) združljivo samo z določenimi predvajalniki Philips.
* Ta televizor vsebuje svinca samo v določenih delih ali komponentah, kjer uporaba druge snovi ni mogoča v skladu z obstoječimi izjemami direktive RoHS.