

Philips
Επαγγελματική
τηλεόραση LED

EasySuite 26"
Ενδεικτική λυχνία LED
DVB-T/C MPEG 2/4

26HFL3008D



Καταπληκτική αξία σε μοντέρνο σχέδιο

με σελίδες πληροφοριών και απομακρυσμένη εγκατάσταση

Αυτή η ενεργειακά αποδοτική τηλεόραση LED προσφέρει τα πλεονεκτήματα μιας τηλεόρασης ειδικά για χώρους φιλοξενίας. Οι επισκέπτες σας θα μπορούν να αγοράσουν περιεχόμενο premium, να ενημερώνονται από τις σελίδες πληροφοριών του ξενοδοχείου και να χρησιμοποιούν την πιο πρόσφατη τεχνολογία απομακρυσμένης διαχείρισης, για πανεύκολη εγκατάσταση.

Προηγμένες λειτουργίες ξενοδοχείου και διαχρονικότητα

- Εκπληκτικές εικόνες LED με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας
- Συμβατότητα με τη λειτουργία MyChoice για ένα σταθερό κύκλο αποκόμισης εσόδων
- SmartInstall, για εύκολη απομακρυσμένη εγκατάσταση και συντήρηση
- Ενσωματωμένο Connectivity Panel
- Ένδειξη ρολογιού στην οθόνη για βέλτιστη άνεση για τους φιλοξενούμενους
- Πλήρεις λειτουργίες ξενοδοχείου, νοσηλευτικού και σωφρονιστικού ιδρύματος

Αλλάξτε την εμπειρία των πελατών

- SmartInfo, για προσαρμοσμένες σελίδες πληροφοριών εκτός Διαδικτύου
- Επιπλέον σύνδεση ακουστικών για προσωπική ακρόαση
- Συμβατότητα με σύστημα κλήσης νοσοκόμου, ιδανικό για τον τομέα της υγείας

Οικολογικό

- Χαμηλή κατανάλωση ρεύματος

A

PHILIPS

Χαρακτηριστικά

Συμβατή με τη λειτουργία MyChoice

Η λειτουργία MyChoice προσφέρει έναν απλό και οικονομικό τρόπο για να δίνετε στους πελάτες σας τη δυνατότητα παρακολούθησης συνδρομητικών τηλεοπτικών καναλιών. Παράλληλα, παρέχει μια πρόσθετη πηγή εσόδων, η οποία σας επιτρέπει να ανακτήσετε τα χρήματα που επενδύσατε για την τηλεόραση.

Ενσωματωμένο Connectivity Panel

Το ενσωματωμένο Connectivity Panel επιτρέπει στους πελάτες σας να συνδέουν απρόσκοπτα τις προσωπικές τους συσκευές στην τηλεόρασή σας χωρίς να απαιτείται η χρήση εξωτερικού Connectivity Panel.

Ενδεικτική λυχνία LED



Αυτή η τηλεόραση διαθέτει την πιο εξελιγμένη τεχνολογία φωτισμού LED, συνδυάζοντας καθλωτική μινιμαλιστική σχεδίαση με κορυφαία ποιότητα εικόνας και τη χαμηλότερη κατανάλωση ενέργειας στην κατηγορία της. Επιπλέον, η τεχνολογία φωτισμού LED δεν περιέχει επικίνδυνα υλικά. Με τον οπίσθιο φωτισμό LED απολαμβάνετε χαμηλή κατανάλωση

ενέργειας, υψηλή φωτεινότητα, απίστευτη αντίθεση, ευκρίνεια και φωτεινά χρώματα.

Οικολογικός σχεδιασμός

Οι τηλεοράσεις της Philips κατασκευάζονται σύμφωνα με τις αρχές EcoDesign οι οποίες στοχεύουν στην ελαχιστοποίηση των συνολικών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον, μέσω χαμηλής κατανάλωσης ισχύος, απομάκρυνσης επικίνδυνων ουσιών, μικρότερου βάρους, πρακτικότερης συσκευασίας και μεγαλύτερης δυνατότητας ανακύκλωσης. Οι τηλεοράσεις της Philips διαθέτουν επίσης ειδικό περίβλημα με φλογεπιβραδυντικό υλικό. Ανεξάρτητοι έλεγχοι από πυροσβεστικές υπηρεσίες έδειξαν ότι οι τηλεοράσεις της Philips δεν συμβάλλουν στη φωτιά.

SmartInfo

Με το SmartInfo μπορείτε να παρέχετε στους επισκέπτες σας πληροφορίες σχετικά με τις παροχές σας ή την περιοχή, μέσω της σελίδας πληροφοριών του ξενοδοχείου. Θα μπορείτε να ενημερώνετε τη σελίδα εύκολα και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, ώστε να τους κρατάτε ενημερωμένους σχετικά με τις τελευταίες εξελίξεις.

SmartInstall

Με το SmartInstall μπορείτε να εγκαταστήσετε και να συντηρήσετε τις τηλεοράσεις σας χωρίς προσπάθεια. Με ένα εύχρηστο διαδικτυακό εργαλείο, τώρα μπορείτε να ρυθμίζετε και να εγκαθιστάτε τις τηλεοράσεις χωρίς καν να πηγαίνετε στα δωμάτια! Έτσι, εξοικονομείτε χρόνο και δεν

ενοχλείτε τους επισκέπτες σας. Είτε θέλετε να ενημερώσετε τις σελίδες με τις πληροφορίες του ξενοδοχείου είτε να εγκαταστήσετε νέα κανάλια, με το SmartInstall ο έλεγχος είναι στα χέρια σας.

Ένδειξη ρολογιού στην οθόνη

Με τη νέα ένδειξη ρολογιού στην οθόνη, οι επισκέπτες μπορούν εύκολα να αποκτήσουν πρόσβαση στην τρέχουσα ώρα. Με το πάτημα ενός κουμπιού, το ρολόι εμφανίζεται στην οθόνη της τηλεόρασης, προσφέροντας βελτιωμένη ορατότητα και λιγότερη κατανάλωση ρεύματος.



Σήμα ενεργειακής απόδοσης

Επί σειρά ετών, η Philips ασχολείται προνοητικά με τη μείωση της ενεργειακής κατανάλωσης των τηλεοράσεων, τόσο σε κατάσταση λειτουργίας όσο και σε κατάσταση αναμονής. Ως εκ τούτου, οι περισσότερες τηλεοράσεις Philips που κυκλοφορούν από το 2010 φέρουν ενεργειακά σήματα της ΕΕ. Όσο πιο πράσινο είναι το σήμα, τόσο πιο χαμηλή είναι η ενεργειακή κατανάλωση σε κατάσταση λειτουργίας, πράγμα που σημαίνει, κατ' επέκταση, μικρότερους λογαριασμούς ρεύματος και φιλικότερο προϊόν προς το περιβάλλον.



Προδιαγραφές

Εικόνα/Οθόνη

- Οθόνη: Τηλεόραση LED HD
- Διαγώνιο μέγεθος οθόνης: 26 ίντσες / 66 εκ.
- Λόγος διαστάσεων: 16:9
- Ανάλυση οθόνης: 1366 x 768p
- Φωτεινότητα: 350 cd/m²
- Γωνία προβολής: 178° (H) / 178° (V)
- Βελτίωση εικόνας: Digital Crystal Clear, Τεχνολογία Perfect Motion Rate 100 Hz
- Αντίθεση δυναμικής οθόνης: 100.000:1

Υποστηριζόμενη ανάλυση οθόνης

- Είσοδοι υπολογιστή: έως και 1920x1080 στα 60Hz
- Είσοδοι βίντεο: 24, 25, 30, 50, 60 Hz, έως και 1920x1080p

Δέκτης/Λήψη/Μετάδοση

- Είσοδος κεραίας: Ομοαξονική 75 ohm (IEC75)
- Ψηφιακή τηλεόραση: DVB-T MPEG2/MPEG4, DVB-C MPEG2/MPEG4
- TV system (Τηλεοπτικό σύστημα): PAL, SECAM
- Αναπαραγωγή βίντεο: PAL, SECAM, NTSC

Ήχος

- Ισχύς εξόδου (RMS): 10W (2 x 5W)
- Ενίσχυση ήχου: Auto Volume Leveler, Incredible Surround, Έλεγχος πρίμων και μπάσων, Καθαρός ήχος

Συνδεσιμότητα

- Πλαϊνές υποδοχές σύνδεσης: Έξοδος ακουστικών, Κοινή υποδοχή διασύνδεσης (CI-Plus), USB, Είσοδος HDMI
- Πίσω συνδέσεις: Κεραία IEC75, Είσοδος HDMI, Είσοδος/έξοδος IR (υποδοχή mini 3,5 χιλ.), Υποδοχή SCART, Είσοδος βίντεο συνιστωσών + δεξιά/αριστερά, είσοδος VGA, Έξοδος S/PDIF (ομοαξονική), Υποδοχή σύνδεσης για υπηρεσία

Ευκολία

- Ευκολία εγκατάστασης: Προηγμένη ξενοδοχειακή λειτουργία, Σύστημα αυτόματου συντονισμού (ATS), Αυτόματη ρύθμιση καναλιών, Αυτόματη ονομασία προγραμμάτων, Autostore, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω USB, Cloning των ρυθμίσεων της τηλεόρασης μέσω RF, Κλειδί μενού εγκατάστασης, Πρόσβαση σε μενού ασφαλείας, Κλειδί μενού πληκτρολογίου
- Ευκολία στη χρήση: Αυτόμ. διατήρηση έντασης (AVL), 1 λίστα αναλογικών/ψηφιακών καναλιών, Προβολή επί της οθόνης, Κατάλογος προγραμμάτων, Πίσω στοιχεία ελέγχου, Περιβάλλον εργασίας χρήστη με γραφικά
- Άνεση: Λειτουργίες "Hotel Guest", Μήνυμα υποδοχής, Switch on Channel, Περιορισμός έντασης ήχου, Χρονοδιακόπτης αυτόματης διακοπής λειτουργίας
- Αμφίδρομες λειτουργίες ξενοδοχείου: Συμβατότητα με Connectivity Panel, Αποκλεισμός αυτόματης ενημέρωσης καναλιών, Αποκλεισμός ασύρματων λήψεων λογισμικού, SmartInstall, MyChoice, Theme TV Lite, SmartInfo

(Σκηνές)

- Λειτουργία Prison: Υπομπλόκ Txt, MHEG, USB, EPG
- Ρολόι: Ένδειξη ρολογιού στην οθόνη, Χρονοδιακόπτης αφύπνισης, Μελωδίες αφύπνισης, Χρονοδιακόπτης αυτόμ. διακοπής λειτ.
- Βελτιώσεις ρολογιού: Συγχρονισμός ώρας μέσω TXT/DVB
- Teletext: Smart Text 1000 σελίδων
- Ηλεκτρονικός οδηγός προγραμμάτων: Electronic Program Guide 8 ημερών, EPG για αυτό και το επόμενο πρόγραμμα
- Ρυθμίσεις φορμά οθόνης: 4:3, Επέκταση ταινίας σε 14:9, Επέκταση ταινίας σε 16:9, Ευρεία οθόνη, Ζουμ υποτίτλων, Super Zoom, Αυτόματο φορμά
- Τηλεχειριστήριο: ανίχνευση χαμηλής μπαταρίας, αντικλεπτική προστασία μπαταρίας
- Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού: Υλικολογισμικό με δυνατότητα αναβάθμισης μέσω USB, Δυνατότητα αναβάθμισης υλικολογισμικού μέσω RF
- Άλλη ευκολία: Κλειδαριά Kensington

Υγεία

- Χειριστήριο: Συμβατότητα με σύστημα κλήσης νοσοκόμου, Πολυτηλεχειριστήριο
- Ευκολία: Έξοδος ακουστικών, Αυτόνομη σίγαση κύριου ηχείου
- Ασφάλεια: Διπλή μόνωση Class II

Εφαρμογές πολυμέσων

- Συνδέσεις πολυμέσων: USB
- Μορφή αναπαραγωγής βίντεο: Υποστήριξη Codec, H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4, WMV9/VC1, Περιέχει: AVI, MKV
- Μορφή αναπαραγωγής μουσικής: AAC, MP3, WMA (v2 έως v9.2), LPCM, M4A, MPEG1 L1/2
- Μορφή αναπαραγωγής εικόνας: JPEG, BMP, GIF, PNG

Ρεύμα

- Τροφοδοσία ρεύματος: AC 220-240V, 50/60Hz
- Ενεργειακό σήμα EE, ισχύς: 28 W
- Σήμα ενεργειακής κλάσης: A
- Ετήσια κατανάλωση ρεύματος: 41 kW h
- Κατανάλωση ρεύματος κατά την αναμονή: <0,3W
- Θερμοκρασία περιβάλλοντος: 5 °C έως 35 °C

Προδιαγραφές προστασίας περιβάλλοντος

- Ασφάλεια: Φλογεπιβραδυντικό περίβλημα
- Χαμηλή κατανάλωση ισχύος σε κατάσταση αναμονής
- SmartPower Eco

Διαστάσεις

- Διαστάσεις σετ (Π x Υ x Β): 628,2 x 392,3 x 46,9 χιλ.
- Διαστάσεις συσκευής με βάση (Π x Υ x Β): 628,2 x 434 x 159,7 χιλ.
- Βάρος προϊόντος: 5,25 κ.
- Με δυνατότητα ανάρτησης στον τοίχο VESA: 100

x 100 χιλ.

Αξεσουάρ

- Καλώδια: Καλώδιο υποδοχής mini 3,5 χιλ. (εισόδου/εξόδου IR) σε υποδοχή RJ-48
- Συμπεριλαμβανόμενα αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο 22AV1108B/12, Μπαταρίες για τηλεχειριστήριο, Καλώδιο ρεύματος, Βάση τραπεζιού, Φυλλάδιο εγγύησης, Φυλλάδιο νομικών πληροφοριών και πληροφοριών ασφαλείας
- Προαιρετικά αξεσουάρ: Τηλεχειριστήριο ρύθμισης 22AV8573/00



Ημερομηνία έκδοσης
2014-08-09

Έκδοση: 4.2.21

12 NC: 8670 001 00096
EAN: 87 12581 67705 3

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Οι προδιαγραφές ενδέχεται να αλλάζουν χωρίς προειδοποίηση. Τα εμπορικά σήματα ανήκουν στην Koninklijke Philips N.V. ή στους αντίστοιχους ιδιοκτήτες.

www.philips.com