



Philips
Professional LED LCD-TV

26 inch EasySuite
LED
DVB-T MPEG 2/4

26HFL3232D

Optimale betrouwbaarheid voor uw gasten

Philips Hospitality LED LCD-TV

Met deze moderne en energiebesparende Hospitality LED LCD-TV profiteert u van alle voordelen van digitale televisie. Bovendien genieten uw gasten met deze professionele hotel-TV van een warm welkom en geweldig kijkplezier.

Geavanceerde hotelfuncties en toekomstbestendig

- Prachtige LED-beelden en een lager energieverbruik
- MyChoice-compatibiliteit voor periodieke inkomsten
- Geïntegreerd Connectivity Panel
- Vergrendeling installatiemenu
- Welkomstbericht op het scherm
- Programmeerbaar kanaal voor inschakeling
- Eén gecombineerde zenderlijst voor analoge en digitale kanalen

Onderscheidende factor voor gasten

- Geavanceerde EPG- en zenderlijst
- Volumebeperking
- Extra hoofdtelefoonaansluiting voor een persoonlijke luisterervaring
- Foto's en muziek weergegeven via USB

Duurzaam en veilig

- Laag energieverbruik

PHILIPS

Kenmerken

LED



LED is de geavanceerdste lichttechnologie van dit moment. Deze TV combineert een opvallend, minimalistisch ontwerp met een verbluffende beeldkwaliteit en gebruikt daarbij ook nog eens minder energie dan vergelijkbare toestellen. Een ander milieuvoordeel van LED-lichttechnologie is de afwezigheid van gevaarlijke materialen. LED-achtergrondverlichting levert een lager energieverbruik, een hogere helderheid, een verbluffend contrast, een ongelooflijke scherpheid en levendige kleuren.

Compatibel met MyChoice

MyChoice biedt een eenvoudige en betaalbare manier om uw gasten de belangrijkste TV-zenders te bieden. Daarnaast levert het een extra inkomstenbron op waarmee u uw oorspronkelijke investering kunt terugverdienen.

Geïntegreerd Connectivity Panel

Met het geïntegreerde Connectivity Panel kunnen gasten hun persoonlijke apparaten aansluiten op de TV, zonder hierbij een extern Connectivity Panel te hoeven gebruiken.


Welkomstbericht

Telkens wanneer de TV wordt ingeschakeld, wordt er een welkomstbericht weergegeven.

Milieuvriendelijk ontwerp

Duurzaamheid is het kernwoord bij Philips. De TV's van het bedrijf worden ontworpen en geproduceerd volgens onze EcoDesign-principes, waarbij we ons richten op milieuvriendelijke producten. Om dit te bereiken, verwijderen we gevaarlijke stoffen en zorgen we voor een lager energieverbruik, een lager gewicht, een efficiëntere verpakking en een betere recycling. Daarnaast hebben Philips-TV's ook een speciale behuizing die is gemaakt van vlambestendig materiaal. Onafhankelijke testen door brandweerkorpsen hebben aangetoond dat TV's soms branden die zijn veroorzaakt door externe bronnen kunnen verergeren, maar een Philips-TV doet dat niet.

USB voor het weergeven van foto's en muziek



Met de USB-aansluiting hebt u toegang tot JPEG-foto's en MP3-muziek op de meeste USB-sticks (apparaat uit USB-geheugenklasse). Steek de USB-stick in de sleuf aan de zijkant van de TV en open uw foto's of muziekbestanden met de inhoudsbrowser op het scherm. Zo kunt u uw foto's en muziek eenvoudig weergeven en delen.

Programmeerbaar kanaal voor inschakeling

Ideaal voor in-house adverteren of informatiekanaal omdat hiermee een vooraf ingesteld kanaal kan worden weergegeven als de TV wordt ingeschakeld.

Geavanceerde EPG- en zenderlijst

De gebruiksvriendelijke EPG- en zenderlijst bevat intuïtieve knoppen met duidelijke afbeeldingen waarmee u uw favoriete kanalen gemakkelijk kunt vinden.

LED-lichttechnologie

LED-lichttechnologie is de meest geavanceerde technologie en heeft het laagste energieverbruik in zijn klasse.

Hospitality-functies

Alle Philips Hospitality-TV's zijn speciaal gemaakt voor hotels, detentie- en gezondheidsinstellingen. Speciale functies zijn onder andere volumebeperking, menuvergrenzing, duplicatie en een speciale afstandsbediening.



Specificaties

Beeld/scherm

- Verhouding maximale helderheid: 80 %
- Schermdiameter: 26 inch / 66 cm
- Beeldformaat: Breedbeeld
- Schermtype: LCD WXGA+ Active Matrix TFT
- Schermresolutie: 1366 x 768p
- Helderheid: 400 cd/m²
- Responstijd (normaal): 8 ms
- Beeldverbetering: 3:2/2:2 motion pull-down, 3D-combifilter, Active Control, Kleurverbetering, Color Transient Improvement, Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, Luminance Transient Improver, Progressive Scan, Instelbare scherpte, 3D MA-deinterlacing, Automatische huidskleurcorrectie, Dynamisch-contrastverbetering, 1080p 24/25/30 Hz verwerking, 1080p 50/60 Hz verwerking
- Dynamisch schermcontrast: 150.000:1
- Schermverbetering: Scherm met anti-reflectiecoating
- Kijkhoek: 178° (H)/178° (V)
- Kleur van de behuizing: Voorzijde in High Gloss Black Deco met zwarte behuizing

Ondersteunde beeldschermresolutie

• Videoformaten

| Resolutie | Herhalingsfrequentie |
|-----------|-----------------------|
| 480i | 60 Hz |
| 480p | 60 Hz |
| 576i | 50 Hz |
| 576p | 50 Hz |
| 1080i | 50, 60 Hz |
| 720p | 50, 60 Hz |
| 1080p | 24, 50, 60 Hz |
| 1080p | 24, 25, 30, 50, 60 Hz |

• Computerformaten

| Resolutie | Herhalingsfrequentie |
|-------------|----------------------|
| 640 x 480 | 60 Hz |
| 800 x 600 | 60 Hz |
| 1024 x 768 | 60 Hz |
| 1280 x 1024 | 60 Hz |
| 1280 x 720 | 60 Hz |
| 1280 x 768 | 60 Hz |
| 1360 x 768 | 60 Hz |

Tuner/ontvangst/transmissie

- Antenne-ingang: 75 ohm coaxiaal (IEC75)
- Aantal voorkeuzenders: 999
- Tunerbereik: Hyperband, S-kanaal, UHF, VHF

- Telesysteem: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Videoweergave: PAL, SECAM, NTSC
- Digitale TV: DVB-T MPEG4

Geluid

- Uitgangsvermogen (RMS): 2 x 5 W
- Geluidssysteem: Nicam Stereo
- Geluidsverbetering: Automatische volumeregelaar, Incredible Surround, Smart Sound

Luidsprekers

- Ingebouwde luidsprekers: 2

Connectiviteit

- Aantal SCARTS: 1
- Aantal HDMI-aansluitingen: 2
- Ext. 1 scart: Audio L/R, RGB, CVBS in/uit
- Ext. 2: Audio L/R in, YPbPr in
- Aansluitingen aan de voor- en zijkant: Audio L/R in, CVBS in, Hoofdtelefoonuitgang, USB 2.0, HDMI v1.3
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspelen met één druk op de knop, Stand-by
- Audio-uitgang - digitaal: Coaxiaal (cinch)
- Andere aansluitingen: S/PDIF-uitgang (coaxiaal), PC-in VGA + audio L/R in, Common Interface

Gemak

- Gemakkelijk te installeren: Plug & Play, Geavanceerde hotelmodus, Automatisch tuningsysteem (ATS), Fijnafstemming, PLL digitaal afstemmen, Automatische zenderinstelling, Automatische programmanamen, Automatisch opslaan, TV-instellingen dupliceren via USB, Vergrendeling installatiemenu, Beveiligde toegang tot het menu, Toetsenbordvergrendeling
- Gebruiksgemak: Automatische volumeregelaar (AVL), 1 lijst met kanalen, analoog/digitaal, Weergave op het scherm, Programmalijst, Zijbediening, Grafische gebruikersinterface
- Comfort: Hotelgastfuncties, Welkomstbericht, Kanaal voor inschakeling, Volumebeperking, Sleptimer
- Interactieve hotelfuncties: Automatisch kanalen bijwerken blokkeren, Downloaden van software via de ether blokkeerbaar
- Gevangenismodus: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub

- block
- Klok: Sleptimer
- Teletekst: 1000 pagina's Hypertext
- Teletekstverbeteringen: FastText, Programma-informatieregel
- Elektronische programmagids: Elektronische programmagids voor 8 dagen, Nu + Straks EPG
- Aanpassingen van beeldformaat: 4:3, Filmformaat 14:9, Filmformaat 16:9, Breedbeeld, Ondertitelzoom, Superzoom, Auto Format
- Type afstandsbediening: 22AV1104B (RC6)
- Afstandsbediening: laag batterijniveau, antidiestafbeveiliging op batterijen
- Firmware-upgrade mogelijk: Firmware-upgrade mogelijk via USB, Firmware-upgrade mogelijk via RF
- Andere handige opties: Kensington-slot

Gezondheidszorg

- Controle: Afstandsbediening voor meerdere apparaten
- Gemak: Hoofdtelefoonuitgang, Onafhankelijke demping van hoofdfluidspreker
- Veiligheid: Dubbele isolatie van klasse II

Multimediatoepassingen

- Multimedia-aansluitingen: USB
- Afspeelformaat: MP3, JPEG-afbeeldingen, Diapresentatiebestanden (.alb)

Vermogen

- Aanwezigheid lood: Ja*
- Jaarlijks energieverbruik: 54,02 kWh
- Netstroom: 220 - 240 V, 50 Hz
- Energieverbruik (normaal): 37 W
- Stroomverbruik in stand-bystand: 0,15 W
- Omgevingstemperatuur: 5 tot 40 °C

Ecologische specificaties

- Veiligheid: Behuizing van vlamvertragend materiaal
- Energiezuinige stand-bystand
- SmartPower Eco


Afmetingen

- Afmetingen van set (B x H x D): 637 x 411 x 51,4 mm
- Afmetingen apparaat (met standaard) (B x H x D): 637 x 447 x 170 mm
- Afmetingen van doos (B x H x D): 810 x 525 x 170 mm
- Gewicht van het product: 5,2 kg
- Gewicht (incl. standaard): 5,5 kg
- Compatibel met VESA-wandmontagesysteem: 75 x 75 mm

Accessoires

- Meegeleverde accessoires: Afstandsbediening, Batterijen voor afstandsbediening, Netsnoer, Tafelstandaard, Garantiekaart
- Optionele accessoires: Muursteun (kantelbaar) 22AV3100/10, Installatieafstandsbediening 22AV8573/00, Muursteun (kantelbaar) 22AV3200/10

Rear connectors



Side



Publicatiedatum
2014-02-26

Versie: 7.0.2

12 NC: 8670 000 63044
EAN: 87 12581 54352 5

© 2014 Koninklijke Philips N.V.
Alle rechten voorbehouden.

Specificaties kunnen zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd. Handelsmerken zijn het eigendom van Koninklijke Philips N.V. en hun respectieve eigenaren.

www.philips.com

* Normaal energieverbruik wanneer ingeschakeld gemeten in overeenstemming met IEC62087 Ed 2.
* Jaarlijks energieverbruik is berekend aan de hand van het normale energieverbruik gedurende 4 uur per dag en 365 dagen per jaar.
* Deze televisie bevat lood in bepaalde onderdelen of componenten waarvoor geen alternatieve technologie bestaat, in overeenstemming met bestaande vrijstellingsclausules van de RoHS-richtlijn.