



Philips
Profesionální televizor LED
LCD

EasySuite, úhl. 66 cm

LED DVB-T/C MPEG 2/4

26HFL3233D



Udělejte na hosty co největší dojem

Televizor LED LCD Philips Hospitality

S tímto moderním televizorem LED LCD Hospitality s nízkou spotřebou si můžete užít všechny výhody digitální televize. Vaši hosté si mohou s tímto profesionálním hotelovým televizorem vychutnat vřelé přivítání a skvělý zážitek ze sledování.

Pokročilé hotelové funkce a budoucí vylepšení

- Vynikající obraz LED s nízkou spotřebou energie
- Plné režimy pro hotely, nemocnice a věznice
- Kompatibilita s funkcí MyChoice k zajištění opakovaných příjmů
- Integrovaný připojovací panel
- Uzamčení nabídky pro instalaci

Pestrost zážitků pro hosty

- ThemeTV Lite umožňuje snadné procházení kanály
- Díky funkci Hotel Scenea přizpůsobíte informace a úvodní obrazovku
- Připojení dalších sluchátek pro osobní poslech

Trvalý a bezpečný

- Nízká spotřeba energie
- Se Zeleným tlačítkem ušetří hosté ještě více energie
- Design přátelský k životnímu prostředí a kryt omezující hoření

PHILIPS

sense and simplicity

Přednosti

LED



Nejpokročilejší světelná technologie LED v tomto televizoru kombinuje atraktivní minimalistický design s úžasnou kvalitou obrazu a také s nejnižší spotřebou energie ve své kategorii. Navíc světelná technologie LED neobsahuje žádné nebezpečné materiály. Díky podsvícení LED si můžete vychutnat nízkou spotřebu energie, vysoký jas, neuvěřitelný kontrast a ostrost i živé barvy.

Kompatibilní s funkcí MyChoice

Funkce MyChoice představuje jednoduchý způsob s nízkými náklady, jak hostům zpřístupnit placené televizní kanály. Současně průběžně přináší dodatečné příjmy, které

umožňují ušetřit vaši počáteční investici do televizoru.

ThemeTV Lite

Funkce ThemeTV Lite nabízí jednoduché uživatelské rozhraní, které hostům nabízí možnost procházet nabídku pro hosty a najít si snadno a bez potřeby interaktivního zábavného systému kanály z vlastní země, zprávy a informace o hotelu.

Hotel Scenea

Funkce Hotel Scenea umožňuje vybrat a uložit v televizoru obrázek, který je možné použít jako úvodní obrazovku a pro info kanál.

Integrovaný připojovací panel

Integrovaný připojovací panel umožňuje hostům bezproblémově připojovat k televizoru svá vlastní zařízení bez nutnosti použít externí připojovací panel.

Zelené tlačítko

Hosté mohou při používání televizoru ušetřit ještě více energie díky Zelenému tlačítku, které více ztlumí podsvětlení a vypne obrazovku, pokud host poslouchá rádio. Je to další způsob, jak snížit provozní náklady hotelu přímým zapojením hostů.

Design přátelský k životnímu prostředí

Podpora udržitelného rozvoje je nedílnou součástí toho, jak společnost Philips přistupuje k obchodu. Televizory Philips jsou navrženy a vyráběny podle našich principů EcoDesign, které jsou zaměřeny na snižování celkového dopadu na životní prostředí snižováním spotřeby, odstraněním nebezpečných látek, snížením hmotnosti, efektivnějším balením a lepší recyklovatelností. Televizory Philips mají též speciální kryt z materiálu, který omezuje oheň. Nezávislé testy provedené službami požární ochrany ukázaly, že zatímco běžné televizory po styku s plameny mohou požár v domácnosti zesílit, televizory Philips k šíření ohně nepřispívají.



Specifikace

Obraz/displej

- Úhlopříčka obrazovky: 26 palců / 66 cm
- Poměr stran: Širokouhrlá obrazovka
- Typ obrazovky: Aktivní TFT LCD displej WXGA+
- Rozlišení panelu: 1366 x 768p
- Jas: 400 cd/m²
- Reakční doba (typická): 6 ms
- Vylepšení obrazu: Technologie 3:2/2:2 motion pull down, Hřebenový filtr 3D, Zdokonalení barev, Zdokonalení barevných přechodů, Technologie Digital Crystal Clear, Digital Noise Reduction, zdokonalení přechodů jasu, Nastavení ostrosti, 3D MA deinterlacing (odstranění řádkového prokladu), Automatická korekce pleťových odstínů, Zdokonalená funkce Dynamic contrast, Zpracování 1080p 24/25/30 Hz, Zpracování 1080p 50/60 Hz, Active Control
- Dynamický kontrast obrazovky: 150 000:1
- Vylepšení obrazovky: Obrazovka s antireflexní vrstvou
- Úhel sledování: 178° (H) / 178° (V)
- Barva skříňky: Dekorativní přední část v odstínu whisky a vysoce lesklá černá skříňka

Podporovaná rozlišení

Video formáty

Rozlišení	Obnovovací frekvence
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50 Hz, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30, 50, 60 Hz

Počítačové formáty

Rozlišení	Obnovovací frekvence
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1280 x 720	60 Hz
1280 x 768	60 Hz
1360 x 768	60 Hz

Tuner/příjem/vysílání

- Vstup antény: Koaxiální vstup 75 ohmů (IEC75)
- Počet kanálů předvoleb: 999
- Pásmo tuneru: pásmo Hyperband, kanál S, UHF,

VHF

- systém TV příjmu: PAL I, PAL B/G, SECAM B/G, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K, PAL D/K, SECAM D/K
- Přehrávání videa: PAL, SECAM, NTSC
- Digitální příjem: DVB-T MPEG4, DVB-C MPEG4*

Zvuk

- Výstupní výkon (RMS): 2 x 3 W
- Zvukový systém: Stereo NICAM
- Vylepšení zvuku: Automatická úprava hlasitosti, Incredible Surround, Funkce Smart Sound, Regulace výšek a basů

Reproduktory

- Vestavěné reproduktory: 2

Možnosti připojení

- Počet konektorů Scart: 1
- Počet připojení HDMI: 2
- Konektor Ext 1 Scart: Audio levý/pravý kanál, RGB, Vstup kompozitního videa CVBS
- Čelní / boční přípojky: Vstup audio L/P, Vstup kompozitního videa CVBS, Výstup pro sluchátka, USB 2.0, Rozhraní HDMI v1.3
- HDMI 1: Rozhraní HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Přehrávání stisknutím jednoho tlačítka, Systém v pohotovostním režimu
- Další připojení: VGA vstup pro PC + audio levý/pravý, Anténa IEC75, Rozhraní Common Interface Plus (CI+), Výstup S/PDIF (koaxiální)
- Konektor Ext 2: Vstup YPbPr

Pohodlí

- Snadná instalace: Standard Plug & Play, Zdokonalený hotelový režim, Automatické ladění (ATS), Jemné ladění, Digitální ladění PLL, Automatická instalace kanálů (ACI), Automatické pojmenování programů, funkce Autostore, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní USB, Uzamčení nabídky pro instalaci, Zabezpečení přístupu do nabídky, Zámek klávesnice, Klonování nastavení televizoru přes rozhraní RF
- Snadné použití: Autom. vyrovnávání hlasitosti (AVL), 1kanalový seznam analogový/digitální, Nastavení na obrazovce, Seznam programů, Ovládání na boku přístroje, Grafické uživatelské rozhraní
- Komfortní provedení: Funkce hotelový host,

- Uvítací zpráva, Kanál po zapnutí, Omezení hlasitosti, Časovač
- Interaktivní hotelové funkce: Blokování automatické aktualizace kanálů, Stahování softwarových bloků z vysílání přenášeného vzduchem, MyChoice, ThemeTV Lite
- Režim Věznice: Txt, MHEG, USB, EPG, Sub blok
- Hodiny: Časovač
- Teletext: Teletext Smart text 1000 stránek
- Elektronický programový průvodce (EPG): Průvodce EPG na 8 dnů, Průvodce Now + Next EPG
- Nastavení formátu obrazovky: 4:3, Šířka filmu 14:9, Rozšířený obraz 16:9, Širokouhrlá obrazovka, Zvětšení titulků, Velké zvětšení (Super Zoom), Automatický formát
- Typ dálkového ovladače: 22AV1104C (RC6)
- Dálkový ovladač: detekce slabé baterie, ochrana před krádeží baterie
- Možnost aktualizace firmwaru: Aktualizace firmwaru přes USB, Aktualizace firmwaru přes RF
- Další výhody: Zámek Kensington

Zdravotní péče

- Ovládání: Dálkový ovladač pro více přístrojů
- Pohodlí: Výstup pro sluchátka, Nezávislé ztlumení hlavního reproduktoru
- Bezpečnost: Dvojitá izolace třídy II

Multimediální aplikace

- Multimediální připojení: USB
- Formáty přehrávání: MP3, Fotografie JPEG
- Formáty přehrávání videa: H264/MPEG-4 AVC, MPEG-1, MPEG-2, MPEG-4

Spotřeba

- Napájení ze sítě: 220-240V, 50/60 Hz
- Spotřeba elektrické energie (typická): 33 W
- Okolní teplota: 5 °C až 35 °C
- Průměrná roční spotřeba: 54 kWh
- Přítomnost olova: Ano*

Ekologické specifikace


- Bezpečnost: Kryt omezující oheň
- Pohotovostní režim s nízkou spotřebou: Ano
- SmartPower Eco: Ano

Rozměry

- Rozměry sady (Š x V x H): 637 x 411 x 51,4 mm
- Rozměry přístroje se stojanem (Š x V x H): 637 x 447 x 170 mm
- Rozměry krabice (Š x V x H): 810 x 525 x 170 mm
- Hmotnost výrobku: 5,2 kg
- Hmotnost výrobku (+ podstavec): 5,5 kg
- Kompatibilní s montáží na stěnu VESA: 75 x 75 mm

Příslušenství

- Dodávané příslušenství: Dálkový ovladač, Baterie pro dálkový ovladač, Napájecí kabel, Stojan na nábytek, Záruční list
- Volitelné příslušenství: Montáž na stěnu (náklon) 22AV3100/10, Dálkový ovladač pro nastavení 22AV8573/00



Datum vydání 2012-10-11

Verze: 2.1.5

12 NC: 8670 000 75936
EAN: 87 12581 60237 6

© 2012 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Všechna práva vyhrazena.

Údaje mohou být změněny bez předchozího varování.
Ochranné známky jsou majetkem Koninklijke Philips Electronics N.V. nebo jejich příslušných vlastníků.

www.philips.com