




Philips
Professionelt LCD-TV

26" Pro

LCD DVB-T/C MPEG-4*



26HFL3381D

Avanceret design med enestående værdi

Philips digitale LCD-TV til hotelbranchen

Med dette moderne og energieffektive TV til brug i hotelbranchen får du fordelene ved HD-TV. Dine gæster vil få en varm velkomst og en fantastisk billedoplevelse med den attraktive kanaloversigt.

Avancerede hotelfunktioner og fremtidssikret

- Velkomstmeddelelse på skærmen
- Programmering af startkanal
- MPEG-4 HDTV-modtagelse via DVB-T og DVB-C-tuner med CI+*

Oplevelsen tilpasses til gæsten

- Begrænsning af lydstyrke
- En samlet kanaloversigt til analoge og digitale kanaler
- Den attraktive kanaloversigt giver let navigation
- LCD-skærm til Full HD 1920x1080 pixel
- Brugervenlig fjernbetjening til hotelbranchen

Mest rentabel

- USB-kloning af alle indstillinger giver hurtig installation
- Låsning af installationsmenu

Bæredygtig og sikker

- Miljøvenligt design og brandhæmmende kabinet

PHILIPS

sense and simplicity

Vigtigste nyheder

USB-kloning

Med denne funktion kan du på mindre end ét minut nemt kopiere alle programmerings- og kanalprogrammeringsindstillinger fra et TV til et andet. Funktionen er med til at sikre ensartethed på dine TV og reducerer installationstiden og omkostningerne væsentligt.

Velkomstmeddelelse

En velkomstmeddelelse vises på skærmen, hver gang der tændes for TV'et.

Begrænsning af lydstyrke

Denne funktion fastlægger på forhånd det interval for lydstyrke, som TV'et kan bruge. Dermed undgår du at skulle regulere lydstyrken ved høje lydniveauer, og du forstyrrer ikke dine naboer.

Låsning af installationsmenu

Forhindrer uautoriseret adgang til installations- og konfigurationsindstillinger, og sikrer dermed størst mulig komfort for gæsterne. Desuden undgås unødvendige omkostninger til omprogrammering.

En samlet kanaloversigt

En samlet kanaloversigt til analoge og digitale kanaler. Dette giver gæsterne mulighed for at zappe problemfrit mellem analoge og digitale kanaler.

LCD-skærm til ægte HD 1920x1080 pixel (PB)

Denne skærm har en opløsning, som kaldes ægte HD. Med den mest moderne LCD-skærmteknologi har den en ægte high definition widescreen-opløsning på 1920 x 1080p. Dette er den højeste opløsning, der kan sendes med HD-teknologi. Det sikrer den bedst mulige billedkvalitet fra HD-indgangssignaler i ethvert format. Den producerer strålende klare, flimperfri progressive scan-billeder med optimal lysstyrke og fremragende farver. Dette levende og skarpe billede er en fantastisk oplevelse.

Fjernbetjening til hotelbranchen

Til dette TV hører en stilfuld fjernbetjening, der er særligt designet til brug i hotelbranchen. Den omfatter kun de vigtigste knapper og funktioner, hvilket giver en brugervenlig oplevelse for gæsten. Desuden kan funktioner som kontrol af lavt batteriniveau og batterityverisikring bidrage til en effektiv hoteldrift.

Miljøvenligt design

Bæredygtighed er en væsentlig del af Philips' måde at gøre forretning på. Philips-TV er designet og fremstillet i overensstemmelse med vores EcoDesign-principper, som har til formål at minimere den samlede indvirkning på miljøet gennem et lavt strømforbrug, fjernelse af skadelige stoffer, lavere vægt, mere effektiv

emballage og større genanvendelighed. Philips-TV har også et specielt kabinet fremstillet af brandhæmmende materiale. Uafhængige test udført af brandfolk har vist, at mens TV nogle gange kan gøre brande, der er opstået som følge af ydre årsager, mere voldsomme, vil Philips-TV ikke forværre branden.

Programmering af startkanal

Perfekt til in house-reklame eller informationskanaler, da det er muligt at vise en foruddefineret kanal, når TV'et tændes.

Attraktiv kanaloversigt

Den attraktive kanaloversigt omfatter tydelige og intuitive knapper med let forståelig vejledende grafik, der gør det let at finde dine yndlingskanaler.

MPEG-4 DVB-T/c CI+

Med HDTV kan du se TV i den bedst mulige billed- og lyd kvalitet, uden ekstra set-top-boks. Takket være den indbyggede tuner, som understøtter DVB-Terrestrial- og DVB-Cable-signaler til både MPEG-2 og MPEG-4-formater, kan du modtage high definition-TV-programmer i helt fantastisk kvalitet. Derudover kan du med Common Interface Plus (CI+) nyde førsteklasses high definition-indhold direkte på dit TV.

Specifikationer

Billede/display

- Diagonal skærmstørrelse: 26 tomme / 66 cm
- Lysstyrke: 400 cd/m²
- Billedformat: WideScreen
- Svartid (typisk): 5 ms
- Skærmtype: Fuld HD LCD W-UXGA Act. matrix
- Panelopløsning: 1920 × 1080p pixel
- Billedforbedring: 3/2 – 2/2 Motion Pull-Down, 3D kamfilter, Aktiv kontrol + lysføler, Farveforbedring, Farvetransientsforbedring, Digital støjreduktion, Forbedring af luminanstransient, Dynamisk kontrastforbedring, Pixel Plus HD
- Større skærmopløsning: Anti-refleksbehandlet skærm
- Betragtningsvinkel: 170° (V) / 160° (L)

Understøttet skærmopløsning

• Videoformater

Opløsning	Opdateringshastighed
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz

• Computer-formater

Opløsning	Opdateringshastighed
640 × 480	60 Hz
800 × 600	60 Hz
1024 × 768	60 Hz
1280 × 1024	60 Hz
1360 × 768	60 Hz
1600 × 1200	60 Hz

Tuner/modtagelse/transmission

- Antenneindgang: 75 ohm koaksial (IEC75)
- Tunerbånd: Hyperbånd, S-kanaler, UHF, VHF
- TV-system: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Videoafspilning: PAL, SECAM, NTSC
- Digital TV: DVB-C MPEG-4*, DVB-T MPEG-4*

Lyd

- Udgangseffekt (RMS): 2 × 5 W
- Lydsystem: NICAM stereo
- Lydforbedring: Incredible Surround, Diskant- og basregulering

Højttalere

- Indbyggede højttalere: 2

Tilslutningsmuligheder

- Antal Scart: 2
- Antal HDMI-tilslutninger: 2
- Ext 1 SCART: Lyd L/R, RGB
- Ext 2 SCART: Lyd L/R, RGB
- Ext 3: Audio L/R ind, YPbPr
- Tilslutninger på forsiden/siden: Audio L/R ind, CVBS-indgang, Hovedtelefonudgang, S-Video indgang, USB 2.0, HDMI v1.3
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Afspilning med et tryk, System-standby
- Andre tilslutninger: konstant lydniveau, S/PDIF-udgang (koaksial), PC-indgang VGA, PC-lydindgang, Common Interface

Komfort

- Nem installation: Plug and Play, Avanceret hoteltilstand, ATS (Automatic Tuning System), Finindstilling, Digital PLL-tuning, ACI (Automatic Channel Install), Navngivning af automatisk programindstilling, Automatisk lagring, Kloning af TV-indstillinger via USB, Låsning af installationsmenu, Adgang til menuen Sikkerhed
- Brugervenlig: Automatisk lydstyrkejustering (AVL), 1 kanaloversigt analog/digital, On-Screen Display, Programoversigt, Grafisk brugergrænseflade
- Fjernbetjeningstype: 22AV1104
- Komfort: Hotelgæst-funktioner, Tænd automatisk, Velkomstmeldelse, Startkanal, Begrænsning af lydstyrke, Sleep-timer
- Ur: Sleep-timer
- Børnebeskyttelse: Børnesikring + forældrestyring
- Tekst-TV: 1000 siders smarttekst
- Elektronisk programguide: 8 dages elektronisk programguide, Now + Next EPG
- Skærmformat-justeringer: Filmudvidelse 16:9, WideScreen, Super Zoom, Automatisk formatomskiftning
- Billede i billede: Dobbelt-skærm
- Fjernbetjening: registrering af lavt batteriniveau, batterityverisikring
- Firmwareopgradering: Lokal opgradering af al TV-software, Firmwareopgradering via USB
- Andet udstyr: Kensington-lås

Healthcare

- Komfort: Hovedtelefonudgang
- Sikkerhed: Dobbelt isoleret Klasse 2

Multimediaprogrammer

- Multimedia-tilslutning: USB
- Afspilningsformater: MP3, JPEG stillbilleder, MPEG-1, MPEG-2

Strøm

- Lysnet: 220-240 V, 50 Hz
- Strømforbrug: 95 W
- Standby-strømforbrug: 0,15 W
- Omgivende temperatur: 5-35°C

Miljøspecifikationer


- Sikkerhed: Brandhæmmende kabinet

Mål

- Mål på anlæg (B × H × D): 662,3 × 440 × 81,1 mm
- Apparatets mål inklusive stander (B × H × D): 662,3 × 473,5 × 219,8 mm
- Mål på kasse (B × H × D): 765 × 215 × 580 mm
- Vægt: 5,2 kg
- Produktvægt (+ holder): 5,5 kg
- Vægt inkl. emballage: 7,5 kg
- Kabinetfarve: Sort deco-front i højglans med sort kabinet
- Kompatibel med VESA-vægbeslag: 200 × 100 mm

Tilbehør

- Medfølgende tilbehør: Fjernbetjening, Batterier til fjernbetjening, Netledning, Bordstander, Garantibevis
- Ekstra tilbehør: Opsætning af fjernbetjening RC2573GR, Vægmontering (vippe) 22AV3200/10



Udgivelsesdato
2010-09-03

Version: 3.2.6

12 NC: 8670 000 57332
EAN: 87 12581 51110 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle rettigheder forbeholdes.

Specifikationerne kan ændres uden varsel. Varemærker tilhører Koninklijke Philips Electronics N.V. eller deres respektive ejere.

www.philips.com

* Spørg din Philips-repræsentant, hvis du ønsker flere oplysninger om lande, der anvender DVB-T.