




Philips
Téléviseur LCD
professionnel

66 cm Pro
LCD TNT-HD*



26HFL3381D

Design novateur et excellent rapport qualité/prix

Téléviseur LCD numérique Philips Hospitality

Ce téléviseur Hospitality, moderne et consommant peu d'énergie, vous fait profiter des avantages de la télévision en haute définition. Vos clients apprécieront l'accueil chaleureux et l'expérience visuelle exceptionnelle tout en ayant accès à une liste de chaînes captivante.

Fonctions avancées et évolutives spécifiques pour les hôtels

- Affichage d'un message de bienvenue à l'écran
- Choix d'un canal par défaut à la mise sous tension
- Réception TNT-HD (MPEG4 HDTV) via tuner DVB-T et DVB-C avec CI+*

Une expérience client vraiment différente

- Limitation du volume
- Liste de chaînes analogiques et numériques commune
- Liste de chaînes pratique pour une navigation facilitée
- Écran LCD Full HD 1920 x 1080p
- Une télécommande Hospitality simple à utiliser pour chambre d'hôtel

Meilleur coût total d'utilisation

- Clonage par USB de tous les paramètres pour une installation rapide
- Verrouillage du menu d'installation

Durable et fiable

- Design respectueux de l'environnement et châssis ignifugé

PHILIPS
sense and simplicity*

*Du sens et de la simplicité

Points forts

Clonage par USB

Cette fonction permet de copier en toute simplicité les paramètres de programmation et les chaînes de programmation d'un téléviseur vers un autre, et ce, en moins d'une minute. Elle assure l'uniformité entre les téléviseurs et réduit considérablement le temps et le coût d'installation.

Message de bienvenue

Un message de bienvenue s'affiche à l'écran à la mise sous tension du téléviseur.

Limitation du volume

Cette fonction permet de prédéfinir la plage de volume du téléviseur pour empêcher tout réglage démesuré de celui-ci et éviter ainsi de déranger le voisinage.

Verrouillage du menu d'installation

Empêche l'accès aux paramètres de configuration et d'installation, pour garantir le confort optimal des clients et éviter des coûts de reprogrammation superflus.

Liste de chaînes commune

La liste de chaînes analogiques et numériques commune permet à vos clients de passer de façon transparente des chaînes analogiques aux chaînes numériques.

Écran LCD Full HD 1920 x 1080p (PB)

Cet écran intègre une technologie LCD de pointe pour offrir une résolution 16/9 haute

définition de 1920 x 1080p, connue sous le nom de Full HD. Il s'agit de la résolution la plus importante prise en charge par la diffusion HD. Elle garantit des images d'une qualité optimale pour tout format de signal d'entrée HD. Vous bénéficiez ainsi d'images à balayage progressif ultranettes, sans scintillement, à la luminosité et aux couleurs optimales. Parce que le confort visuel compte !

Télécommande Hospitality pour chambre d'hôtel

Ce téléviseur est fourni avec une élégante télécommande conçue tout particulièrement pour un usage en collectivité. Afin de procurer une expérience conviviale aux clients, seuls les boutons et fonctions essentiels sont proposés. En outre, le contrôle à l'écran du niveau de charge des piles et la vis anti-vol pour la trappe des piles sont des fonctionnalités qui peuvent contribuer à l'organisation efficace d'un hôtel.

Design respectueux de l'environnement

Le développement durable fait partie intégrante de la politique commerciale de Philips. Les téléviseurs Philips sont conçus et produits conformément à nos principes EcoDesign visant à réduire l'impact global de nos produits sur l'environnement par divers moyens : réduction du poids, emballage plus efficace et meilleur recyclage. Les téléviseurs Philips sont également dotés d'un châssis spécial en matériau ignifugé. Des tests indépendants menés par des services anti-

incendie ont démontré que, contrairement à certains téléviseurs qui peuvent parfois intensifier les incendies causés par des sources externes, les téléviseurs Philips n'amplifient pas les incendies.

Choix d'un canal par défaut à la mise sous tension

Parfait pour les chaînes de publicité ou d'information internes grâce à l'affichage d'une chaîne prédéfinie lorsque le téléviseur est allumé.

Liste de chaînes pratique

La liste de chaînes pratique se compose de boutons simples d'utilisation et intuitifs avec des graphiques d'aide pour retrouver facilement vos chaînes préférées.

TNT-HD (MPEG4) avec CI+

La HDTV vous permet de profiter d'une qualité de son et d'image optimale, sans décodeur supplémentaire. Grâce au tuner intégré prenant en charge les signaux TNT et par câbles pour les formats MPEG-2 et MPEG-4, vous recevez des programmes en haute définition d'une qualité exceptionnelle. En outre, avec Common Interface Plus (CI+), vous bénéficiez de contenus en haute définition directement sur votre téléviseur.

Caractéristiques

Image/affichage

- Diagonale verrière: 26 pouce / 66 cm
- Luminosité: 400 cd/m²
- Format d'image: Écran large
- Temps de réponse (standard): 5 ms
- Type d'écran: Écran LCD Full HD W-UXGA à matrice act.
- Résolution d'écran: 1920 x 1080p
- Amélioration de l'image: Compensation de mouvement 3/2 - 2/2, Filtre en peigne 3D, Active Control+Capteur de luminosité, Accentuation des couleurs, Accentuation temporaire des couleurs, DNR (réduction numérique du bruit), Luminance Transient Improver, Contraste dynamique amélioré, Pixel Plus HD
- Amélioration de l'écran: Écran avec traitement antireflet
- Angle de visualisation: 170° (H)/160° (V)

Résolution d'affichage prise en charge

Formats vidéo

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz
1080p	24, 25, 30 Hz
1080p	24, 50, 60 Hz

Formats informatiques

Résolution	Fréquence de rafraîchissement
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1360 x 768	60 Hz
1600 x 1200	60 Hz

Tuner/Réception/Transmission

- Entrée antenne: Coaxiale 75 ohms (IEC75)
- Bandes du tuner: Hyperband, S-Channel, UHF, VHF
- Système TV: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2K/8K
- Lecture vidéo: PAL, SECAM, NTSC
- TV numérique: DVB-C MPEG4*, DVB-T MPEG4*

Son

- Puissance de sortie (RMS): 2 x 5 W
- Système audio: Stéréo Nicam
- Accentuation du son: Incredible Surround, Réglage graves/aigus

Enceintes

- Enceintes intégrées: 2

Connectivité

- Nombre de péritel: 2
- Nombre de connexions HDMI: 2
- Ext. 1 SCART/péritel: Audio G/D, RVB
- Ext. 2 SCART: Audio G/D, RVB
- Ext 3: Entrée audio G/D, YUV
- Connexions avant/latérales: Entrée audio G/D, Entrée CVBS, Sortie casque, Entrée S-Vidéo, USB 2.0, HDMI v1.3
- HDMI 1: HDMI v1.3
- EasyLink (HDMI-CEC): Activation instantanée de la lecture, Mise en veille du système
- Autres connexions: Adaptation audio constante, Sortie S/PDIF (coaxiale), Entrée PC VGA, Entrée audio PC, Interface commune

Praticité

- Installation facile: Plug-and-play, Mode hôtel évolué, Système de syntonisation auto (ATS), Réglage avec précision, Réglage numérique PLL, Installation auto. des chaînes (ACI), Dénomination automatique des programmes, Mémoire automatique, Copie des paramètres du téléviseur via USB, Verrouillage du menu d'installation, Accès au menu de sécurité
- Facilité d'utilisation: Auto Volume Leveller (AVL), 1 liste des chaînes analogiques/numériques, Affichage à l'écran, Liste des programmes, Interface utilisateur graphique
- Type de télécommande: 22AV1104
- Confort: Fonctions spécifiques pour hôtel, Mise en marche automatique, Message de bienvenue, Chaîne de mise en marche, Limitation du volume, Mise en veille programmable
- Horloge: Mise en veille programmable
- Contrôle parental: Verrouillage parental/contrôle parental
- Télétexte: Smart Text 1 000 pages
- Guide électronique de programmes: Guide électronique de programmes 8 j., EPG « Now &

Next »

- Réglages du format d'écran: Extension 16/9, Écran large, Super zoom, Réglage automatique du format
- Incrustation d'images: Double écran télétexte
- Télécommande: détection de batterie faible, protection contre le vol de la batterie
- Mise à niveau micrologicielle possible: Logiciel de mise à niveau locale pour téléviseur, Possibilité de mise à niveau micrologicielle par USB
- Autres fonctionnalités: Verrou Kensington

Soins de santé

- Praticité: Sortie casque
- Sécurité: Double isolation conforme aux normes de classe II

Applications multimédias

- Connexions multimédias: USB
- Formats de lecture: MP3, Photos JPEG, MPEG-1, MPEG-2

Puissance

- Puissance électrique: 220-240 V, 50 Hz
- Consommation électrique: 95 W
- Consommation en veille: 0,15 W
- Température ambiante: De 5 °C à 35 °C

Caractéristiques environnementales


- Sécurité: Châssis ignifugé

Dimensions

- Dimensions de l'appareil (l x H x P): 662,3 x 440 x 81,1 mm
- Dimensions de l'appareil (support inclus) (l x H x P): 662,3 x 473,5 x 219,8 mm
- Dimensions de l'emballage (l x H x P): 765 x 215 x 580 mm
- Poids du produit: 5,2 kg
- Poids du produit (support compris): 5,5 kg
- Poids (emballage compris): 7,5 kg
- Couleur du coffret: Panneau avant High Gloss Black avec boîtier noir
- Compatible avec fixations murales VESA: 200 x 100 mm

Accessoires

- Accessoires fournis: Télécommande, Piles pour télécommande, Cordon d'alimentation, Support de table, Livret de garantie
- Accessoires en option: Télécommande service RC2573GR, Support mural (incluable) 22AV3200/10



Date de publication
2010-09-05

Version: 3.2.6

12 NC: 8670 000 57332
EAN: 87 12581 51110 4

© 2010 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Tous droits réservés.

Les caractéristiques sont sujettes à modification sans préavis. Les marques commerciales sont la propriété de Koninklijke Philips Electronics N.V. ou de leurs détenteurs respectifs.

www.philips.com



* Pour plus d'informations sur les pays équipés de la TNT, veuillez vous adresser à votre contact Philips.