



Philips
Professionelles LCD-
Fernsehgerät

26" System

LCD mit DVB-T



26HFL5850D

Für zufriedene Gäste

Digitales Hotel-Fernsehgerät von Philips mit SmartCard-Steckplatz

Dieses elegante Hotel-Fernsehgerät mit integriertem SmartCard-Steckplatz ist die beste manipulationssichere, interaktive Lösung für Gäste-Infotainment. Ihre Gäste genießen digitales Fernsehen, können ihre eigenen Geräte anschließen und im Badezimmer Musik hören.

Zukunftssichere integrierte Systemlösung

- Manipulationssicherer SmartCard-Steckplatz
- Fernaktualisierung der Software
- HD Ready mit integriertem DVB-Tuner

Bieten Sie Ihren Gästen etwas Besonderes

- Integrierte Uhrenanzeige mit Weckfunktion und Nachrichtenalarm
- USB-Anschluss für die einfache und direkte Wiedergabe von Multimedia-Inhalten
- Mit dem PC-Eingang wird Ihr TV-Gerät zum PC-Monitor
- Philips Connectivity Panel-Kompatibilität ermöglicht Anschluss von Gastgeräten

Geringste Gesamtbetriebskosten

- USB-Klonen von Einstellungen für schnelles Installieren
- Externer Lautsprecheranschluss & zusätzliche Stromversorgung

Nachhaltig und sicher

- SmartPower zur Energieeinsparung
- Umweltfreundliches Design und schwer entflammables Gehäuse

PHILIPS

sense and simplicity

Besonderheiten

Integrierter SmartCard-Steckplatz

Der SmartCard Xpress-Kartensteckplatz ermöglicht Dritten mithilfe von Anwendungskarten das Hinzufügen erweiterter TV-Funktionen ganz ohne zusätzliche Boxen bzw. externe Verbindungen. Über die Serial Xpress Benutzeroberfläche (mit Unterstützung für die Protokolle UART und RS232) sowie die SmartPlug Benutzeroberfläche kann eine Verbindung zwischen dem Fernsehgerät und externen Decodern bzw. Set-Top-Boxen aller wichtigen Anbieter interaktiver Systeme hergestellt werden.

USB-Klonen

Bietet die Möglichkeit, alle Programm- und Sendereinstellungen eines Fernsehgeräts einfach und in weniger als einer Minute auf andere Fernsehgeräte zu übertragen. Mit dieser Funktion kann eine Übereinstimmung der Einstellungen verschiedener Fernsehgeräte garantiert werden, wodurch der Zeit- und Kostenaufwand für die Installation verkürzt wird.

Fernaktualisierung der Software

Die Software des Fernsehgeräts kann über einen zertifizierten Systemanbieter ferngesteuert aktualisiert werden.

Integrierte Uhrenanzeige

Die integrierte Uhrenanzeige verfügt über eine Weckfunktion und ersetzt eine zusätzliche Uhr, deren Kabel und Anschlüsse verstaubt

werden müssten. Automatische Zeitsynchronisierung über Videotext und die Beibehaltung der Weckeinstellungen bei Stromunterbrechungen stellen einen zusätzlichen Service für Ihre Gäste dar.

USB-Multimedia-Wiedergabe

Dieses Fernsehgerät von Philips ermöglicht Ihren Gästen einen USB-Stick anzuschließen, um Multimedia-Inhalt einfach und schnell abzuspielen. Unterstützte Wiedergabeformate sind MP3, Diashow-Dateien (.alb) und JPEG Standbilder.

PC-Eingang

Über den PC-Eingang können Sie Ihren Fernseher in einen PC-Monitor verwandeln.

Externe Lautsprecher & Stromversorgung

Das Fernsehgerät verfügt über eine externe Anschlussverlängerung zur leichten Installation externer Lautsprecher (zum Beispiel im Badezimmer), sodass keine weiteren Investitionen in externe Geräte notwendig werden. Die integrierte zusätzliche Stromversorgung macht einen zusätzlichen Stromanschluss für interaktive Systeme überflüssig. Bei Einzelnutzung kann die zusätzliche Stromversorgung ausgeschaltet werden, um Energie zu sparen.

Kompatibel mit Connectivity Panel

Dieses Fernsehgerät funktioniert nahtlos mit den Philips Connectivity Panels. Die Gäste

können ganz einfach PCs, MP3-Player, DVD-Player, Camcorder oder andere Geräte anschließen und Medien von diesen Geräten genießen. Durch die Autosensing-Funktion wechseln das Fernsehgerät und das Connectivity Panel automatisch, um den Inhalt des angeschlossenen Gästeinstruments anzuzeigen.

SmartPower

Die Stärke der Hintergrundbeleuchtung kann geregelt und vom System vorab eingestellt werden. Der Energieverbrauch wird um bis zu 50 % verringert und die Energiekosten erheblich reduziert.

Umweltfreundliches Design

Nachhaltigkeit ist ein wesentlicher Bestandteil des Geschäftsmodells von Philips. Die Fernsehgeräte von Philips werden gemäß unseren EcoDesign-Richtlinien konzipiert und hergestellt. Unser Ziel ist es, durch einen niedrigeren Stromverbrauch, den Verzicht auf gefährliche Substanzen, ein niedrigeres Gewicht unserer Produkte, eine effizientere Verpackung und bessere Wiederverwertbarkeit, die Umwelt so gut wie möglich zu schonen. Die Fernsehgeräte von Philips verfügen auch über ein spezielles, schwer entflammables Gehäuse. Tests, die von unabhängigen Stellen durchgeführt wurden, haben gezeigt, dass Fernsehgeräte von Philips im Gegensatz zu anderen Fernsehgeräten von externen Quellen ausgelöste Brände nicht verstärken.



Daten

Bild/Anzeige

- Bildschirmgröße diagonal: 26 Zoll / 66 cm
- Bildformat: 16:9, Breitbild
- Bildschirmtyp: LCD WXGA Active Matrix TFT
- Auflösung des Displays: 1366 x 768p
- Helligkeit: 450 cd/m²
- Kontrastverhältnis (normal): 2500:1
- Dynamischer Bildschirmpkontrast: 30000:1
- Reaktionszeit (normal): 6 ms
- Betrachtungswinkel (h / v): 176 / 176 Grad
- Bildschirmpoptimierung: Nicht reflektierender Bildschirm
- Bild-Verbesserung: 3:2- bis 2:2-Bewegungs-Pulldown, 3D-Kammfilter, Active Control, Black Stretch, Blue Stretch, Farbverbesserung, Color Transient Improvement, Digitale Rauschminderung (DMN), Luminance Transient Improver, Bewegungsadaptive De-Interlacing, Progressive Scan, Automatische Hautfarbenkorrektur, Dynamische Kontrastoptimierung, Weißausdehnung, Grünausdehnung, Pixel Plus HD

Unterstützte Display-Auflösung

• Videoformate

Auflösung	Aktualisierungsrate
480i	60 Hz
480p	60 Hz
576i	50 Hz
576p	50 Hz
1080i	50, 60 Hz
720p	50, 60 Hz

• Computerformate

Auflösung	Aktualisierungsrate
640 x 480	60 Hz
800 x 600	60 Hz
1024 x 768	60 Hz
1280 x 1024	60 Hz
1366 x 768	60 Hz

Tuner/Empfang/Übertragung

- Antenneneingang: 75 Ohm koaxial (IEC75)
- Anzahl der voreingestellten Kanäle: 250
- Frequenz-Bänder: Hyperband, S-Kanal, UHF, VHF
- Tuner-Display: PLL
- TV-System: PAL I, PAL B/G, PAL D/K, SECAM B/G, SECAM D/K, SECAM L/L', DVB COFDM 2 K/8 K
- Video-Wiedergabe: PAL, Secam, NTSC
- DVB: DVB-T*

Sound

- Sinus-Ausgangsleistung (RMS): 2 x 5 W
- Soundsystem: Mono, Stereo, Nicam Stereo, BBE, Dolby Digital (AC-3), Virtual Dolby Digital
- Verbesserung der Soundqualität: Automatische Lautstärkeinstellung, Incredible Surround, Smart Sound
- Equalizer: 5-Band

Lautsprecher

- Integrierte Lautsprecher: 2

Anschlussmöglichkeiten

- Anzahl Scartanschlüsse: 2
- Ext 1 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang, RGB
- Ext 2 Scart: Audio links/rechts, FBAS-Ein-/Ausgang
- Ext 3: Linker/rechter Audio-Eingang, YPbPr
- Ext 4: HDMI V1.3
- Ext 5: HDMI V1.3
- Ext 6: HDMI V1.3
- Vordere/seitliche Anschlüsse: Linker/rechter Audio-Eingang, FBAS-Eingang, Kopfhörer-Ausgang, S-Video-Eingang, USB 2.0, HDMI V1.3
- Weitere Anschlüsse: Analog L/R Audio-Ausgang, SP-DIF-Ausgang (koaxial), Kopfhörer-Ausgang, PC-VGA-Eingang, Common Interface
- bessere Anschlussmöglichkeiten: Serial Xpress Benutzeroberfläche, SmartPlug Xpress Benutzeroberfläche, RJ12-Anschluss, RJ45-Anschluss, SmartCard-Erweiterungssteckplatz, Schneller Infrarotdurchschliff, HM-Link, Anschluss für externen Lautsprecher, Zusätzliche Stromversorgung 12 V/1 W, Scart-Einschalttaste, USB 2.0

Komfort

- Einfache Installation: Erweiterter Hotel-Modus, Feinabstimmung, Digitales PLL-Tuning, Programmname, Klonen von Fernseheinstellungen über USB, Sperre für Installationsmenü, Sicherer Menüzugriff, Tastensperre
- Einfache Bedienung: Automatische Lautstärkeregelung (AVL), 1 Senderliste (analog/digital), Smart Picture, Smart Sound
- Komfort: Hotelgast-Funktionen, Automatisches Einschalten, Begrüßungsnachricht, Hinweis auf Nachricht, Einschaltkanal, Lautstärkebegrenzung
- Interaktive Hotelfunktionen: Kompatibel mit Connectivity Panel
- Gefängnismodus: Videotext- und MHEG-Deaktivierung
- Uhr: Integrierte LCD-Uhrenanzeige, Sleep Timer, Wecker
- Erweiterte Uhrfunktionen: Synchro Time über TXT/DVB
- Videotext: 1000 Seiten Smart Text
- Videotext-Sprachen: Westeuropäisch, Osteuropäisch, Kyrillisch
- Elektronische Programmzeitschrift (EPG): EPG, Akt. & Folg.
- Bildschirmformat-Anpassung: 4:3, Vollbild, Breitbildformat 14:9, Breitbildformat 16:9, Breitbild, Untertitel-Zoom, SuperZoom, Auto Format
- Upgradefähige Firmware: Lokale Akt. Software alle Fernsehgeräte, Fernakt. Software Hotel-Fernsehgeräte, Firmware-Upgrade über USB
- Weiterer Komfort: Kensington-Sicherung

Gesundheitsfürsorge

- Steuerung: Mehrfach-Fernbedienung
- Komfort: Kopfhörer-Ausgang, Unabhängige Stummschaltung der Hauptlautsprecher
- Sicherheit: Doppelte Isolierung (Klasse II)

Multimedia-Anwendungen

- Multimedia-Anschlüsse: USB
- Wiedergabeformate: MP3, JPEG-Standbilder, Diashowdateien (.alb)

Umweltspezifikationen

- Sicherheit: Schwer entflammables Gehäuse
- SmartPower

Leistung

- Netzstrom: 220-240 V, 50/60 Hz
- Stromverbrauch: 120 W
- Standby-Stromverbrauch: < 2 W (mit Uhr)
- Passiver Standby-Verbrauch: 1,2 W
- Aktiver Standby-Verbrauch: 20 W
- Umgebungstemperatur: 5 °C bis 40 °C

Abmessungen

- Abmessungen Gerät (B x H x T): 686 x 452 x 103 mm
- Abmessungen Gerät inkl. Fuß (B x H x T): 686 x 510 x 220 mm
- Abmessungen Box (B x H x T): 764 x 522 x 259 mm
- Produktgewicht: 10 kg
- Produktgewicht (+ Ständer): 13 kg
- Gewicht (inkl. Verpackung): 16 kg
- Gehäusefarbe: Schwarz
- VESA-kompatible Wandhalterung: 200 x 100 mm

Zubehör

- Mitgeliefertes Zubehör: Netzkabel, Drehbarer Tischfuß, Garantiekarte
- Optionales Zubehör: Einrichten der Fernbedienung RC2573GR, Gastfernbedienung 22AV1105, Wandhalterung (neigbar) 22AV3200/10



Ausstellungsdatum
2011-05-05

Version: 2.2.7

12 NC: 8670 000 40818
EAN: 87 12581 43155 6

© 2011 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Alle Rechte vorbehalten.

Technische Daten können ohne vorherige Ankündigung geändert werden. Die Marken sind Eigentum von Koninklijke Philips Electronics N.V. oder der jeweiligen Firmen.

www.philips.com

* Wenn Sie zusätzliche Informationen über DVB-T und die teilnehmenden Länder benötigen, wenden Sie sich an Ihren Philips Ansprechpartner.