



Philips
platt widescreen-TV med
Crystal Clear III

26"
LCD
HD Ready

26PF3321



Förhöj din bildupplevelse

Crystal Clear III

Ny fantastisk TV som inte bara har utmärkt bild och ljud utan också har en modern design och högkvalitativ ytbehandling. Den är försedd med Crystal Clear III för naturliga, klara bilder och utmärkt ljud.

Levande, naturliga och knivskarpa bilder

- HD LCD WXGA-skärm med 1366 x 768p upplösning
- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler
- Crystal Clear III ger naturliga bilder med högre kvalitet
- Dynamisk kontrastförbättring som ger rika svarta fält
- Active Control optimerar bildkvaliteten oavsett källa

Superb ljudåtergivning

- Virtual Dolby-surroundljud för en bio-liknande ljudupplevelse

Snygg, slimmad design som passar inredningen

- Kompakt och tunn design som passar i alla rum

Utformad för din bekvämlighet

- Visa många olika kanaler i mosaikbild på din TV

Avancerad prestanda

- HDMI-ingång för fullständig digital HD-anslutning med en kabel

PHILIPS

Funktioner

LCD WXGA-skärm, 1366 x 768 bildpunkter

Bildskärm med WXGA-upplösning med senaste LCD-skärmtekniken. Upplösning i widescreen på 1366 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

HD Ready

Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-digitaldeko­der eller Blu-ray-skivor. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

Crystal Clear III

Crystal Clear III kombinerar en rad förbättringar som ger en bättre bild. Förbättringarna innefattar ett 2D-kamfilter, dynamisk kontrast, Blue stretch och grön färgförbättring, så att du får de mest verklighetstroga färgerna.

Dynamisk kontrastförbättring

Du vill ha den LCD-TV som ger bäst kontrast och de mest levande bilderna även från breda synfältsvinklar. Philips dynamiska kontrastförbättring utnyttjar videobehandling och en unik tonande bakgrundsbelysningsteknik. Det ger rika svarta färger med mer detaljer. Den tonande bakgrundsbelysningen ökar kontrasten med upp till 5 gånger*, och ökar samtidig synfältsvinkeln. Den levererar en ljusstark, levande bild med hög kontrast och klara färger, (* mellan 2 och 5 gånger, beroende på skärmens typ och bildens innehåll).

Active Control

Med Active Control förbättras brus och skärpa löpande 60 gånger per sekund. Bildinställningen

justeras över 3 000 gånger per minut, vilket medför att bilden alltid blir den bästa möjliga.

Virtual Dolby-surroundljud

Virtual Dolby Surround är en teknik för förstärkning av surroundljudseffekter. Du får känslan av Dolby Pro Logic utan att behöva extra bakhögtalare. Tittarupplevelsen blir betydligt mer engagerande.

Flera PiP-lägen (bild-i-bild)

Med bild-i-bild-lägen kan du titta på två videokällor samtidigt, antingen som bild-i-bild, sida vid sida eller i mosaikbild som stillbilder.

HDMI-ingång

HDMI ger en okomprimerad digital RGB-anslutning från källa till skärm. Genom att eliminera konvertering till analog signal blir bilden opåverkad. Tack vare en oförändrad signal får du minskat flimmer och tydligare bild. HDMI kommunicerar på ett intelligent sätt bästa möjliga utdataupplösning från källan. HDMI-indata är fullt bakåtkompatibla med DVI-källor men inkluderar digitalt ljud. HDMI använder HDCP-kopieringsskydd.



Specifikationer

Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Ljusstyrka: 500 cd/m²
- Diagonal skärmstorlek: 26 tum / 66 cm
- Displayskrmtyp: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Bildförbättring: Progressive Scan, 3:2-2:2 bilddetektering, Digital brusreducering, Undertryckning av ojämna linjer, Active Control, Contrast Plus, 2D-kamfilter, Crystal Clear III
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm
- Beträktningsvinkel (h / v): 178 / 178 grader
- Skärmupplösning: 1 366 x 768p
- Svarstid (medel): 8 ms
- Dynamisk skärmkontrast: 1200:1
- Kontrastförhållande (medel): 600:1

Bildskärmsupplösningar som stöds

Datorformat

Upplösning	Uppdateringsintervall
640 x 480	60, 67, 72, 75 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75 Hz
1024 x 768	60, 70, 75 Hz

Videoformat

Upplösning	Uppdateringsintervall
640 x 480p	2 Fh
720 x 576p	2 Fh
1 280 x 720p	3 Fh
1 920 x 1 080i	2 Fh

Ljud

- Ljutförbättring: Dynamisk basförbättring, Automatisk ljudnivåutjämning
- Ljudsystem: Virtual Dolby-surroundljud
- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Equalizer: 5-bands

Bekvämlighet

- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, Plug & Play, Programnamn, Sortering
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Programlista, Smart Picture, Smart Sound, Sidokontroll
- Typ av fjärrkontroll: RCFE06SPS00
- Text-TV: 4 favoritsidor, Programinformationslinje
- Bild-i-bild: Tvåsidig Text-TV
- Fjärrkontroll: DVD, TV, Flerfunktionell

- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Superzoom, Widescreen
- Klocka: Insomningsfunktion, Väckarklocka
- VESA-montering: 200 x 100 mm
- Text-TV: 10 sidor Smarttext

Mottagare/mottagning/sändning

- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- TV system (TV-system): PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Videoupptagning: NTSC, PAL, Secam
- Antenningång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- Mottagarpånel: PLL
- Antal förinställda kanaler: 100

Anslutningar

- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, S-videoingång
- Främre anslutningar/sidoanslutningar: CVBS-ingång, Hörlur ut, S-videoingång, Audio L+R-ingång
- Antal SCART-kablar: 2
- Ext 4: YPbPr
- Ext 5: HDMI

Effekt

- Strömförbrukning: 100 W i normalt läge W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W
- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Nätström: 110-240 V, 50/60 Hz

Mått

- Produktvikt: 13,3 kg
- Vikt inkl. förpackning: 17 kg
- Mått (med bas) (B x H x D): 804 5 x 477 x 222 mm
- Kabinettets färg: Svart
- Lådans mått (B x H x D): 876 x 209 x 601 mm
- Utrustningens mått (B x H x D): 804 5 x 438 x 114 mm

Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Nätkabel, Registreringskort, Fjärrkontroll, Bruksanvisning, Batterier för fjärrkontrollen, Bordsställning, Garantiercertifikat
- Extra tillbehör: Golvstativ



Publiceringsdatum
2019-06-28

Version: 4.0.7

12 NC: 8670 000 24555
EAN: 87 10895 99619 8

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com