



Philips Matchline
platt TV med Digital
Crystal Clear

26"

LCD Progressive Scan

MATCHLINE

26PF8946



Överlägsen bildkvalitet

Elegant LCD-TV med Digital Crystal Clear-teknik så att du får knivskarpa bilder och häpnadsväckande ljud som på bio, med magiskt djup och klarhet.

Levande, naturliga och knivskarpa bilder

- Högupplöst LCD WXGA-skärm, 1280 x 768 p
- Digital Crystal Clear ger livfulla bilder i biokvalitet
- Progressive Scan-komponentvideo för optimal bildkvalitet
- Active Control med ljussensor optimerar bildkvaliteten

Superb ljudåtergivning

- Virtual Dolby-surroundljud för en bio-liknande ljudupplevelse

Flerfunktionell bekvämlighet

- Njut av dina favoritradiostationer med den inbyggda FM-radion
- Med PC-ingången kan du också använda din TV som en datorskärm
- Visa PC-innehåll i ett annat fönster på din TV
- Twin Page Text-TV - du kan se två Text-TV-sidor samtidigt
- 10 sidor Smart Text-minne för snabb åtkomst till Text-TV



PHILIPS

sense and simplicity

Specifikationer

Bild/visning

- **Bildförhållande:** Widescreen
- **Ljusstyrka:** 450 cd/m²
- **Kontrastförhållande (medel):** 400:1
- **Diagonal skärmstorlek:** 26 tum / 66 cm
- **Displayskärmstyp:** LCD WXGA aktiv matris TFT
- **Bildförbättring:** Contrast Plus, Progressive Scan, 2D-kamfilter, Skärpeinställning
- **Skärmförbättring:** Antireflexbehandlad skärm
- **Betraktningvinkel (h / v):** 176 / 176 grader
- **Skärmapplösning:** 1 280 x 768 bpkt
- **Svarstid (medel):** 16 ms

Bildskärmsupplösningar som stöds

- **Datorformat**

Upplösning	Uppdateringsintervall
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	56, 60, 72, 75, 85 Hz
1024 x 768	60 Hz
1 280 x 768	60 Hz
- **Videoformat**

Upplösning	Uppdateringsintervall
640 x 480i	1 Fh
720 x 576i	1 Fh
720 x 576p	2 Fh

Ljud

- **Ljutförbättring:** Dynamisk basförbättring
- **Ljudsystem:** Mono, Nicam-stereo, Virtual Dolby-surroundljud
- **Uteffekt (RMS):** 2 x 5 W

Praktiskt

- **Enkel installation:** Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, PLL digital kanalväljare, Plug & Play, Programnamn, Sortering
- **Lättanvänd:** AVL (automatisk ljudnivåutjämning), FM-radio, Programlista, Smart Picture-kontroll, Smart Sound-kontroll
- **Typ av fjärrkontroll:** RCAE039_FRP

- **Text-TV:** 10 sidor Smarttext
- **Text-TV:** 4 favoritsidor, Programinformationslinje
- **Bild-i-bild:** PIG (Picture In Graphics), Tvåsidig Text-TV
- **Fjärrkontroll:** Amp, DVD, TV
- **Bildformatsjustering:** 4:3, Helskärm, Superbred, Widescreen, Zoom 14:9, Zoom 16:9
- **Klocka:** Insomningsfunktion
- **VESA-montering:** 100 x 100 mm

Mottagare/mottagning/överföring

- **Radioband:** FM, Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- **TV system (TV-system):** PAL, PAL B/G, PAL D/K, PAL I, Secam, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- **Videouppspelning:** NTSC, PAL, Secam
- **Antenningång:** 75 ohm coaxial (IEC75)
- **Mottagarpanel:** PLL
- **Antal förinställda kanaler:** 100

Anslutningar

- **Antal SCART-kablar:** 2
- **Ext 1-SCART:** Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- **Ext 2-SCART:** CVBS-ingång/utgång, S-videoingång
- **Andra anslutningar:** Antenn IEC75, Utgång för konstant ljudnivå, DVI-D, FM-antenn, Ingång för PC-ljud, PC-ingång VGA
- **Främre anslutningar/sidoanslutningar:** Ljudingång, CVBS-ingång, Hörlur ut, S-videoingång

Ström

- **Strömförbrukning:** 96 W normalt läge W
- **Strömförbrukning i standby-läge:** < 2 W
- **Omgivande temperatur:** +5 till +40 °C

Storlek

- **Produktvikt:** 15 kg

Tillbehör

- **Tillbehör:** Miniuttag för cinch-kontakt (hona), Nätkabel, Snabbstartguide, Registreringskort, Fjärrkontroll, koaxialkabel för antenn, Bruksanvisning

Produktfördelar

LCD WXGA-skärm, 1280 x 768

WXGA-skärm med modern LCD-skärmsteknik och en förbättrad HD-upplösning på upp till 1 280 x 768p bildpunkter. Den ger dig en fantastisk bild med progressiv avsökning med optimal ljusstyrka och suveräna färger.

Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear innehåller ett antal innovationer för bildbehandling. Bilderna behandlas digitalt och bildkvaliteten optimeras för att ge bästa tänkbara kontrast, färg och skärpa. Det är som att titta på levande bilder i biokvalitet.

Progressive Scan

Progressive Scan ger dubbelt så hög vertikal upplösning. I stället för att skicka fält med de udda linjerna till skärmen först, följt av fält med jämna, skrivs båda fälten ut samtidigt. En fullstor bild skapas omedelbart och maximal upplösning används. Vid dessa höga hastigheter får du intrycket av en skarpare bild utan linjer.

Active Control + ljussensor

Active Control är ett unikt, intelligent styrsystem som mäter och analyserar den inkommande signalen och automatiskt justerar inställningarna för att ge en optimal bildkvalitet. Med hjälp av en ljussensor anpassas ljusstyrkan i bilden efter ljuset i rummet.

Virtual Dolby-surroundljud

Virtual Dolby Surround är en teknik för förstärkning av surroundljudseffekter. Du får känslan av Dolby Pro Logic utan att behöva extra bakhögtalare. Tittarupplevelsen blir betydligt mer engagerande.

FM-radio

En radio med kapacitet för att lagra 40 förinställda FM-kanaler är inbyggd. Namngivning på skärmen gör det lätt att navigera och dessutom ingår en praktisk skärmsläckare med klocka som du kan använda när du lysnar.

PC-ingång

Med PC-ingången kan du ansluta din TV till en dator och använda TV:n som en datorskärm.

PIG (Picture In Graphics)

PIG är ett litet fönster i själva bilden som gör att du kan visa data/grafik på TV-skärmen. Där kan du se data/grafik och TV samtidigt.

tvåsidig text-tv

Med tvåsidig text-TV kan du titta på två Text-TV-sidor samtidigt, sida vid sida

10 sidor Smarttext

Text-TV är ett vanligt system som sänds ut av de flesta operatörer. Funktionen med 10 sidors minne ger dig snabb åtkomst vid sidbyte.



Publiceringsdatum 2007-11-09

Version: 1.0

12 NC: 8670 000 21269
EAN: 87 10895 84687 5

© 2007 Koninklijke Philips Electronics N.V.
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips Electronics N.V. eller sina respektive ägare.

www.philips.com