



Philips  
platt widescreen-TV med  
Digital Crystal Clear

26"  
LCD  
HD Ready

26PFL3312



## Förhöj din bildupplevelse

med Digital Crystal Clear

Ny fantastisk TV som inte bara har utmärkt bild och ljud utan även en modern design. Den är försedd med Digital Crystal Clear för naturliga, klara bilder och Incredible Surround för utmärkt ljud.

### Levande, naturliga och knivskarpa bilder

- HD LCD WXGA-skärm med 1366 x 768p upplösning
- HD Ready för visning av högkvalitativa HD-signaler
- Digital Crystal Clear ger livfulla bilder i biokvalitet
- 3D-kamfiltret separerar färgerna så att bilden blir knivskarp

### Spännande och levande ljud

- Incredible Surround™ för ett större ljud

### Snygg, slimmad design som passar inredningen

- Kompakt och tunn design som passar i alla rum

### Utformad för din bekvämlighet

- 500 sidor text-TV-minne för snabb åtkomst till textinformation

### Avancerad prestanda

- 2 HDMI-ingångar för fullständig digital HD-anlutning med en kabel

# PHILIPS

## Funktioner

### LCD WXGA-skärm, 1366 x 768 bildpunkter

Bildskärm med WXGA-upplösning med senaste LCD-skärmtekniken. Upplösning i widescreen på 1366 x 768 bildpunkter. Bilderna blir fantastiska och flimmerfria med Progressive Scan, optimal ljusstyrka och suveräna färger. Den levande och skarpa bilden ger dig en förbättrad bildupplevelse.

### HD Ready

Upplev den fantastiska bildkvaliteten med HD-bilder, och förbered dig för HDTV-digitaldekor eller Blu-ray-skivor. HD Ready är ett registrerat varumärke som ger ännu bättre bildkvalitet än den du får med Progressive Scan. HD uppfyller de stränga kraven i EICTA:s standarder, allt för att ge en HD-skärm med absolut bästa upplösning och bildkvalitet vid visning av HD-signaler. Det finns en universell kontakt för både analog YPbPr och okomprimerad, digital anslutning av DVI eller HDMI med stöd för HDCP. 720p- och 1080i-signaler visas i 50 och 60 Hz.

### Digital Crystal Clear

Digital Crystal Clear innehåller ett antal innovationer för bildbehandling. Bilderna

behandlas digitalt och bildkvaliteten optimeras för att ge bästa tänkbara kontrast, färg och skärpa. Det är som att titta på levande bilder i biokvalitet.

### 3D-kamfilter

3D-kamfiltret separerar signalerna för ljusstyrka och färg i 3D-domänen och eliminerar på så sätt distorsion i form av överlappande färg och luminans samt "krypande färgpunkter" – sådant som kan försämra bildupplevelsen. Det digitala 3D-kamfiltret jämför alla enskilda fält i TV-bilden med varandra för att på ett korrekt sätt separera färginformationen från den svartvita informationen och avlägsna såväl horisontella som vertikala hängande punkter och krypande punkter. Resultatet blir en knivskarp bild.

### Incredible Surround™

Incredible Surround™ är en ljudteknik från Philips som dramatiskt förstärker ljudfältet så att du kan försjunka in i ljudet. Med den allra bästa elektroniska färförskjutningen, kan Incredible Surround™ blanda ljudet från vänster till höger så att avståndet mellan de båda högtalarna tycks bli större. Den ökade bredden leder till bättre stereoeffekt och

skapar mer naturliga ljuddimensioner. Incredible Surround™ ger dig möjlighet att uppleva ett totalt surroundljud med större djup och bredare ljud, utan att du behöver använda fler högtalare.

### Kompakt och tunn design

I den här designen läggs tyngdpunkten på en slimmad, kompakt utformning som sparar utrymme och passar in överallt.

### 2 HDMI-ingångar

HDMI ger en okomprimerad digital RGB-anslutning från källan till skärmen. Genom att eliminera konverteringen till en analog signal ger det en opåverkad bild. Den oförändrade signalen minskar flimret och ger tydligare bild. HDMI kommunicerar på ett intelligent sätt bästa möjliga utdataupplösning från källan. HDMI-indata är fullständigt bakåtkompatibla med DVI-källor men inkluderar digitalt ljud. HDMI använder HDCP-kopieringsskydd. Med två HDMI-ingångar kan du ansluta flera HD-källor, t.ex. en HD-digitaldekor och en Blu-ray-spelare. Din TV är helt förberedd för HD-framtiden.



# Specifikationer

## Bild/visning

- Bildförhållande: 16:9, Widescreen
- Ljusstyrka: 500 cd/m<sup>2</sup>
- Dynamisk skärmkontrast: 4000:1
- Svarstid (medel): 8 ms
- Beträktningsvinkel (h / v): 160 / 150 grader
- Diagonal skärmstorlek: 26 tum / 66 cm
- Displayskärmtyper: LCD WXGA aktiv matris TFT
- Skärmapplösning: 1 366 x 768p
- Bildförbättring: Digital Crystal Clear, Dynamisk kontrastförbättring, Contrast Plus, 3:2-2:2 filmdetektering, 3D-kamfilter, Active Control, Digital brusreducering, Undertryckning av ojämna linjer, Progressive Scan
- Skärmförbättring: Antireflexbehandlad skärm

## Bildskärmsupplösningar som stöds

- **Datorformat**

Upplösning	Uppdateringsintervall
640 x 480	60, 72, 75, 85 Hz
800 x 600	60, 72, 75, 85 Hz
1 024 x 768	60, 70, 75, 85 Hz
- **Videoformat**

Upplösning	Uppdateringsintervall
640 x 480i	1 Fh
640 x 480p	2 Fh
720 x 576i	1 Fh
720 x 576p	2 Fh
1 280 x 720p	3 Fh
1 920 x 1 080i	2 Fh

## Ljud

- Equalizer: 7-bands
- Uteffekt (RMS): 2 x 5 W
- Ljutförbättring: Automatisk ljudnivåutjämning, Dynamisk basförbättring, Incredible Surround
- Ljudsystem: Nicam-stereo, Stereo

## Högtalare

- Inbyggda högtalare: 2

## Bekvämlighet

- Barnsäkring: Barnlås+Föräldrakontroll
- Klocka: Insomningsfunktion, Väckarklocka

- Enkel installation: Automatisk namngivning av program, ACI (automatisk kanalinstallation), ATS (system för automatisk inställning), automatisk lagring, Fininställning, Plug & Play, Programnamn, Sortering
- Lättanvänd: AVL (automatisk ljudnivåutjämning), Programlista, Sidokontroll, Smart Picture, Smart Sound
- Fjärrkontroll: TV
- Typ av fjärrkontroll: RC2023601/01
- Bildformatsjustering: 4:3, Förstora film till 14:9, Förstora film till 16:9, Zooma underrubrik, Superzoom, Widescreen
- Bild-i-bild: Text Dual Screen
- Text-TV: 500-sidors Smart Text
- Text-TV: 4 favoritidor, Programinformationslinje

## Mottagare/mottagning/sändning

- Antenngång: 75 ohm koaxial (IEC75)
- TV system (TV-system): PAL I, PAL B/G, PAL D/K, Secam B/G, Secam D/K, Secam L/L'
- Videouppspelning: NTSC, Secam, PAL
- Radioband: Hyperband, S-kanal, UHF, VHF
- Antal förinställda kanaler: 100
- Mottagarpanel: PLL

## Anslutningar

- Ext 1-SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, RGB
- Ext 2 SCART: Ljud v/h, CVBS-ingång/utgång, S-videoingång
- Ext 3: S-videoingång, CVBS-ingång, Audio L+R-ingång
- Ext 4: YPbPr, Audio L+R-ingång
- Ext 5: HDMI
- Ext 6: HDMI
- Antal SCART-kablar: 2
- Andra anslutningar: Hörlur ut

## Effekt

- Omgivningstemperatur: 5 °C till 40 °C
- Nätström: 220-240 V, 50/60 Hz
- Strömförbrukning: 120 W
- Strömförbrukning i standby-läge: < 1 W


## Tillbehör

- Tillbehör som medföljer: Bordsställning, Nätkabel, Snabbstartguide, Bruksanvisning, Registreringskort, Garantiercertifikat, Fjärrkontroll, Batterier för fjärrkontrollen
- Extra tillbehör: Golvstativ

## Mått

- Kabinettets färg: High Gloss Black
- Utrustningens mått (B x H x D): 691,3 x 474 x 111,1 mm
- Apparatstorlek med stativ (B x H x D): 691,3 x 530 x 238 mm
- Produktvikt: 12,4 kg
- Produktvikt (+stativ): 15,4 kg
- Lädans mått (B x H x D): 880 x 218 x 580 mm
- Vikt inkl. förpackning: 18 kg
- VESA-fäste för väggmontering: 200 x 100 mm

Stereo system				Transmission system						
2CS DK	NICAM DK	2CS BG	NICAM I	NICAM LL'	PAL BG	PAL D/K	PAL I	SECAM BG	SECAM DK	SECAM LL'
•	•	•	•	•	•	•	•	•	•	•



Publiceringsdatum  
2019-06-25

Version: 2.0.13

12 NC: 8670 000 30331  
EAN: 87 12581 33767 4

© 2019 Koninklijke Philips N.V.  
Med ensamrätt.

Specifikationerna kan ändras utan föregående meddelande. Alla varumärken tillhör Koninklijke Philips N.V. eller sina respektive ägare.

[www.philips.com](http://www.philips.com)