

Philips  
Játékra tervezett monitor

### E sorozat

27"-es (68,6 cm-es)  
1920 x 1080 (Full HD)

272E1GAJ



## Szerelkezzen fel

és használja ki az előnyét

A Philips E-sorozatába tartozó, játékra tervezett monitor nagyszerű általános célú kijelző, amellyel szakadozásmentes minőségben élvezheti a legkomolyabb játékokat is. A Sync technológia, a 144 Hz-es frissítési sebesség és az 1 ms-os válaszidő egyenletes élményt nyújt, akár játékokkal, akár filmnézéssel kíván szórakozni.

#### **Lenyűgöző megjelenítés**

- A VA-kijelző fantasztikus képeket kínál széles nézési szögekkel
- 16:9-es Full HD kijelző az éles, részletgazdag képekért
- SmartContrast: a gazdag fekete árnyalatokhoz

#### **A játékban Önnél az előny**

- 144 Hz-es frissítési gyakoriság az igazán folyamatos és ragyogó képek érdekében
- 1 ms értékű, gyors válaszidő (MPRT) az éles képért és gördülékeny játékmenetért
- SmartImage játék üzemmód – a játékosokra optimalizálva
- Ultra Wide-Color – szélesebb színtartomány az élénk képekért


#### **Funkciók Önnek tervezve**

- Kevésbé fárasztja a szemet a villódzásmentes technológiának köszönhetően
- LowBlue üzemmód a szemet kímélő hatékonyság érdekében
- Beépített sztereó hangszórók multimédiához

# PHILIPS

# Fénypontok

## VA-kijelző



A Philips VA LED-kijelző korszerű, réteges, függőleges elrendezésű technológiát használ, amely rendkívül nagy kontrasztarányt biztosít a széles nézési szögű és élénk színű képeken. Míg az általános irodai alkalmazásokat könnyű használni, a kijelző kifejezetten fényképek, internetezés, mozifilmek, játékok és igényes grafikai alkalmazások számára lett kifejlesztve. Az optimalizált pixelkezelési technológia 178/178 fokos, rendkívül széles betekintési szöveget biztosít, ami éles képeket eredményez.


## 144 Hz-es játékelmény



Őn intenzíven, versenyszerűen játszik. Késleltetésmentes, igazán folyamatos képeket biztosító kijelzőre van szüksége. Ez a Philips kijelző másodpercenként 144-szer gondoskodik a képernyőn megjelenített tartalom újrarajzolásáról, amely ténylegesen 2,4-szer gyorsabb a normál kijelzőknél. Az alacsonyabb képfrekvencia azt jelenti, hogy az ellenségek látszólag pontról pontra ugrálnak a képernyőn, ami miatt nehezebb őket eltalálni. A 144 Hz-es képfrekvencia révén láthatja azokat a kritikus fontosságú hiányzó képeket is, amelyek az ellenség mozgását igazán folyamatosan mutatják be, így könnyű

becélozni őket. A különlegesen kis bemeneti késleltetés és a kép akadozásmentessége miatt ez a Philips kijelző tökéletes partner a játékokhoz.

## 1 ms értékű, gyors válaszidő (MPRT)



A válaszidőt intuitívabban jellemző MPRT (mozgóképválaszidő) közvetlenül a homályos kép és a tiszta, éles kép megjelenése közt eltelt időtartamra utal. Az 1 ms MPRT értékkel rendelkező, játékra tervezett Philips monitor hatékonyan küszöböli ki a homályosságot és mozgáselmosódást, valamint élesebb, pontos képi megjelenítést nyújt, ezzel növelve a játékelményt. A legjobb választás a borzongató és gyors mozdulatokat igénylő játékokhoz.

## SmartImage játék üzemmód



A speciálisan a játékosok igényei szerint finomhangolt, számos opciót kínáló, játékhoz tervezett, új Philips kijelző gyorsan elérhető képernyőmenüvel rendelkezik. Az „FPS” (First person shooting) mód javítja a játék sötét részeit, így a sötét területeken elrejtett objektumok észrevehetőek. A „Racing” (Verseny) mód a leggyorsabb válaszidőre, kiváló színre állítja a kijelzőt, ill. egyéb módosításokat is tesz a képbeállításban. Az

„RTS” (Real time strategy) mód rendelkezik egy speciális SmartFrame móddal, amely lehetővé teszi egy adott terület kiemelését, ill. méret- és képmódosításokat. A Gamer1 (1. játékos) és Gamer2 (2. játékos) lehetővé teszi az egyes játékok személyre szabott beállításainak elmentését, így biztosítva a legjobb teljesítményt.

## Ultra Wide-Color technológia



Az Ultra Wide-Color technológia szélesebb színtartományt nyújt a ragyogóbb képekért. A szélesebb színtartományú Ultra Wide-Color természetesebb zöldeket, élénkebb vöröseket és mélyebb kékeket biztosít. Az Ultra Wide-Color technológia által biztosított ragyogó színekkel élénkebbé teheti a multimédiás szórakozást, a képeket, sőt még munkahatékonyaságát is jobbá teheti.

## Villódzásmentes technológia



A LED háttér-világítású képernyők fényerő-szabályozásának módja miatt egyes felhasználók villódzást tapasztalnak a képernyőn, ami fárasztja a szemet. A Philips villódzásmentes technológia egy új megoldást alkalmaz a fényerő szabályozására, amellyel csökkenti a villódzást a kényelmesebb megtekintés érdekében.



# Műszaki adatok

## Kép/Kijelző

- Adaptív szinkronizálás
- LCD panel típusa: VA LCD
- A háttérvilágítás típusa: W-LED rendszer
- Panel mérete: 27"/68,6 cm
- Kijelző bevonata: Csillogásvédelem, 3H, fátolos hatás: 25%
- Tényleges képfelület: 597,89 (V) x 336,31 (F) mm
- Képfórmátum: 16:9
- Maximális felbontás: 1920 x 1080, 144 Hz-en\*
- Képpontsűrűség: 82 PPI
- Válaszidő (tipikus): 4 ms (szürkétől szürkéig)\*
- MPRT: 1 ms
- Fényerő: 350 cd/m<sup>2</sup>
- Kontrasztarány (tipikus): 4000:1
- SmartContrast: Mega Infinity DCR
- Képpont-osztásköz: 0,3114 x 0,3114 mm
- Megtekintési szögtartomány: 178° (H) / 178° (V), C/R > 10 mellett
- Képjávitás: SmartImage játék
- Színtartomány (tipikus): NTSC: 101,5%\*, sRGB: 121,9%\*
- A kijelző színei: 16,7 M
- Páztázási frekvencia: 30 - 160 kHz (H) / 48 - 144 Hz (V)
- sRGB
- Villódzásmentes
- LowBlue üzemmód
- EasyRead

## Csatlakoztathatóság

- Jelbemenet: 1 db DisplayPort, HDMI (digitális, HDCP)
- Szinkronbemenet: Külön szinkron
- Audio (be/ki): Audiokimenet

## Kényelem

- Beépített hangszórók: 2 x 3 W
- Kényelmes használat: Tápellátás be/ki, Menü, Hangerő, Bemenet, SmartImage játék
- OSD (képernyőn megjelenő) nyelvek: braziliai portugál, cseh, holland, angol, finn, francia, német, görög, magyar, olasz, japán, koreai, lengyel, portugál, orosz, egyszerűsített kínai, spanyol, svéd, hagyományos kínai, török, ukrán
- Egyéb kényelmi jellemzők: Kensington zár, VESA tartó (100 x 100 mm)
- Plug & Play kompatibilitás: DDC/CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10/8.1/8/7

## Állvány

- Billentés: -5/20 fok

## Energiaellátás

- Bekapcsolt mód: 28 W (tipikus)
- Készenléti üzemmód: 0,5 W (tipikus)
- Kikapcsolt mód: 0,3 W (tipikus)
- Energiaszint: A
- Tápellátás LED-indikátora: Működés - Fehér, Készenléti mód - Fehér (villogó)
- Tápellátás: Külső, 100–240 V AC, 50–60 Hz

## Méretetek

- Termék állvánnyal (mm): 613 x 461 x 205 mm
- Termék állvány nélkül (mm): 613 x 368 x 42 mm
- A csomagolás méretei mm-ben (Sz x Ma x Mé): 660 x 519 x 135 mm

## Tömeg

- Termék állvánnyal (kg): 4,07 kg
- Termék állvány nélkül (kg): 3,49 kg
- Termék csomagolással együtt (kg): 5,86 kg

## Működtetési feltételek

- Hőmérséklettartomány (üzem): 0–40 °C
- Hőmérséklet-tartomány (tárolási): -20 - 60 °C
- Relatív páratartalom: 20–80 %
- Tengerszint feletti magasság: Üzemben: +12 000 láb (3658 m), üzemen kívül: +40 000 láb (12 192 m)
- MTBF (meghibásodások közötti átlagos idő): 50 000 óra (háttérvilágítás nélkül) óra

## Fenntarthatóság

- Környezet és energia: RoHS, Ólommentes, Higanymentes
- Újrafelhasználható csomagolóanyag: 100 %

## Megfelelőség és szabványok

- Előírt jóváhagyások: CB, CU-EAC, EAEU RoHS, RCM, MEPS, PSB, CE jelzés, TUV Ergo, TUV/GS

## Ház

- Szín: Fekete/sötét króm
- Kidolgozás: Texturált

## A doboz tartalma:

- Egy monitor állvánnyal
- Kábelek: DP kábel, HDMI kábel, hálózati kábel
- Felhasználói dokumentáció



Kiadás dátuma  
2022-04-21

Verzió: 3.0.1

12 NC: 8670 001 69386  
EAN: 87 12581 76986 4

© 2022 Koninklijke Philips N.V.  
Minden jog fenntartva.

A műszaki adatok előzetes figyelmeztetés nélkül változhatnak. Minden védjegy a Koninklijke Philips N.V. céget, vagy az illető jogtulajdonost illeti

[www.philips.com](http://www.philips.com)

\* A válaszidő értéke megegyezik a SmartResponse értékével  
\* A maximális felbontás HDMI-bemenet, illetve DP-bemenet esetén is működik.  
\* NTSC színtér a CIE 1976 szabvány alapján  
\* sRGB színtér a CIE 1931 szabvány alapján  
\* A monitor kinézete eltérhet a tájékoztató képeken ábrázolt termékek kinézetétől.