



Philips
Ultra Geniş Renkli QHD
LCD Monitör

E Line

68,6 cm (27 inç)
Quad HD (2560 x 1440)

276E8FJAB



Canlı renkler ve zarif tasarım

Daha önce hiç görmediğiniz güzellikte renkler. Ultra Geniş Renkli bu olağanüstü Quad HD ekran, zarif tasarımıyla en zengin ve en canlı renkleri sunar.

Üstün Görüntü Kalitesi

- Ultra Geniş Renk ile daha geniş renk yelpazesıyla daha canlı görüntüler
- Görüntü ve renk hassasiyeti için IPS LED geniş ekran teknolojisi
- Quad HD 2560 x 1440 piksele sahip kristal netliğinde görüntüler
- AMD FreeSync™ teknolojisiyle sorunsuz oyun deneyimi
- Gözü rahatsız etmeyen, verimli LowBlue Modu
- Flicker-free teknolojisiyle gözleriniz daha az yorulur
- Optimize edilmiş kolay görüntü ayarları için SmartImage Lite

Zarif Tasarım

- Kusursuz görünüm için dar çerçeveli ekran
- Zarif ve ince tasarım, ev dekorasyonunuzu tamamlar

Sizin için tasarlanan özellikler

- Multimedya için dahili stereo hoparlör
- Full HD eğlence için HDMI-ready
- Maksimum görüntü için DisplayPort bağlantısı

PHILIPS

Özellikler


Ultra Geniş Renk Teknolojisi



Ultra Wide-Color

Ultra Geniş Renk Teknolojisi, daha güzel görüntüler için daha geniş bir renk yelpazesi sunar. Ultra Geniş Renk özelliğinin sunduğu daha geniş "renk gamı"; daha doğal yeşiller, canlı kırmızılar ve koyu maviler üretir. Ultra Geniş Renk Teknolojisi ile medya eğlencesi, görüntüler ve hatta üretkenliğe canlılık ve parlak renkler katın.

IPS teknolojisi



IPS ekranlarda 178/178 derece ekstra geniş izleme açıları sağlayan gelişmiş bir teknoloji kullanılır. Böylece ekranı hemen hemen her açıdan görebilirsiniz! Standart TN panellerin aksine, IPS ekranlar size canlı renklerle olağanüstü net görüntüler sunar. Sadece fotoğraflar, filmler ve web'de gezinme için değil, aynı zamanda her zaman renk hassasiyeti ve tutarlı parlaklık gerektiren profesyonel uygulamalar için de idealdir.

Kristal netliğinde görüntüler

Bu Philips ekranlar, Kristal netliğinde, Quad HD 2560 x 1440 veya 2560 x 1080 piksel görüntüler sunar. Yüksek performanslı panelleri, yüksek yoğunluklu piksel sayısının

yanı sıra Displayport, HDMI, Dual link DVI gibi yüksek bant genişliğine sahip kaynakları destekleme özelliğine sahip olan bu yeni ekranlar, görüntülerinizin ve grafiklerinizin hayat kazanmasını sağlayacak. CAD-CAM çözümleri için olağanüstü ayrıntılı bilgilere ihtiyaç duyan ve 3D grafik uygulamaları kullanan bir profesyonel veya büyük hesap tabloları üzerinde çalışan bir finans sihirbazı olmanızdan bağımsız olarak, Philips ekranlar size Kristal netliğinde görüntüler sunar.

Her açıdan kusursuz bir oyun deneyimi



Yeni Philips monitör sayesinde oyun oynarken dalgalanan veya karelerin bozulduğu bir oyun deneyimi arasında seçim yapmak zorunda kalmazsınız. Sorunsuz, hızlı yenileme ve ultra hızlı tepki süresi sunan AMD FreeSync™ teknolojisiyle neredeyse tüm kare hızlarında akıcı, parazitsiz performansın tadını çıkarın.

LowBlue Modu



Çalışmalar, tıpkı mor ötesi ışınların göze zarar vermesi gibi LED ekranların yaydığı kısa dalgali mavi ışık ışınlarının da zaman içinde göze zarar verebileceğini ve görme duyusunu etkileyebileceğini göstermiştir. Sağlığınız için


tasarlanan Philips LowBlue Modu ayarı, zararlı, kısa dalgali mavi ışığı azaltan akıllı bir yazılım teknolojisi kullanır.

Flicker-free teknolojis



LED arka aydınlatmalı ekranlarda parlaklığın kontrol edilme şekli nedeniyle bazı kullanıcıların ekranlarında titreşim olur. Bu durum gözün yorulmasına yol açar. Philips Flicker-free Teknolojisi, parlaklığı düzenlemek için uyguladığı yeni çözümlerle daha konforlu bir izleme deneyimi için titreşimi azaltır.

UltraNarrow Çerçeve



Yeni Philips ekranlarında dikkat dağılmasını en aza indiren ve görüntüleme boyutunu en üst düzeye çıkaran ultra dar çerçeve bulunur. Oyun, grafik tasarımı ve profesyonel uygulamalar gibi birden fazla ekran veya dizilim kurulumları için ideal olan ultra dar çerçeveli ekran, size tek bir büyük ekran kullanıyormuşsunuz hissi verir.

Dahili stereo hoparlörler

Bir görüntüleme cihazında dahili olarak bulunan yüksek kaliteli bir çift stereo hoparlör. Modele ve tasarıma göre önden görünür veya alttan, üstten, arkadan, vb. görünmez şekilde olabilir.



Ultra Wide-Color



IPS
Wide Viewing
Angle



Quad HD



AMD
FREESYNC
TECHNOLOGY



LowBlue Mode



Flicker-free



EasySelect



Ultra Narrow
Bezel



Built-in Speaker

Teknik Özellikler

Görüntü/Ekran

- LCD panel tipi: IPS teknolojisi
- Arka aydınlatma tipi: W-LED sistemi
- Panel Boyutu: 68,6 cm / 27 inç
- Etkin izleme alanı: 596,74 (Y) x 335,66 (D)
- En-boy oranı: 16:9
- Optimum çözünürlük: 60 Hz'de 2560 x 1440
- Piksel Yoğunluğu: 109 PPI
- Tepki süresi (tipik): 4 ms (Griden Griye)*
- Parlaklık: 350 cd/m²
- Kontrast oranı (tipik): 1000:1
- SmartContrast: 20.000.000:1
- Piksel aralığı: 0,233 x 0,233 mm
- İzleme açısı: 178° (Y) / 178° (D), C/R > 10 ise
- Flicker-free
- Görüntü geliştirme: SmartImage Lite
- Renk gamı (tipik): NTSC %114*, sRGB %132*
- Ekran renkleri: 16,7 M
- Tarama Frekansı: 54 - 84 kHz (Y) / 46 - 75 Hz (D)
- LowBlue Modu
- FreeSync
- sRGB

Bağlantı

- Sinyal Girişi: VGA (Analog), DisplayPort 1.2, HDMI 1.4
- Sync Girişi: Ayrı Sync, Sync Yeşil
- Ses (Giriş/Çıkış): PC ses girişi, Kulaklık çıkışı

Kullanılabilirlik

- Dahili Hoparlörler: 3 W x 2
- Kullanıcı rahatlığı: Açık/Kapalı, Menü, Ses seviyesi, Giriş, SmartImage lite
- OSD Dilleri: Brezilya Portekizcesi, Çekçe, Felemenkçe, İngilizce, Fince, Fransızca, Almanca, Yunanca, Macarca, İtalyanca, Japonca, Korece, Lehçe, Portekizce, Rusça, Basitleştirilmiş Çince, İspanyolca, İsveççe, Geleneksel Çince, Türkçe, Ukraynaca
- Diğer kolaylıklar: Kensington kilidi
- Tak ve Çalıştır Uyumluluğu: DDC CI, Mac OS X, sRGB, Windows 10 / 8.1 / 8 / 7

Stand

- Eğilme: -5/20 derece

Güç

- Açık modu: 22,93 W (tipik) (EnergyStar 7.0 test yöntemi)
- Bekleme modu: 0,5 W (tipik)
- Kapalı modu: 0,3 W (tipik)
- Güç LED göstergesi: Çalışma - Beyaz, Bekleme modu-Beyaz (yanıp sönen)
- Güç kaynağı: Dış, 100-240 VAC, 50-60 Hz

Boyutlar

- Standla birlikte ürün (mm): 613 x 466 x 189 mm
- Standsız olarak ürün (mm): 613 x 374 x 41 mm
- mm olarak ambalaj (GxYxD): 660 x 523 x 135 mm

Ağırlık

- Standla birlikte ürün (kg): 4,69 kg
- Standsız olarak ürün (kg): 4,07 kg
- Ambalajla birlikte ürün (kg): 6,58 kg

Çalışma koşulları

- Sıcaklık aralığı (çalışma): 0°C - 40°C °C
- Sıcaklık aralığı (saklama): -20°C - 60°C °C
- Bağıl nem: %20-80 %
- Yükseklik: Çalışma: 3658 m (+12.000 ft), Çalışmama: 12.192 m (+40.000 ft)
- MTBF: 50.000 (arka ışık hariç) saat

Sürdürülebilirlik

- Çevre ve enerji: EnergyStar 7.0, EPEAT Silver, RoHS, Kurşunsuz, Cıva İçermez
- Geri dönüştürülebilir ambalaj malzemesi: 100 %

Uyumluluk ve standartlar

- Yasal Onaylar: CE İşareti, FCC Sınıf B, TCO Sertifikalı, WEEE, CECP, CU, EPA, RCM

Kasa

- Renk: Siyah ve Koyu Gri
- Kaplama: Parlak

Kutuda neler var?

- Monitör ve stand
- Kablolar: D-Sub kablosu, HDMI kablosu, Ses kablosu, Güç kablosu
- Kullanıcı Belgeleri



Yayın tarihi 2019-08-06

Sürüm: 4.0.1

12 NC: 8670 001 43844
EAN: 87 12581 74514 1

© 2019 Koninklijke Philips N.V.
Tüm hakları saklıdır.

Teknik özellikler üzerinde önceden haber vermeden değişiklik yapılabilir Ticari markalar, Koninklijke Philips N.V. şirketi veya ilgili kuruluşlara aittir.

www.philips.com

* "IPS" adı / ticari markası ve söz konusu teknolojilere ait patentler ilgili sahiplerinin mülkiyetindedir.

* Tepki süresi değeri SmartResponse'a eşittir

* 2015 Advanced Micro Devices, Inc. Tüm hakları saklıdır. AMD, AMD Arrow logosu, FreeSync ve bunlar üzerinden yapılan kombinasyonlar; Advanced Micro Devices, Inc. Şirketinin ticari markalarıdır. Diğer adlar yalnızca bilgilendirme amaçlı olup ilgili hak sahiplerinin ticari markaları olabilir.

* NTSC Alanı, CIE 1976 temel alınarak

* sRGB Alanı, CIE 1931 temel alınarak