

Philips
Professional LED TV

28" MediaSuite

LED
DVB-T2/T/C & IPTV

28HFL5010T



Liitettävyys ja hallinta

Laadukas, päivitettävä asiakaskokemus

Tämä energiatehokas Hospitality-TV tuo käyttöösi huippuluokan liitännäismahdollisuudet ja interaktiiviset hotellin tietosivut. Samalla sen etäasennus- ja etähallintaominaisuudet takaavat edulliset käyttökustannukset.

Upea katseluelämys takaa asiakkaiden viihtymisen

- LED TV - kuva, jossa on uskomaton kontrasti
- Alhainen virrankulutus

Erilaiset vierailuelämykset

- SmartInfolla vuorovaikutteiset hotellin tietosivut
- Miracast- ja Directshare-ominaisuus mahdollistavat videoiden ja musiikin toiston TV:ssä
- Smart TV -sovellukset ja erilliset vieraspalvelut
- TV-ruudun kellonäyttö lisää käyttömukavuutta

Kehittyneet hotellitoiminnot ja päivitettävyys

- Integroitu IPTV-järjestelmä takaa optimaalisen ja mukautetun vuorovaikutteisuuden
- Serial Xpress -protokolla interaktiivisille järjestelmille
- MyChoice-yhteensopivuus lisää tuottoa
- SmartInstall-työkalulla helppo etäasennus ja -huolto
- Integroitu Wi-Fi Smart TV:n langattomaan käyttöön
- Sovelluksien hallinnassa on helppo lisätä, lajitella ja poistaa sovelluksia

A+


PHILIPS

Kohokohdat

LED-TV

LED-taustavalon ansiosta voit nauttia alhaisesta virrankulutuksesta, erittäin kirkkaasta ja terävästä kuvasta, uskomattomasta kontrastista sekä elävistä väreistä.

SmartInstall



SmartInstallin avulla televisioiden asentaminen ja huolto on vaivatonta. Helppokäyttöisellä internet-työkalulla voit määrittää television asetukset ja asentaa sen etänä käymättä yhdessäkään huoneessa! Näin säästät aikaa, etkä joudu häiritsemään potilaitasi. Voit hoitaa laitoksesi tietosivujen päivitykset tai uusien kanavien asentamiset – kaikki hoituu SmartInstallin avulla.

SmartInfo



SmartInfon avulla voit tiedottaa hotellin tai kaupungin asioista vieraillesi. Vieraat voivat käyttää hotellin vuorovaikutteisia verkkosivuja myös ilman intranet- tai internet-yhteyttä. Tietosivuja voidaan päivittää säännöllisesti ajantasaisiksi.

Miracast ja DirectShare



Suojatun Miracast- ja DirectShare-yhteyden ansiosta asiakkaat voivat toistaa televisiossa helposti ja langattomasti omaa sisältöään, kuten elokuvia, valokuvia ja musiikkia. Avoin järjestelmä tukee tällä hetkellä iOS- ja Android-käyttäjiä, ja yhteensopivuutta laajennetaan jatkuvasti.

Smart TV -sovellukset

Philips Smart TV -sovellukset tarjoavat käyttöösi yhteisöpalvelut, YouTuben ja monia muita palveluita. Hotellikäyttöön mukautetussa versiossa on monia lisäominaisuuksia, kuten luottamuksellisten kävijätietojen poistaminen suojatusti ja liiketoiminnalle haitallisen käytön estäminen.

AppControl

Sovellusten hallinnan ansiosta voit tarjota vieraillesi heidän haluamansa TV-sovellukset. Voit lisätä, poistaa ja lajitella sovelluksia haluamallasi tavalla. Lisäksi voit jopa kopioida asetuksia toiseen TV-laitteeseen etätoiminnolla sekä luoda erilaisia käyttöprofiileja ja muuttaa niitä nopeasti ja kätevästi. Haluatko käyttää sviiteissä laajakaistaa ja muissa huoneissa pienempää kaistanleveyttä? Ei huolta. Sovelluksien hallinnassa voit hallita videosovelluksia vaivattomasti.

Integroitu IPTV

Vähennä kustannuksia ja selkeytä tietoja. Voit rakentaa hotellin tietojärjestelmän uuden Smart-TV:n avulla. Vuorovaikutteisia infokanavia ja valikoita, video-on-demand -palveluita ja online-varausjärjestelmiä voidaan käyttää ilman television liitettävää ulkoista sovitinta. Sisältöjä – kuten TV-kanavia ja tilausvideoita – voidaan tarjota television koaksiaalikaapelin lisäksi myös internetistä. Yhteistyökumppanimme tarjoavat erilaisia palveluita portaalien mukauttamiseksi omiin tarpeisiisi.

MyChoice-yhteensopiva



MyChoice on helppo ja edullinen tapa tarjota potilaille maksullisia TV-kanavia. Samalla saat sen kautta jatkuvaa lisävoittoa TV:n hinnan vastineeksi.

Serial Xpress -protokolla (SXP)

TV voidaan liittää kaikkiin suurimpien valmistajien ulkoisiin dekodeereihin ja digisovittimiin Serial Xpress -protokollalla (SXP).

Alhainen virrankulutus

Philipsin televisiot on suunniteltu vähentämään virrankulutusta. Se vähentää haittavaikutusta ympäristölle ja alentaa käyttökustannuksia.

Tekniset tiedot

Kuva/näyttö

- Näyttö: HD-LED-TV
- Ruudun halkaisija: 28 tuumaa / 70 cm
- Kuvasuhde: 16:9
- Näytön resoluutio: 1 366 x 768
- Kirkkaus: 310 cd/m²
- Katselukulma: 178° (H) / 178° (V)
- Kuvanparannus: 200 Hz:n Perfect Motion Rate, Pixel Plus HD

Audio

- Äänen lähtöteho: 10 (2 x 5) W
- Kaiuttimet: 2,0, Suuntaus alaspäin
- Kylpyhuonekaiuttimien lähtö: 1,5 W, Mono, 8 ohmia
- Äänentoisto-ominaisuudet: AVL, Incredible Surround -ääni, Dynaaminen basso, Dolby MS10

Muotoilu

- Väri: Musta

Viritin/vastaanotto/signaalin siirto

- Digitaalitelevisio: DVB-T/T2/C
- Analoginen TV: PAL
- IP-toisto: Multicast, Unicast
- Videotoisto: NTSC, PAL, SECAM

Langattomat liitännät

- Wi-Fi-Direct: DirectShare, Miracast
- Langaton lähiverkko: 802.11 b/g/n

Liitännät takana

- Antenni: IEC-75
- HDMI1: HDMI 1.4
- Digitaalinen äänilähtö: Optinen
- Scart: RGB, CVBS, SVHS
- VGA-tuloliitäntä: 15-nastainen D-sub
- AV-tuloliitäntä: Jaettu CVBS ja YPbPr
- Kylpyhuonekaiuttimien lähtö: Miniliitin
- Komponentti: YPbPr ja L/R-ääniliitäntä
- DVI-ääniliitäntä: Miniliitin
- Ethernet (LAN): RJ-45
- Ulkoinen ohjaus: RJ-48
- Ulkoinen virtalähde: 12 V / 15 W, Miniliitin

Liitännät sivulla

- HDMI2: HDMI 1.4
- USB1: USB 2.0
- CI-moduulipaikka: CI+ 1.3
- Kuulokelähtö: Miniliitin

Liittimiin tehdyt parannukset

- HDMI: ARC (kaikki liitännät), DVI (kaikki liitännät)

- EasyLink (HDMI CEC): Toisto yhdellä painikkeella, Valmiustila, RC-siirto, äänentoiston hallinta
- lähiverkko: Aktivointi LAN-yhteyden kautta
- Scart: Scart-liitäntä
- RJ48: IR (tulo/lähtö), Serial Xpress -liitäntä

Ominaisuudet

- Digitaalipalvelut: 8 päivän EPG, Now & Next, MHEG, Teksti-tv, HbbTV
- Helppokäyttöinen: Kuvatyyli, Äänityyli
- Paikallinen ohjaus: Virtakytkin (sivulla)

Hospitality-toiminnot

- Hotellitila: Paikallinen ohjauksen lukitus, Valikon lukitus, Asennusvalikon lukitus, Äänenvoimakkuuden rajoitus
- Vankilatila: Turvatila, TXT/MHEG/USB/EPG/tekstitys-toiminnon lukitus
- SmartInfo: HTML5-selain, Vuorovaikutteiset mallit, Kuvien diaesitys
- CMND-luominen ja -hallinta: Erillinen kanavaeditori, Erillinen asetuseditori, TV:n tilan reaaliaikainen seuranta (IP), IP/RF-etähallinta, Sisällön luominen, Televisioiden hallinta ryhmissä
- Tuo brändisi esiin: SmartInfo, Tervetulologo, Tervetuliaisviesti, SmartTV:n mukautettava tausta, Mukautettava ohjauspaneeli (HTML), IPTV-järjestelmä
- Sovellukset: Sovelluksien hallinta, Pilvisovellukset
- Tulojen hankinta: AppRevenue, MyChoice
- Asetusten kloonaaminen ja laiteohjelman päivitys: Välitön ensiasennuskloonaus
- Ajastin: Uniajastin, Herätyskello, Kanavaherätys, Herätysäänet
- Kello: Kello valmiustilassa, Pimeässä hoitava kaukosäätimen painike, Näyttökello, Valinnainen ulkoinen kello
- Kanavat: Yhdistelmäluettelo
- Vuorovaikutteinen DRM: VSecure, Playready Smoothstreaming
- Ohjaus: Automaattisen kanavapäivityksen esto, Serial Xpress -protokolla, JSON API television hallintaan – JAPIT
- Virranhallinta: Automaattinen käynnistyminen, Vihreä/ nopea käynnistyminen, WoLAN
- Käynnistyksen ohjaus: Kanava, Ominaisuus, Kuvamuoto, Äänenvoimakkuus
- Kaukosäädin: Paikka johtokiinnitykselle, Lataus vähissä -ilmaisimien, Kaukosäätimen paristokotelon lukitus
- Varkaudenesto: Akun varkaudenesto, Kensington-lukko

Terveystoiminnot

- Ohjaus: Monitoimikaukosäädin, Tukee terveydenhoitojärjestelmien kaukosäätimiä, Voidaan yhdistää hoitajakatsusjärjestelmään
- Käyttömukavuus: Kuulokelähtö, Riippumaton pääkaiuttimien mykistys
- Turvallisuus: Kaksoiseristys II-luokkaa, Paloturvallinen

Multimedia

- Multimedialiitännät: USB-, lähiverkko
- Videotoiston tuki: Tiedostomuodot: H.264/ MPEG4 AVC, MPEG1, MPEG2, MPEG4, WMV9/ VC1, Säiliötiedostomuodot: AVI, MKV, 3GP, ASF, M2TS, M4V, MP4, MPG, PS, Quicktime, TS, WMV
- Tekstitysmuotojen tuki: SRT, ASS, SMI, SSA SUB, teksti
- Äänitiedostojen tuki: MP3, AAC, WAV, WMA (v2–v9.2)
- Kuvatiedostojen tuki: BMP, JPG, PNG, GIF
- Videoresoluutiotuki USB-liitännän kautta: jopa 1920 x 1080p / 60 Hz

Lisävarvikkeet


- Mukana: Kaukosäädin 22AV1409A/12, Pöytäjalusta, 2 x AAA-paristo, Takuuvihko, Laki- ja turvallisuuseseite, Virtajohto
- Valinnainen: Ulkoinen kello 22AV1120C/00, Healthcare-kaukosäädin 22AV1109H/12, Asennuskaukosäädin 22AV8573/00

Virta

- Verkkovirta: 220–240 VAC, 50–60 Hz
- Energiatohokkuusluokka: A+
- EU:n energiatohokkuusmerkintä: 19 W
- Vuositainen energiankulutus: 28 kWh
- Virrankulutus valmiustilassa: < 0,3 W
- Virransäästöominaisuudet: Eco-tila
- Ympäristön lämpötila: 0–40 °C

Mitat

- Laitteen mitat (L x K x S): 635 x 393 x 62/74 mm
- Laitteen mitat jalustan kanssa (L x K x S): 635 x 438 x 190 mm
- Laitteen paino: 4,5 kg
- Tuotteen paino (+jalusta): 5,1 kg
- Sopii VESA-seinäkiinnitykseen: 100 x 100 mm, M4



Julkaisupäivä 2016-12-07

Versio: 1.0.1

12 NC: 8670 001 25779
EAN: 87 18863 00401 2

© 2016 Koninklijke Philips N.V.
Kaikki oikeudet pidätetään.

Tiedot voivat muuttua ilman erillistä ilmoitusta.
Tavaramerkit ovat Koninklijke Philips N.V:n tai omistajiensa omaisuutta.

www.philips.com

* Käytettävissä olevat ominaisuudet riippuvat valitusta asennuksesta.

* Tyypillinen virrankulutus virta kytkettyinä, mittaamiseen käytetty testausmenetelmä IEC62087 Ed 2. Todellinen energiankulutus riippuu television käytöstä.

* Tässä televisiossa on lyijyä vain tietyissä osissa, joissa lyijyä ei ole teknisistä syistä voitu korvata muilla materiaaleilla. Lyijyn käyttö näissä osissa on RoHS-standardin (Restriction of Hazardous Substances) poikkeuskohdan mukainen.