

28 PT 7 108

100 Hz TV, 70 cm (66 cm sichtbar)

- *Blackline FX-Bildröhre*
- *100 Hz IDTV*
- *Active Control*
- *Crystal Clear III*
- *Virtual Dolby*
- *40 Watt Musikleistung*
- *Easy Text 1200 Seiten*
- *2 x Euro AV (Scart)*

100Hz

Black Line FX



**VIRTUAL
DOLBY
SURROUND**



RC 19002



PHILIPS

28 PT 7 108

100 Hz TV, 70 cm (66 cm sichtbar)

Chassis

- Chassisausführung EM 2 E (EMG)

Bildröhre

- Bildröhren-Technologie: Blackline FX
- Bildschirmdiagonale / sichtbar (cm):
70 / 66

Bild

- 100 Hz IDTV-Technik
- Active Control
- Crystal Clear III
- Dynamic Contrast
- CTI-Schaltung
- Bildschärfereinstellung
- Standbild
- Format 16 : 9 compress
- Smart Control-Bildeinstellungen

Ton

- Virtual Dolby Surround Sound
- Musikleistung: 40 Watt
- Anzahl Lautsprecher: 2
- Graphic Equalizer
- AVL=Automatische-Lautstärke-Begrenzung
- Programm-Lautstärke einstellbar
- Smart Control-Toneinstellungen

Bedienung

- Multifunktionsfernbedienung RC 19002
- OSD Cursor-Menü
für Bedien und-Abstimmssystem
- Menüsprachen: 22 auswählbar
- Sleep Timer
- Smart Clock
- Kindersicherung

Abstimmung und Installation

- Autostore mit Sendersortierung
- Easy Tune (ATS / ACI)
- Direkte Kanal- oder Frequenzwahl
- Senderspeicher: 100

Empfang

- Terrestrisch / Kabel
- Empfangsfrequenzbereich: VHF, UHF,
Sonderkanäle, Hyperband
- TV-Empfangsnorm: Multi
PAL BG/DKII,
SECAM BG/DK/LL',
NTSC über AV

Videotext

- Easy Text: 1200 Seiten Level 2.5

Service-Mitteilungs-Mode

- Service IR Link: Drahtlose Kommunikation
mit TV über DST RC 7150
Schnittstelle für "ComPair" =
PC unterstütztes Reparatursystem

Anschlüsse hinten

- 2 Euro AV Anschlüsse
- Ext 1: CVBS in /out + RGB in
- Ext 2: S-Video in/out + CVBS in/out
- Audio Cinch Stereo- Ausgang

Anschlüsse seitlich

- S-Video (Y/C) in
- CVBS Video in
- Audio L/R in (Cinch)
- Kopfhöreranschluss: 3,5 mm Klinke, Stereo

Stromversorgung

- Leistungsaufnahme Betrieb: ca. 104 Watt
- Leistungsaufnahme Standby: < 1 Watt
- Netzspannung: 220-240 V AC +/- 10%

Farbe

- Gerätefarbe: Indigo Black

Abmessungen

- Gerätegröße (B x H x T//cm):
72,8 x 58,1 x 46,0

Gewicht

- Gerätegewicht netto (kg): 33.00

Lieferumfang

- Fernbedienung RC 19002 inkl. Batterien

EAN: 8710895745444 (/12)

Irrtümer und technische Änderungen vorbehalten!

24 MONATE GARANTIE

8/03/L (01)

www.philips.de

www.philips.at

